

Megoldások falon kívül



Mureva Styl - IP55, Cedar Plus - IP44
és Prima - IP20 szerelvénycsaládok

Mureva Styl – IP55

Mureva Styl család IP55-ös védelemmel kínál számtalan megoldást falon kívüli és süllyesztett kivitelben egyaránt. A masszív kialakításnak köszönhetően nem kell tartani a szerelvények fizikai sérüléseitől. Az UV-álló anyagnak köszönhetően a fehér szín nem sárgul meg még idővel sem, így az évek múltán is megőrzi eredeti színét.

Kétféle modern színben érhető el:

- antracitszürke (RAL7016)



- polárfehér (RAL9003)



Optimális kínálat zord külső körülményekhez

Mureva Styl ellenáll a víznek, a nedvességnek, az UV-sugárzásnak, a pornak, a pizsoknak, a füstnek, a mosószereknek és egyéb káros anyagoknak.

Alkalmazási területek:

- Otthon: garázsok, teraszok, kertek, tetőterek, pincék, társasházak közös helyiségei stb.
- Általános: mélygarázsok, sportcsarnokok, kórházak, raktárak, gyártóhelyiségek stb.



Mit jelent pontosan?

Az IP rövidítése a Nemzetközi Védelmi Besorolás (International Protection), az IEC 60529 nemzetközi szabvány szerint. Az IP55 azt jelenti, hogy mind a porral, mind az alacsony nyomású vízszugárral szemben minden irányból védett a szerelvény.



Miért válassza a Mureva Stylt?

- mert könnyen telepíthető
- mert ellenálló és masszív
- mert esztétikus

Speciális funkciókra van szüksége IP55-ös védelemmel?

Informatikai vagy TV csatlakozás, USB töltő, HDMI csatlakozás is egyszerűen megvalósítható.



A megoldás:

Unica / Altira adapter



Mureva Styl kiválasztási táblázat

Mechanizmusok süllyesztett vagy falon kívüli szereléshez

	 Antracitszürke	 Polárfehér
Kapcsolók, 10 AX - 250 V~		
Kétpólusú kapcsoló, 16 AX (102)	MUR35034	MUR39033
Váltókapcsoló (106)	MUR37021	MUR39723
Kettős váltókapcsoló (106+6)	MUR35019	MUR39022
Keresztkapcsoló (107)	MUR35020	MUR39023
Kapcsolók fényjelzéssel, 10 AX - 250 V~		
Váltókapcsoló, fényjelzős (jelző vagy ellenőrző)	MUR35025	MUR39024
Egypólusú nyomók, 10 A - 250 V~		
Egypólusú nyomó (101N)	MUR35027	MUR39027
Egypólusú nyomó, cimketartóval	MUR34029	MUR39129
Kettős nyomó	MUR35326	-
Egypólusú nyomók jelzőfényvel, 10 AX - 250 V~		
Egypólusú nyomó, jelzőfényvel	MUR35127	MUR39127
Kettős nyomó, jelzőfényvel	MUR35228	-
Redőnyvezérlők		
Redőnynyomó	MUR35042	-
Kulcsos kapcsolók		
Kulcsos kapcsoló, 2 állású	MUR35062	-
Kulcsos kapcsoló, 3 állású	MUR35061	-
Vészleállítók		
Kulcsos vészleállító, piros/sárga		MUR35052
Nyomógombos vészleállító, negyedfordulatos oldással, piros/sárga		MUR35053
Földelt csatlakozóaljzatok, 16 A - 250 V~		
2P+F csatlakozóaljzat, gyermekvédelemmel, csapófedéllel, rugós	MUR36134	MUR39134
2P+F csatlakozóaljzat, gyermekvédelemmel, csapófedéllel, csavaros	MUR36135	MUR39135
Egyéb funkciók		
Adapter, Unica funkciókhoz	MUR35106	MUR39106
Adapter, Altira funkciókhoz	MUR35110	MUR39110
Kábelkivezető	MUR37931	-
Jelzőfény-burkolat, piros		MUR34526
Kiegészítők		
Billentyű, csengőjellel	MUR34201	MUR39201
Billentyű, lámpajellel	MUR34202	MUR39202
Billentyű, jelzőfényes cimketartóval	MUR34203	MUR39203
Billentyű, fényjelzős	MUR34204	MUR39204
Kettős billentyű, jelzőfényes	MUR34205	MUR39205
Membrános bevezetőszett, kábelekhez (10 db)	MUR35007	MUR39007
Membrános bevezetőszett, csövekhez (10 db)	MUR35008	MUR39008
Védőgyűrű, süllyesztett szereléshez, IP44		MUR34007
Tömítőszett, csavaros rögzítéshez (10x2 db)		MUR34206
Címkeszett, billentyűkhöz, 4-féle (10 db)		MUR34004
Izzó, jelzőfényhez		MUR34555
LED, jelzőfényhez		MUR34556
LED lámpa kapcsolókhöz és dugaljakkhoz, 0,15 mA, kék, vezetékes		S520291
LED lámpa kapcsolókhöz, 250 VAC, 0,15 mA, kék, plug&play		S520292
LED lámpa kapcsolókhöz, 12-48 VDC, 5 mA, kék, plug&play		S520293
Átalakító rugószett, kapcsolókhöz (10 db)		S520299

Mureva Styl kiválasztási táblázat



Kiemelődobozok,
falon kívüli szereléshez

				
	Egyes	Kettes, vízszintes	Kettes, függőleges	Hármas, vízszintes
Antracitszürke	MUR37911	MUR37914	MUR37912	MUR37713
Polárfehér	MUR39911	MUR39914	MUR39912	MUR39913

Keretek, süllyesztett
szereléshez

					
	Egyes	Egyes, körmökkel	Kettes, vízszintes	Kettes, függőleges	Hármas, vízszintes
Antracitszürke	MUR34107	MUR34108	MUR34101	MUR34151	MUR34109
Polárfehér	MUR39107	MUR39108	MUR39101	MUR39151	MUR39109

Komplett falon kívüli mechanizmusok

		
	Antracitszürke	Polárfehér
Kapcsolók, 10 AX - 250 V~		
Kétpólusú kapcsoló, 16 AX (102)	MUR35033	-
Váltókapcsoló (106)	MUR35021	MUR39021
Kettős váltókapcsoló (106+6)	MUR35022	-
Keresztkapcsoló (107)	MUR35023	-
Kapcsolók fényjelzéssel, 10 AX - 250 V~		
Váltókapcsoló, fényjelzős (jelző vagy ellenőrző)	MUR35024	-
Egypólusú nyomók, 10 A - 250 V~		
Egypólusú nyomó (101N)	MUR35026	MUR39026
Egypólusú nyomók jelzőfényvel, 10 AX - 250 V~		
Egypólusú nyomó, jelzőfényvel	MUR35028	-
Földelt csatlakozóaljzatok, 16 A - 250 V~		
2P+F csatlakozóaljzat, gyermekvédelemmel, csapófedéllel, rugós	MUR36034	MUR39034
2P+F csatlakozóaljzat, gyermekvédelemmel, csapófedéllel, csavaros	MUR36731	MUR39206
2x2P+F csatlakozóaljzat, gyermekvédelemmel, csapófedéllel, rugós	MUR36029	MUR39035
3x2P+F csatlakozóaljzat, gyermekvédelemmel, csapófedéllel, rugós	MUR36038	-
2P+F csatlakozóaljzat, váltókapcsolóval (2P+F/106), antracitszürke	MUR36024	-
Egyéb funkciók		
Mechanikus időkapcsoló	MUR35067	MUR39067

Cedar Plus – IP44

A Cedar Plus családdal nem kell kompromisszumot kötnie, ha falon kívüli, vízmentes megoldásra van szüksége. Masszív kivitele ellenére igen egyszerűen szerelhető, így a telepítési idő jelentősen lerövidül, ezzel időt és pénzt lehet megtakarítani.

Kétféle színben kínáljuk:

- fehér (RAL9003)



- szürke (RAL7035)



Alkalmazási területek:

- Otthon: garázsok, fedett teraszok, tetőterek, padlások, nyirkos pincék stb.
- Általános: üzemi konyhák, épületek vizesblokkjai, irodák gépészeti helyiségei, kórházak mosodái stb.



Mit jelent pontosan?

Az IP rövidítése a Nemzetközi Védelmi Besorolás (International Protection), az IEC 60529 nemzetközi szabvány szerint. Az IP44 azt jelenti, hogy az 1 mm-nél nagyobb átmérőjű, szilárd idegen testek behatolása és fröccsenő víz ellen védett a szerelvény.

Miért válassza a Cedar Plus-t?



- mert könnyen telepíthető
- mert ellenálló és robusztus
- mert esztétikus

Kompakt megoldásokra van szüksége?

Válassza a kombinált összeállításokat (pl. aljzatot kapcsolóval vagy dupla aljzatot)!



Cedar Plus kiválasztási táblázat

	Fehér	Szürke
Mechanizmusok kompletten		
Kapcsolók, 16 AX - 250 V~		
Egypólusú kapcsoló (101)	WDE000510	WDE000610
Kétpólusú kapcsoló (102)	WDE000520	WDE000620
Csillárkapcsoló (105)	WDE000550	WDE000650
Váltókapcsoló (106)	WDE000560	WDE000660
Keresztkapcsoló (107)	WDE000570	WDE000670
Kapcsolók jelzőfényvel, 16 AX - 250 V~		
Egypólusú kapcsoló, jelzőfényvel	WDE000514	WDE000614
Kétpólusú kapcsoló, jelzőfényvel	WDE000521	WDE000621
Csillárkapcsoló, jelzőfényvel	WDE000551	WDE000651
Váltókapcsoló, jelzőfényvel	WDE000561	WDE000661
Keresztkapcsoló, jelzőfényvel	WDE000571	WDE000671
Egypólusú nyomók, 16 A - 250 V~		
Egypólusú nyomó (101N)	WDE000511	WDE000611
Egypólusú nyomó, csengőjellel	WDE000512	WDE000612
Egypólusú nyomó, lámpajellel	WDE000513	WDE000613
Egypólusú nyomók jelzőfényvel, 16 A - 250 V~		
Egypólusú nyomó csengőjellel, jelzőfényvel	WDE000515	WDE000615
Egypólusú nyomó lámpajellel, jelzőfényvel	WDE000516	WDE000616
Földelt csatlakozóaljzatok, 16 A - 250 V~		
2P+F csatlakozóaljzat, gyermekvédelemmel, csapófedéllel	WDE000541	WDE000641
2P+F csatlakozóaljzat, gyermekvédelemmel, átlátszó csapófedéllel	WDE000543	WDE000643
2x2P+F csatlakozóaljzat, gyermekvédelemmel, csapófedéllel	WDE000523	WDE000623
2x2P+F csatlakozóaljzat, gyermekvédelemmel, átlátszó csapófedéllel	WDE000525	WDE000625
Egybeépített csatlakozóaljzat kombinációk, 16 AX - 250 V~		
2P+F csatlakozóaljzat, egypólusú kapcsolóval	WDE000500	WDE000600
2P+F csatlakozóaljzat, kétpólusú kapcsolóval	WDE000502	WDE000602
2P+F csatlakozóaljzat, váltókapcsolóval	WDE000504	WDE000604
Egybeépített csatlakozóaljzat kombinációk, jelzőfényvel, 16 AX - 250 V~		
2P+F csatlakozóaljzat, egypólusú jelzőfényes kapcsolóval	WDE000501	WDE000601
2P+F csatlakozóaljzat, kétpólusú jelzőfényes kapcsolóval	WDE000503	WDE000603
2P+F csatlakozóaljzat, jelzőfényes váltókapcsolóval	WDE000505	WDE000605
Kiegészítő		
Cimketartós billentyű	WDE000506	WDE000606

Prima – IP20

A Prima szerelvénycsalád ideális megoldást kínál IP20-as védelemmel, ha nincs mód a villamos szerelvények falba süllyesztésére. A csavaros felfogatás egyszerűvé teszi a rögzítést, illetve a szerelvényekhez könnyen illeszthető műanyag vezetékcsatorna is. Ideális ház és lakásfelújításokhoz, vagy akár újépítésű ingatlanok esetén is.

Kétféle kedvelt színben érhető el:

- fehér (RAL9003)



- krém (RAL1015)



Alkalmazási területek

- Otthon: hétféle házak, faházak, panellakások, száraz tárolók, pincék stb.
- Általános: lépcsőházak, régi irodaházak, betonépületek, közös helyiségei stb.



Mit jelent pontosan?

Az IP rövidítése a Nemzetközi Védelmi Besorolás (International Protection), az IEC 60529 nemzetközi szabvány szerint. Az IP20 azt jelenti, hogy a 12 mm-től nagyobb tárgyak behatolása ellen védett, de a vízzel szemben nem védett a szerelvény.



Miért válassza a Primat?

- mert könnyen telepíthető
- mert költséghatékony
- mert kiváló ár-érték arányú
- mert esztétikus
- mert kis méretű



Prima IP20 kiválasztási táblázat

Mechanizmusok kompletten

	Fehér	Krém
		
Kapcsolók, 10 AX - 250 V~		
Egypólusú kapcsoló (101)	WDE001010	WDE001110
Kétpólusú kapcsoló (102)	WDE001020	WDE001120
Csillárkapcsoló (105)	WDE001050	WDE001150
Váltókapcsoló, lépcsőjellel (106)	WDE001060	WDE001160
Keresztkapcsoló (107)	WDE001070	WDE001170
Kapcsolók jelzőfényvel, 10 AX - 250 V~		
Egypólusú kapcsoló, jelzőfényvel	WDE001014	WDE001114
Kétpólusú kapcsoló, jelzőfényvel	WDE001021	WDE001121
Csillárkapcsoló, jelzőfényvel	WDE001051	WDE001151
Váltókapcsoló lépcsőjellel, jelzőfényvel	WDE001061	WDE001161
Keresztkapcsoló, jelzőfényvel	WDE001071	WDE001171
Egypólusú nyomók, 10 A - 250 V~		
Egypólusú nyomó, csengőjellel	WDE001012	WDE001112
Egypólusú nyomó, lámpajellel (101N)	WDE001013	WDE001113
Egypólusú nyomók jelzőfényvel, 10 A - 250 V~		
Egypólusú nyomó csengőjellel, jelzőfényvel	WDE001015	WDE001115
Egypólusú nyomó lámpajellel, jelzőfényvel	WDE001016	WDE001116
Földelt csatlakozóaljzatok, 16 A - 250 V~		
2P+F csatlakozóaljzat	WDE001080	WDE001180
2x2P+F csatlakozóaljzat	WDE001048	WDE001148



ÚJ!



Válassza ki álmai kapcsolóját!

Találja meg az Önhöz legközelebbi
villamos szakkereskedést.

Tervezze meg lakása világítását:
készítse el összesítését
a villanykapcsolókra.

www.kapcsolj.hu