

Thorsman LED, uusi LED-työvalaisimien sukupolvi, tuo valoa rakennustyömaalle

Uusi Thorsman LED-työvalaisinvalikoima on suunniteltu tarjoamaan enemmän ominaisuuksia, ja kattamaan useimmat tarpeet.

Työpaikoilla on käytetty Goliath-työvalaisimia jo useiden vuosien ajan, ja ne ovat yhä suosittuja laatuunsa ja joustavuutensa vuoksi. Nyt on tullut aika kehittää tuotteita eteenpäin parantamalla valaisimia ja luomalla uusi lupaava työvalaisimien aikakausi. Uusi Thorsman LED-työvalaisinvalikoima on suunniteltu ja luotu tarjoamaan enemmän ominaisuuksia ja kattamaan useimmat tarpeet.

Uuden LED-teknologiamme ansiosta valaisimien energiatehokkuus on parantunut, ne tuottavat laadukkaampaa valoa ja niiden käyttöikä on pidentynyt. Työvalaisinta voidaan käyttää missä tahansa säässä, sisätiloissa tai ulkona, pystyssä tai ylösalaisin, pysty- tai vaakasuunnassa, lähellä tai välimatkan päässä, maalla tai merellä. Thorsman LED-työvalaisin on täydellinen joka tilanteeseen.



Loistava valoteho

- > Uusin LED-teknologia takaa erityisen pitkän käyttöiän, jopa 50 000 tuntia (vastaa 20/25 vuotta), ja erittäin alhaisen energiankulutuksen.
- > Äärimmäisen tehokkaan LEDin ansiosta valaisin ei kuumene ja vähentää palovaaraa halogeenivaloihin verrattuna.
- > LEDin väri on lähellä päivänvaloa ja heijastaa ympäristöstä mahdollisimman luonnollisesti.
- > Joidenkin valaisimien energiatehokkuus on jopa 100 luumenia/wattia.

Todella vankka

- > Valaisin on valmistettu kestävästi vaativassa ja ankarassa ympäristössä ja pysymään käyttökunnossa vuosia.
- > Kaikki valaisimemme on suunniteltu niin, että ne kestävät vahingossa pudottamista ja toimivat silti kumipinnoitetun, iskunvaimentavan kehyksen ansiosta.
- > Thorsman LEDit ovat IP- ja IK-luokiteltuja, minkä johdosta voit tuoda luonnollista valoa sekä ulko- että sisäkohteisiin.
- > Lämmönkestävyyden ansiosta valaisinta voi käyttää kaikkina vuodenaikoina.

Erittäin tehokas

- > Olemme panostaneet erittäin paljon kattavan valikoiman kehittämiseen. Valikoima, joka kattaa kaikki mahdolliset tarpeet tarkastuksesta/huollosta laajoihin projekteihin/rakennustyömaihin
- > Kaikissa valaisimissa on käyttöä helpottavat toiminnot, säädettävä jalka ja patentoitu ripustushihna.

Hyvin suunniteltu

- > Thorsmanista saadun monen vuoden kokemuksen pohjalta olemme nyt suunnitelleet seuraavan sukupolven työvalaisimet, joihin olemme käyttäneet kaiken tietämyksemme.
- > Käyttäjätasaväläinen muotoilu tekee valaisimesta houkuttelevamman käyttää, katsoa, koskettaa, kantaa ja kuljettaa.
- > Yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja ergonomian.



Täyttä päivänvaloa pienessä koossa

Thorsman 18 LED on suunniteltu käytettäväksi huolto- ja tarkastustöissä pienissä tiloissa, joissa tarvitaan keskitettyä valoa.

Pieni, kätevä ja kevyt Thorsman 18 LED-työvalaisin on joustava ja helppo kuljettaa, kantaa ja sijoittaa antamaan tehokasta valoa työskentelyalueelle silloinkin, kun tila on rajoitettu.

Uusin LED-teknologia tuo työtilaan kirkasta, luonnollista valoa alhaisella virrankulutuksella, mikä vähentää palovaaraa, koska valaisin ei kuumene.

LED on järjestetty matriisiin muotoon ja yhdessä himmeän linssin kanssa se antaa tasaista valaistusta ja rajoittaa häikäisyvaaraa.



Pieni, kevyt ja joustava

- > Helppo kuljettaa ja kantaa
- > Säädettävä kiinnike eri asentoja varten
- > Jalkatuki

Vankka ja kestävä

- > Kumipinnoitettu iskunvaimentava kehys
- > Sisä- ja ulkokäyttöön

Tehokas LED-teknologia

- > Tehokas valo
- > Ei häikäisyvaaraa
- > Tasainen valaistus
- > Erittäin pitkä käyttöikä



Thorsman 18 LED



Kuvaus	Thorsman 18 LED
Nettopaino	0.96 kg
Watti	18W
LED-tyyppi	SMD 5630 (42x)
Lumeeni	1500 lm
IP	IP54
IK	IK07
Käyttöikä	50'000 tuntia
Energialuokka	A+
Suunnittelu	Suunniteltu Tanskassa
Virtajohto	2 m 2 x 1.0 mm H05RNF

Pistorasiat	230-240V
Virta	~50Hz
Väriämpötila	4500K
CRI	Ra>80
Koko	200 x 200 x 80 mm
Käyttölämpötila	-25° ... +40° C
EU-mallisuoja	CDR 002704684-0006



LED ja muotoilu yhdessä monenlaisiin valaistustarpeisiin

Thorsman 30 LED on suunniteltu valaisemaan keskikokoisista pinnoista kokonaiisiin huoneisiin asti.

Kätevä ja joustava Thorsman 30 LED-työvalaisin tarjoaa useita älykkäitä ratkaisuja, jotka tukevat hankkeitasi. Patentoitu hihna tarjoaa useita kiinnitysmahdollisuuksia, säädettävä kiinnike, yksi pistorasia takana ylimääräistä sähkökytkentää varten ja valaistu kytkin, jonka avulla valaisin löytyy pimeässäkin.

Alhaisen virrankulutuksen takaava usin LED-teknologia vähentää palovaaraa, koska LED ei kuumene.

LED on järjestetty matriisiin muotoon ja yhdessä himmeän linssin kanssa se antaa tasaista valaistusta ja rajoittaa häikäisyvaaraa.



Joustava ja ergonominen

- > Patentoitu kuminen ripustushihna voidaan asettaa paikoilleen, kiinnittää tai ripustaa
- > Helppo kuljettaa ja kantaa
- > Säädettävä kiinnike eri asentoja varten
- > Jalkatuki
- > 1 pistorasia takana

Vankka ja kestävä

- > Kumipinnoitettu iskunvaimentava kehys
- > Sisä- ja ulkokäyttöön

Tehokas LED-teknologia

- > Tehokas valo 100 lum/W
- > Ei häikäisyvaaraa
- > Tasainen valaistus
- > Erittäin pitkä käyttöikä



Thorsman 30 LED



Kuvaus	Thorsman 30 LED	Pistorasiat	1
Nettopaino	1.7 kg	Virta	230-240V~50Hz
Watti	30W	Väriämpötila	4500K
LED-tyyppi	SMD5630 (80x)	CRI	Ra>80
Lumeeni	2850 lm	Koko	250 x 256 x 109 mm
IP	IP54	Käyttölämpötila	-25°... +40° C
IK	IK07	EU-mallisuus	CDR 002704684-0005
Käyttöikä	50'000 tuntia		
Energialuokka	A+		
Suunnittelu	Suunniteltu Tanskassa		
Virtajohto	2m 3x1.5mm H07RNF		



Parhaat ominaisuudet yhdessä työvalaisimessa

Thorsman 50 LED on suunniteltu valaisemaan suurista pinnoista kokonaiseen huoneisiin asti.

Kätevä ja joustava Thorsman 50 LED-työvalaisin tarjoaa useita älykkäitä ratkaisuja, jotka tukevat hankkeitasi. Patentoitu hihna tarjoaa useita kiinnitysmahdollisuuksia, säädettävä kiinnike, kaksi pistorasiaa takana ylimääräistä sähkökytkentää varten ja valaistu kytkin, jonka avulla valaisin löytyy pimeässäkin.

Alhaisen virrankulutuksen takaava uusien LED-teknologia vähentää palovaaraa, koska LED ei kuumene.

LED on järjestetty matriisiin muotoon ja yhdessä himmeän linssin kanssa se antaa tasaista valaistusta ja rajoittaa häikäisyvaaraa.



Joustava ja ergonominen

- > Patentoitu kuminen ripustushihna voidaan asettaa paikoilleen, kiinnittää tai ripustaa
- > Helppo kuljettaa ja kantaa
- > Säädettävä kiinnike eri asentoja varten
- > Jalkatuki
- > 2 pistorasiaa takana

Vankka ja kestävä

- > Kumipinnoitettu iskunvaimentava kehys
- > Sisä- ja ulkokäyttöön

Tehokas LED-teknologia

- > Tehokas valo
- > Ei häikäisyvaaraa
- > Tasainen valaistus
- > Erittäin pitkä käyttöikä



Thorsman 50 LED



Kuvaus	Thorsman 50 LED
Nettopaino	2.46 kg
Watti	50W
LED-tyyppi	SMD 5630 (120x)
Lumeeni	4000 lm
IP	IP54
IK	IK07
Käyttöikä	50'000 tuntia
Energialuokka	A+
Suunnittelu	Suunniteltu Tanskassa
Virtajohto	3m 3x1.5mm H07RNF

Pistorasiat	2
Virta	230-240V~50Hz
Väriämpötila	4500K
CRI	Ra>80
Koko	300 x 305 x 117 mm
Käyttölämpötila	-25°... +40° C
EU-mallisuoja	CDR 002704684-0004



Toinen tapa käyttää Thorsman LED-työvalaisimia – uudella kolmijalalla

Thorsman-työvalaisimen kolmijalka on suunniteltu tuomaan lisää joustavuutta ja parempaa valon jakautumista kaikkiin työkohteisiin ja tarpeisiin.

Ei ole kahta samanlaista työtä, työpaikka vaihtuu työstä toiseen ja kyky työskennellä joustavasti on ehdottoman tärkeää.



Korkeussäädettävän teleskooppijalustan ansiosta valo seuraa sinua alhaalta ylös työkohteissa riippumatta kohteen koosta ja muodosta riippumatta.

Thorsman-kolmijalka soveltuu Thorsman 18 LEDiin, 30 LEDiin ja 50 LEDiin.

Uuden muotoilun ansiosta yhden työvalaisimen asennukseen ei tarvitse käyttää tankoa: se kiinnitetään suoraan kolmijalkaan.

Kahden työvalaisimen asennusta varten on saatavana kiinnike.

- > Vahva ja kestävä muotoilu
- > Hitsattu teräksinen kiinnityskanta, 10 mm:n hihna valaisimen kiinnittämiseen
- > Erittäin vakaa rakenne
- > Kokoontaitettava ja kompakti, joten helppo kuljettaa
- > Jauhemaalattu



Thorsman kolmijalka



Kaapelin kiinnitys

Kätevä pidiketurvajärjestelmä kaapelin ohjaukseen

Täysin ulos vedetty

