

Spacial SBM riviliitinkotelot

Maalattu metallikotelo. Pintakäsittely lakatulla epoksi-polyesterijauhemaalauksella RAL7035.
Kolme vaihtoehtoa:

- NSYSBM Riviliitinkotelo ilman läpivientejä
- NSYSBMC Riviliitinkotelo FL21 multilaippa-aukokuksilla
- NSYSBMB Väyläkotelo saranoidulla lasiovella ja FL21 multilaippa-aukokuksilla

Kotelointiluokka: IP66

Iskunkestoisuus: IK10 riviliitinkotelot ja IK08 väyläkotelo

Standardit: IEC ja VDE

Hyväksynät: UL, CSA, VDE, ATEX, GL, LR, BV, DNV

NSYSBM: Nema Type 4, 4X according to UL 508A

NSYSBMC ja NSYSBMB: Nema Type 12, 12K according to UL 508A standard.

Paloluokka: V0



Riviliitinkotelot ilman läpivientä

Tuotenro	Tyyppi	Snro
NSYSBM151512	Riviliitinkotelo 150x150x120	3447812
NSYSBM15158	Riviliitinkotelo 150x150x80	3447813
NSYSBM152012	Riviliitinkotelo 150x200x120	3447814
NSYSBM15208	Riviliitinkotelo 150x200x80	3447815
NSYSBM153012	Riviliitinkotelo 150x300x120	3447816
NSYSBM15308	Riviliitinkotelo 150x300x80	3447817
NSYSBM154012	Riviliitinkotelo 150x400x120	3447818
NSYSBM15408	Riviliitinkotelo 150x400x80	3447819
NSYSBM202012	Riviliitinkotelo 200x200x120	3447820
NSYSBM20208	Riviliitinkotelo 200x200x80	3447821
NSYSBM203012	Riviliitinkotelo 200x300x120	3447822
NSYSBM20308	Riviliitinkotelo 200x300x80	3447823
NSYSBM204012	Riviliitinkotelo 200x400x120	3447824
NSYSBM20408	Riviliitinkotelo 200x400x80	3447825
NSYSBM205012	Riviliitinkotelo 200x500x120	3447826
NSYSBM20508	Riviliitinkotelo 200x500x80	3447827
NSYSBM206012	Riviliitinkotelo 200x600x120	3447828
NSYSBM20608	Riviliitinkotelo 200x600x80	3447829
NSYSBM208012	Riviliitinkotelo 200x800x120	3447830
NSYSBM303012	Riviliitinkotelo 300x300x120	3447831
NSYSBM304012	Riviliitinkotelo 300x400x120	3447832
NSYSBM305012	Riviliitinkotelo 300x500x120	3447833
NSYSBM306012	Riviliitinkotelo 300x600x120	3447834
NSYSBM308012	Riviliitinkotelo 300x800x120	3447835
NSYSBM404012	Riviliitinkotelo 400x400x120	3447836
NSYSBM405012	Riviliitinkotelo 400x500x120	3447837
NSYSBM406012	Riviliitinkotelo 400x600x120	3447838
NSYSBM408012	Riviliitinkotelo 400x800x120	3447839



Riviliitinkotelot FL21 multilaippa-aukokuksilla

Tuotekuvauksessa x+x / x+x ilmoittaa laippa-aukkojen määrän korkeus- ja leveysuunnassa.

Tuotenro	Tyyppi	Snro
NSYSBMC153012	Riviliitinkotelo 150x300x120 FL21 0 / 1+1	3447844
NSYSBMC154012	Riviliitinkotelo 150x400x120 FL21 0 / 1+1	3447845
NSYSBMC203012	Riviliitinkotelo 200x300x120 FL21 0 / 1+1	3447846
NSYSBMC204012	Riviliitinkotelo 200x400x120 FL21 0 / 1+1	3447847
NSYSBMC206012	Riviliitinkotelo 200x600x120 FL21 0 / 2+2	3447848
NSYSBMC208012	Riviliitinkotelo 200x800x120 FL21 0 / 2+2	3447849
NSYSBMC303012	Riviliitinkotelo 300x300x120 FL21 1+1 / 1+1	3447850
NSYSBMC304012	Riviliitinkotelo 300x400x120 FL21 1+1 / 1+1	3447851
NSYSBMC306012	Riviliitinkotelo 300x600x120 FL21 1+1 / 2+2	3447852
NSYSBMC308012	Riviliitinkotelo 300x800x120 FL21 1+1 / 2+2	3447853
NSYSBMC404012	Riviliitinkotelo 400x400x120 FL21 1+1 / 1+1	3447854
NSYSBMC406012	Riviliitinkotelo 400x600x120 FL21 1+1 / 2+2	3447855
NSYSBMC408012	Riviliitinkotelo 400x800x120 FL21 1+1 / 2+2	3447856



Väyläkotelot saranoidulla lasiovella ja FL21 multilaippa-aukokuksilla

Tuotenumero	Tyyppi	Snrro
NSYSBMB203012	Väyläkotelo FL21 200x300x120 0 / 1+1	3447840
NSYSBMB204012	Väyläkotelo FL21 200x400x120 0 / 1+1	3447841
NSYSBMB206012	Väyläkotelo FL21 200x600x120 0 / 2+2	3447842
NSYSBMB208012	Väyläkotelo FL21 200x800x120 0 / 2+2	3447843
NSYSBMB203012	Väyläkotelo FL21 200x300x120 0 / 1+1	3447840
NSYSBMB204012	Väyläkotelo FL21 200x400x120 0 / 1+1	3447841
NSYSBMB206012	Väyläkotelo FL21 200x600x120 0 / 2+2	3447842
NSYSBMB208012	Väyläkotelo FL21 200x800x120 0 / 2+2	3447843
NSYSBMB203012	Väyläkotelo FL21 200x300x120 0 / 1+1	3447840



Korotuskaulus

Kotelon syvyyttä voidaan kasvattaa 80mm. IP66 yhdellä korotuskauluksella. Ei väyläkoteloihin.

Tuotenumero	Tyyppi	Snrro
NSYAES228SB	Korotuskaulus 200x200x80 SBM	3447773
NSYAES238SB	Korotuskaulus 200x300x80 SBM	3447774
NSYAES248SB	Korotuskaulus 200x400x80 SBM	3447775
NSYAES258SB	Korotuskaulus 200x500x80 SBM	3447776
NSYAES268SB	Korotuskaulus 200x600x80 SBM	3447777
NSYAES338SB	Korotuskaulus 300x300x80 SBM	3447778
NSYAES348SB	Korotuskaulus 300x400x80 SBM	3447779
NSYAES358SB	Korotuskaulus 300x500x80 SBM	3447780
NSYAES368SB	Korotuskaulus 300x600x80 SBM	3447781



Lisätarvikkeet

Tuotenumero	Tyyppi	Snrro
NSYAEHDSB	Kansisaranat porattava 6 kpl SBM	3447769
NSYAESBSB	Kansiruuvit 3mm kaksoislehtiävain päällä	3447770
NSYAE DSTSB	Kansiruuvit 6,5mm kolmiokanta päällä	3447771
NSYAEFPFSB	Seinäkiinnikkeet 4kpl riviliitinkotelolle	3447772
NSYAEUBU148	Rivityssarja kahdelle kaapille SBMB tai SBMC	



NSYAMFSB	Itseporautuva ruuvi 100 kpl Ø5 SBM	3447782
NSYAMRD15357SB	DIN-kisko 35x7,5 SBM 150lev	3447783
NSYAMRD20357SB	DIN-kisko 35x7,5 SBM 200lev	3447784
NSYAMRD30357SB	DIN-kisko 35x7,5 SBM 300lev	3447785
NSYAMRD40357SB	DIN-kisko 35x7,5 SBM 400lev	3447786
NSYAMRD50357SB	DIN-kisko 35x7,5 SBM 500lev	3447787
NSYAMRD60357SB	DIN-kisko 35x7,5 SBM 600lev	3447788
NSYAMRD80357SB	DIN-kisko 35x7,5 SBM 800lev	3447789



NSYMM11SB	Asennuslevy 150x150 SBM	3447792
NSYMM12SB	Asennuslevy 150x200 SBM	3447793
NSYMM13SB	Asennuslevy 150x300 SBM	3447794
NSYMM14SB	Asennuslevy 150x400 SBM	3447795
NSYMM22SB	Asennuslevy 200x200 SBM	3447796
NSYMM23SB	Asennuslevy 200x300 SBM	3447797
NSYMM24SB	Asennuslevy 200x400 SBM	3447798
NSYMM25SB	Asennuslevy 200x500 SBM	3447799
NSYMM26SB	Asennuslevy 200x600 SBM	3447800
NSYMM28SB	Asennuslevy 200x800 SBM	3447801
NSYMM33SB	Asennuslevy 300x300 SBM	3447802
NSYMM34SB	Asennuslevy 300x400 SBM	3447803
NSYMM35SB	Asennuslevy 300x500 SBM	3447804
NSYMM36SB	Asennuslevy 300x600 SBM	3447805
NSYMM38SB	Asennuslevy 300x800 SBM	3447806
NSYMM44SB	Asennuslevy 400x400 SBM	3447807
NSYMM45SB	Asennuslevy 400x500 SBM	3447808
NSYMM46SB	Asennuslevy 400x600 SBM	3447809
NSYMM48SB	Asennuslevy 400x800 SBM	3447810



NSYPPSB	Sinointi asennussarja SBM	3447811
NSYSFPSC15	Pylväskiinnike SBM lev 150mm	3447857
NSYSFPSC20	Pylväskiinnike SBM lev 200mm	3447858
NSYSFPSC30	Pylväskiinnike SBM lev 300mm	3447859
NSYSFPSC40	Pylväskiinnike SBM lev 400mm	3447860
NSYSFPSC50	Pylväskiinnike SBM lev 500mm	3447861
NSYSFPSC60	Pylväskiinnike SBM lev 600mm	3447862
NSYSFPSC80	Pylväskiinnike SBM lev 800mm	3447863



NSYAECPFLT25	FL21 multilaippa 25 aukkoa	3460511
NSYAECPFLT35	FL21 multilaippa 35 aukkoa	3460512
NSYAECPFLT7	FL21 multilaippa 7 aukkoa	3460513
NSYTSKFL	FL21 laippa 12 aukkoa ISO holkeille	3447521
NSYEB156D6	Maadoituspalmikko pituus 150mm Ø6mm	3447790
NSYEL166D8	Maad johdin pit 160mm Ø6mm (min10kpl)	3447791

