

Tarif janvier 2019 - Appareillages techniques

Garage collectif



Offres	Références	Désignation	Prix unitaire
BAES Exiway ESI	OVA58000	BAES évacuation SATI à led, IP 42/IK 07-45 lm-1 h	107,64 €
	OVA58001	BAES évacuation SATI à led - IP 65/IK 07-45 lm-1 h	123,35 €
	OVA53098	Grille de protection, IK 10	66,25 €
Exiway Smart	OVA59100	BAES évacuation SATI à Led, IP 42/IK 07- 45 lm -1 h-report de défauts	139,11 €
	OVA59101	BAES évacuation SATI à Led, IP 65-IK 07-45 lm-1 h-report de défauts	188,01 €
	OVA59824	Grille de protection - IK 10	57,22 €
	OVA59800	TBS Smart 100 - télécommande 100 blocs	176,54 €
Détecteur Argus	MTN564419	Détecteur de mouvement-installation plafond-intérieur/extérieur 360°	140,29 €
Mureva Box	ENN05004	Boîte de dérivation IP 55 + embouts 80x80x45 gris	3,61 €
	IMT40616	Tube GT 3321-PVC-tulipé-Ø16 mm-long 3 m-gris	130,71 €
Accessoires de fixation	ENN47930	Mureva FIX, instacables pour conduits Ø16-32 mm gris	45,23 €
	ENN44316	Té pour tube 3321 gris, Ø16 mm	103,33 €
	ENN42316	Equerre pour tube 3321 gris, Ø16 mm	78,29 €
	ENN41316	Manchon pour tube 3321 gris, Ø16 mm	50,07 €
	IMT43316	Coude pour tube GT 3321-PV-Ø16 mm gris, IP 40	237,96 €
Appareillages Mureva Styl IP 55 - IK 08	MUR35031	Prise courant 2P+T, connexion auto-gris + saillie	11,67 €
	MUR35028	Bouton poussoir lumineux LED en saillie, gris	16,97 €
	MUR35026	Bouton poussoir en saillie, connexion auto-gris	12,30 €

Terrasse



Offres	Références	Désignation	Prix unitaire
Appareillages Mureva Styl IP 55/IK 08	MUR39107	Cadre 1 poste, encastré, blanc	4,87 €
	MUR39133	Prise courant 2P+T-composable, connexion auto, blanc	9,29 €
	MUR39723	Va et vient-composable, connexion auto, blanc	8,62 €
	MUR39127	Bouton poussoir lumineux LED, composable, blanc	15,00 €
Appareillages Aquadesign IP 44	MTN400160	Plaque de finition standard, 1 poste, aluminium	14,62 €
	MTN3116-0000	Mécanisme simple va-et-vient - 10AX/250Vca, connexion rapide	7,86 €
	MTN343160	Enjoliveur pour commande simple, aluminium	12,29 €
	MTN2512-7260	Prise de courant 2P+T avec volet - 16A/250 Vca, enjoliveur aluminium	34,82 €

Tarif janvier 2019 - Appareillages techniques

Partie commune



Offres	Références	Désignation	Prix unitaire
Détecteurs Argus	CCT56P008	Détecteur de mouvement standard, int./ext 360°	113,51 €
	MTN565219	Détecteur de mouvement, installation murale/plafond-Int./ext. 220°	143,23 €
	CCT570005	Détecteur de mouvement standard, 360°-mini-faux plafond-1 canal	99,04 €
BAES	OVA58000	Evacuation SATI à Led-IP42/IK07-45 lm-1 h	107,64 €
Exiway ESI	OVA53098	Grille de protection-IK 10	66,25 €
Exiway Smart	OVA59100	Evacuation SATI à Led- IP 42/IK 7-45 lm-1 h-report de défauts	139,11 €
	OVA59824	Grille de protection-IK 10	57,22 €
	OVA59800	TBS Smart 100-télécommande 100 blocs	176,54 €
	OVA58015	Exiway Esi - BAES habitation SATI à led - IP 42 - IK07 - 8 lm - 5 h	110,73 €
	OVA59200	Exiway Smart - BAES Habitation SATI à led-IP 42/IK 07-8 lm-5 h-report de défauts	144,53 €
	Appareillages	MUR39107	Cadre 1 poste-encasté, IP 55 6 IK 08 - blanc
Mureva Styl IP 55 - IK 08	MUR39133	Prise courant 2P+T-composable, IP 55 6 IK 08 - connexion auto-blanc	9,29 €
	MUR39723	Va et vient-composable, connexion auto-blanc	8,62 €
	MUR39127	Bouton poussoir lumineux LED-composable blanc	15,00 €
	MUR39129	Bouton poussoir porte-etiquette, composable blanc	20,06 €

Atelier



Offres	Références	Désignation	Prix unitaire
Mureva Box	ENN05004	Boite de dérivation IP 55 + embouts 80x80x45, gris	3,61 €
	IMT40616	Tube GT 3321 PVC tulipé - Ø16 mm - long 3 m gris	1,31 €
Accessoires de fixation	ENN47930	FIX, instacables pour conduits Ø16-32 mm gris	0,45 €
	ENN44316	Té pour tube 3321, Ø16 mm gris	1,03 €
	ENN42316	Equerre pour tube 3321, Ø16 mm gris	0,78 €
	ENN41316	Manchon pour tube 3321, Ø16 mm gris	0,50 €
	IMT43316	Coude pour tube GT 3321 - PVC - Ø16 mm, IP 40, gris	2,38 €
Appareillages	MUR36028	Double prise 2P+T précâblée horiz, saillie, gris	35,02 €
Mureva Styl IP 55 - IK 08	MUR36025	Prise courant 2P+T+va et vient verti. - saillie, gris	38,18 €