

Tarif janvier 2020 Appareillages techniques

Garage collectif



Offres	Références	Désignation	Prix unitaire
BAES Exiway ESI	OVA58000	BAES évacuation SATI à led, IP 42/IK 07-45 lm-1 h	111,95 €
	OVA58001	BAES évacuation SATI à led - IP 65/IK 07-45 lm-1 h	129,18 €
Exiway Smart	OVA53160	Grille de protection, IK 10	56,71 €
	OVA59100	BAES évacuation SATI à Led, IP 42/IK 07- 45 lm -1 h-report de défauts	144,67 €
	OVA59101	BAES évacuation SATI à Led, IP 65-IK 07-45 lm-1 h-report de défauts	195,53 €
	OVA59824	Grille de protection - IK 10	58,20 €
	OVA59800	TBS Smart 100 - télécommande 100 blocs	183,60 €
Détecteur Argus	MTN565219	Détecteur de mouvement-installation plafond-intérieur/extérieur 220°	149,72 €
Mureva Box	ENN05004	Boite de dérivation IP 55 + embouts 80x80x45 gris	3,78 €
	IMT40616	Tube GT 3321-PVC-tulipé-Ø16 mm-long 3 m-gris	133,32 €
Accessoires de fixation	ENN47930	Mureva FIX, instacables pour conduits Ø16-32 mm gris	46,81 €
	ENN44316	Té pour tube 3321 gris, Ø16 mm	108,01 €
	ENN42316	Equerre pour tube 3321 gris, Ø16 mm	81,84 €
	ENN41316	Manchon pour tube 3321 gris, Ø16 mm	51,82 €
	IMT43316	Coude pour tube GT 3321-PV-Ø16 mm gris, IP 40	249,29 €
Appareillages Mureva Styl IP 55 - IK 08	MUR35031	Prise courant 2P+T, connexion auto-gris + saillie	12,08 €
	MUR35028	Bouton poussoir lumineux LED en saillie, gris	17,74 €
	MUR35026	Bouton poussoir en saillie, connexion auto-gris	12,73 €

Terrasse



Offres	Références	Désignation	Prix unitaire
Appareillages Mureva Styl IP 55 - IK 08	MUR39107	Cadre 1 poste, encastré, blanc	5,04 €
	MUR39133	Prise courant 2P+T-composable, connexion auto, blanc	9,62 €
	MUR39723	Va-et-vient composable, connexion auto, blanc	9,01 €
	MUR39127	Bouton poussoir lumineux LED, composable, blanc	15,76 €
Appareillages Aquadesign IP 44	MTN400160	Plaque de finition standard, 1 poste, aluminium	15,51 €
	MTN3116-0000	Mécanisme simple va-et-vient - 10AX/250Vca, connexion rapide	8,34 €
	MTN343160	Enjoliveur pour commande simple, aluminium	13,05 €
	MTN2512-7260	Prise de courant 2P+T avec volet - 16A/250 Vca, enjoliveur aluminium	36,94 €

Tarif janvier 2020 Appareillages techniques

Partie commune



Offres	Références	Désignation	Prix unitaire
DéTECTEURS Argus	CCT56P008	Détecteur de mouvement standard, int./ext 360°	118,66 €
	MTN565219	Détecteur de mouvement, installation murale/plafond-Int./ext. 220°	149,72 €
	CCT570005	Détecteur de mouvement standard, 360°-mini-faux plafond-1 canal	103,53 €
BAES	OVA58000	Evacuation SATI à Led-IP42/IK07-45 lm-1 h	111,95 €
	OVA53160	Grille de protection-IK 10	56,71 €
Exiway ESI	OVA58015	Exiway Esi - BAES habitation SATI à led - IP 42 - IK07 - 8 lm - 5 h	115,97 €
	OVA59100	Evacuation SATI à Led- IP 42/IK 7-45 lm-1 h-report de défauts	144,67 €
Exiway Smart	OVA59824	Grille de protection-IK 10	58,20 €
	OVA59800	TBS Smart 100-télécommande 100 blocs	183,60 €
	OVA58015	Exiway Esi - BAES habitation SATI à led - IP 42 - IK07 - 8 lm - 5 h	115,97 €
	OVA59200	Exiway Smart - BAES Habitation SATI à led-IP 42/IK 07-8 lm-5 h-report de défauts	150,31 €
	MUR39107	Cadre 1 poste-encastré, IP 55 6 IK 08 - blanc	5,04 €
Appareillages Mureva Styl IP 55 - IK 08	MUR39133	Prise courant 2P+T-composable, IP 55 6 IK 08 - connexion auto-blanc	9,62 €
	MUR39723	Va et vient-composable, connexion auto-blanc	9,01 €
	MUR39127	Bouton poussoir lumineux LED-composable blanc	15,76 €
	MUR39129	Bouton poussoir porte-etiquette, composable blanc	20,76 €

Atelier



Offres	Références	Désignation	Prix unitaire
Mureva Box	ENN05004	Boite de dérivation IP 55 + embouts 80x80x45, gris	3,78 €
	IMT40616	Tube GT 3321 PVC tulipé - Ø16 mm - long 3 m gris	1,33 €
Accessoires de fixation	ENN47930	FIX, instacables pour conduits Ø16-32 mm gris	0,47 €
	ENN44316	Té pour tube 3321, Ø16 mm gris	1,08 €
	ENN42316	Equerre pour tube 3321, Ø16 mm gris	0,82 €
	ENN41316	Manchon pour tube 3321, Ø16 mm gris	0,52 €
Appareillages Mureva Styl IP 55 - IK 08	IMT43316	Coude pour tube GT 3321 - PVC - Ø16 mm, IP 40, gris	2,46 €
	MUR36028	Double prise 2P+T précâblée horiz, saillie, gris	36,25 €
	MUR36025	Prise courant 2P+T+va et vient verti. - saillie, gris	39,91 €