

Gamma UPS	Codice	Potenza apparente/attiva	Tensione ingresso/uscita	Frequenza ingresso/uscita	Forma d'onda	Autonomia a pieno carico	Moduli aggiuntivi di batterie	Didplay	Emergency Power Off (EPO)	CEI016	Comunicazione standard	Comunicazione opzionale	Connessioni ingresso	Connessioni uscita	Dimensioni A x L x P (mm)	Peso (kg)	Codice modulo estensione batterie
Back SX3	SX3500CI	500 VA/300 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Pseudosinusoidale	4 min	nd	LEDs	nd	nd	nd	nd	IEC 320-C14	3 x IEC 320-C13	185x115x213	5	nd
	SX3650CI	650 VA/390 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Pseudosinusoidale	4 min	nd	LEDs	nd	nd	nd	nd	IEC 320-C14	6 x IEC 320-C13	200x115x257	6	nd
	SX3650CI-GR		230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Pseudosinusoidale	4 min	nd	LEDs	nd	nd	nd	nd	Cavo con spina Schuko CEE 7/7P	4 x Schuko CEE 7		nd	
	SX3800CI	800 VA/480 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Pseudosinusoidale	4 min	nd	LEDs	nd	nd	nd	nd	IEC 320-C14	6 x IEC 320-C13	215x130x336	8	nd
	SX3800CI-GR		230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Pseudosinusoidale	4 min	nd	LEDs	nd	nd	nd	nd	Cavo con spina Schuko CEE 7/7P	4 x Schuko CEE 7		nd	
	SX31K1CI	1100 VA/660 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Pseudosinusoidale	4 min	nd	LEDs	nd	nd	nd	nd	nd	IEC 320-C14	6 x IEC 320-C13	215x130x336	12
SX31K1CI-GR	230 V/230 V		50 Hz/50 Hz	Pseudosinusoidale	4 min	nd	LEDs	nd	nd	nd	nd	nd	Cavo con spina Schuko CEE 7/7P	4 x Schuko CEE 7	nd		
Easy BVS	BVS6500I-GR	500 VA/300 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Pseudosinusoidale	3 min	nd	LEDs	nd	nd	nd	nd	Schuko - cavo 1,5 m	(4) Prese Schuko (protezione da batteria)	93 x 160 x 300	4	nd
	BVS650I-GR	650 VA/375 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Pseudosinusoidale	6 min	nd	LEDs	nd	nd	nd	nd				5	nd
	BVS800I-GR	800 VA/450 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Pseudosinusoidale	9 min	nd	LEDs	nd	nd	nd	nd				6	nd
	BVS100I-GR	1000 VA/600 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Pseudosinusoidale	10 min	nd	LEDs	nd	nd	nd	nd				6	nd
Easy SMVS	SMVS750CAI	750 VA/525 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Sinusoidale	5 min	nd	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB	Scheda SNMP APVS9602	Cavo con spina Schuko e IEC C 19	6 x IEC C13	455 x 180 x 240	14	nd
	SMVS1000CAI	1000 VA/700 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Sinusoidale	4 min	nd	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB	Scheda SNMP APVS9602				18	nd
	SMVS1500CAI	1500 VA/1050 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Sinusoidale	3 min	nd	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB	Scheda SNMP APVS9602				24	nd
	SMVS2000CAI	2000 VA/1400 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Sinusoidale	4 min	nd	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB	Scheda SNMP APVS9602				26	nd
	SMVS3000CAI	3000 VA/2100 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Sinusoidale	4 min	nd	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB	Scheda SNMP APVS9602					nd
Easy SRVS Tower	SRVS1KI	1000 VA/800 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Sinusoidale	4 min	nd	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB	Scheda SNMP APVS9601 Scheda contatti VGLS9901 Scheda Modbus SRVSMB001	IEC C14	3 IEC C13	145 x 223 x 288	9	nd
	SRVS2KI	2000 VA/1600 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Sinusoidale	4 min	nd	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB		4 IEC C13	145 x 238 x 400	17	nd	
	SRVS3KI	3000 VA/2700 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Sinusoidale	4 min	nd	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB		IEC C20	6 IEC C13, 1 C19	145 x 336 x 425	27	nd
	SRVS6KI	6000 VA/6000 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Sinusoidale	4 min	nd	Alfanumerico	si	nd	RS232 - USB		Morsettiera	Morsettiera	190 x 685 x 374	54	nd
	SRVS10KI	10000 VA/10000 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Sinusoidale	2 min	nd	Alfanumerico	si	nd	RS232 - USB		Morsettiera	Morsettiera	190 x 685 x 447	65	nd
Easy SRVS Tower LA	SRVS1KIL	1000 VA/800 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Sinusoidale	21 min	Fino a 4 moduli	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB	Scheda SNMP APVS9601 Scheda contatti VGLS9901 Scheda Modbus SRVSMB001	IEC C14	3 IEC C13	238x145x688	25	SRVS36BP-9A
	SRVS2KIL	2000 VA/1600 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Sinusoidale	22 min	Fino a 4 moduli	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB		4 IEC C13	336x190x713	45	SRVS72BP-9A	
	SRVS3KIL	3000 VA/2700 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Sinusoidale	13 min	Fino a 4 moduli	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB		IEC C20	6 IEC C13, 1 C19	46		
	SRVS6KIL	6000 VA/6000 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Sinusoidale	6 min	Fino a 4 moduli	Alfanumerico	si	nd	RS232 - USB		morsettiera	Morsettiera	368x190x485	73	SRVS240BP-9A
	SRVS10KIL	10000 VA/10000 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Sinusoidale	3 min	Fino a 4 moduli	Alfanumerico	si	nd	RS232 - USB		morsettiera	Morsettiera	368x190x485	77	
Easy SRVS Rack	SRVS1KRIRK	1000 VA/800 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Sinusoidale	4 min	nd	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB	Scheda SNMP APVS9601 Scheda contatti VGLS9901 Scheda Modbus SRVSMB001	IEC C14	3 IEC C13	86(2U) x 438 x 312	11	nd
	SRVS2KRIRK	2000 VA/1600 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Sinusoidale	4 min	nd	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB		4 IEC C13	86(2U) x 438 x 462	19	nd	
	SRVS3KRIRK	3000 VA/2700 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Sinusoidale	4 min	nd	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB		IEC C20	6 IEC C13, 1 C19	86(2U) x 438 x 632	27	nd
	SRVS6KRIRK	6000 VA/6000 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Sinusoidale	4 min	nd	Alfanumerico	si	nd	RS232 - USB		Morsettiera	morsettiera	173(4U) x 438 x 710	61	nd
	SRVS10KRIRK	10000 VA/10000 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Sinusoidale	2 min	nd	Alfanumerico	si	nd	RS232 - USB		Morsettiera	morsettiera	173(4U) x 438 x 710	69	nd
Easy SRVS Rack LA	SRVS1KRILRK	1000 VA/800 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Sinusoidale	23 min	Fino a 4 moduli	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB	Scheda SNMP APVS9601 Scheda contatti VGLS9901 Scheda Modbus SRVSMB001	IEC C14	3 IEC C13	172(4U)x438x412	27	SRVS36RLBP-9A
	SRVS2KRILRK	2000 VA/1600 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Sinusoidale	26 min	Fino a 4 moduli	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB		4 IEC C13	172(4U)x438x632	52	SRVS72RLBP-9A	
	SRVS3KRILRK	3000 VA/2700 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Sinusoidale	14 min	Fino a 4 moduli	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB		IEC C20	6 IEC C13, 1 C19	53		
	SRVS6KRILRK	6000 VA/6000 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Sinusoidale	6 min	Fino a 4 moduli	Alfanumerico	si	nd	RS232 - USB		Morsettiera	Morsettiera	217(5U)x438x615	77	SRVS240RLBP-9A
	SRVS10KRILRK	10000 VA/10000 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Sinusoidale	3 min	Fino a 4 moduli	Alfanumerico	si	nd	RS232 - USB		Morsettiera	Morsettiera	217(5U)x438x615	79	
Smart SR1	SR11KXIET	1000 VA/700 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Sinusoidale	14 min	Fino a 4 moduli	LEDs	nd	AP9631X711 + AP9810	RS232-DB9	Scheda SNMP AP9630 Scheda SNMP AP9631 Scheda contatti AP9613	IEC-320 C20	6 x IEC 320 C13	432 x 85 x 483	23	SR148XBP
	SR12KXIET	2000 VA/1400 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Sinusoidale	5 min	Fino a 4 moduli	LEDs	nd	AP9631X711 + AP9810	RS232-DB9					25	
	SR13KXIET	3000 VA/2100 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Sinusoidale	14 min	Fino a 4 moduli	LEDs	nd	AP9631X711 + AP9810	RS232-DB9		Morsettiera 1ph	Morsettiera 1ph	432 x 130 x 660	55	SR1192XBP
	SR15KDXIET	5000 VA/3500 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Sinusoidale	7 min	Fino a 4 moduli	LEDs	nd	nd	RS232-RJ45					55	
	SR16KXIET	6000 VA/4800 W	230 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Sinusoidale	6 min	Fino a 4 moduli	LEDs	nd	AP9631X711 + AP9810	RS232-DB9					55	
	SR18KXIET	8000 VA/6400 W	230 V/230 V 400 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Sinusoidale	8 min	Fino a 4 moduli	LEDs	si	AP9631X711 + AP9810	RS232-DB9		Morsettiera 1ph morsettiera 3ph	Morsettiera 1ph	432 x 263 x 736	111	
	SR110KXIET	10000 VA/8000 W	230 V/230 V 400 V/230 V	50 Hz/50 Hz	Sinusoidale	5 min	Fino a 4 moduli	LEDs	si	AP9631X711 + AP9810	RS232-DB9					111	

Autonomia (a pieno carico)

Gamma UPS	Easy UPS SRVS tower Lunga autonomia					Easy UPS SRVS rack Lunga autonomia					Smart UPS SR1						
Codice UPS standard	SRVS1KIL	SRVS2KIL	SRVS3KIL	SRVS6KIL	SRVS10KIL	SRVS1KRILRK	SRVS2KRILRK	SRVS3KRILRK	SRVS6KRILRK	SRVS10KRILRK	SR11KXIET	SR12KXIET	SR13KXIET	SR15KDXIET	SR16KXIET	SR18KXIET	SR110KXIET
Codice Modulo batterie esterno	SRVS36BP-9A	SRVS72BP-9A	SRVS72BP-9A	SRVS240BP-9A	SRVS240BP-9A	SRVS36RLBP-9A	SRVS72RLBP-9A	SRVS72RLBP-9A	SRVS240RLBP-9A	SRVS240RLBP-9A	SR148XBP	SR148XBP	SR1192XBP	SR1192XBP	SR1192XBP	SR1192XBP	SR1192XBP
UPS standard (senza modulo aggiuntivo)	21 min	22 min	13 min	6 min	3 min	23 min	26 min	14 min	6 min	3 min	14 min	5 min	14 min	7 min	6 min	8 min	5 min
UPS standard + 1 modulo batterie esterno	51 min	52 min	33 min	17 min	8 min	54 min	60 min	33 min	18 min	9 min	56 min	24 min	56 min	31 min	18 min	15 min	14 min
UPS standard + 2 moduli batterie esterni	84 min	86 min	54 min	28 min	15 min	85 min	95 min	60 min	29 min	15 min	101 min	46 min	102 min	58 min	36 min	28 min	25 min
UPS standard + 3 moduli batterie esterni	118 min	122 min	76 min	39 min	21 min	118 min	131 min	84 min	42 min	22 min	148 min	68 min	149 min	85 min	54 min	41 min	36 min
UPS standard + 4 moduli batterie esterni	155 min	159 min	100 min	51 min	28 min	152 min	169 min	95 min	54 min	29 min	196 min	91 min	198 min	114 min	72 min	55 min	47 min