



Adora
如意

施耐德电气 Adora 如意系列开关插座



上海分公司
电话：86 21 60656699

北京分公司
电话：86 10 84346699

广州分公司
电话：86 20 85185188

成都办事处
电话：86 28 66853777

武汉分公司
电话：86 27 59373000

深圳分公司
电话：86 755 36677988

西安分公司
电话：86 29 65692599

南京办事处
电话：86 25 83198399

杭州办事处
电话：86 571 89825800

沈阳办事处
电话：86 24 23964339

天津办事处
电话：86 22 23748000

郑州办事处
电话：86 371 65939211

大连办事处
电话：86 411 84769100

济南办事处
电话：86 531 81678100

厦门办事处
电话：86 592 2386700

东莞办事处
电话：86 769 22413010

重庆办事处
电话：86 23 63839700

青岛办事处
电话：86 532 85793001

苏州办事处
电话：86 512 68622550

福州办事处
电话：86 591 38729998

长沙办事处
电话：86 731 88968983

客户支持热线：400 810 1315

施耐德电气(中国)有限公司
Schneider Electric (China) Co.,Ltd.
www.schneider-electric.cn

北京市朝阳区望京东路6号
施耐德电气大厦
邮编：100102
电话：(010) 8434 6699
传真：(010) 8450 1130

Schneider Electric Building, NO.6 East
WangJing Rd, Chaoyang Distric
Beijing 100102, P.R.C.
Tel: (010) 8434 6699
Fax: (010) 8450 1130

本印刷品版权归施耐德电气(中国)有限公司所有，不得翻版！内容如有更改，恕不另行通知！




分类 **产品型号** **产品描述**



单/双控开关

			EV51/1, EV51/1_FG, EV51/1_TS	10AX 250V 单联单控开关
			EV51, EV51_FG, EV51_TS	10AX 250V 单联双控开关
			EV52/1, EV52/1_FG, EV52/1_TS	10AX 250V 双联单控开关
			EV52, EV52_FG, EV52_TS	10AX 250V 双联双控开关
			EV53/1, EV53/1_FG, EV53/1_TS	10AX 250V 三联单控开关
			EV53, EV53_FG, EV53_TS	10AX 250V 三联双控开关
			EV54/1, EV54/1_FG, EV54/1_TS	10AX 250V 四联单控开关
			EV54, EV54_FG, EV54_TS	10AX 250V 四联双控开关
			EV54/1, EV54/1_FG, EV54/1_TS	10AX 250V 四联双控开关
			EV54	

门铃开关

	EV51BPB, EV51BPB_FG, EV51BPB_TS	10A 250V 门铃开关
---	---------------------------------	---------------





双极开关

	EV51D20, EV51D20_FG, EV51D20_TS	20A 250V 单联双极按钮开关
	EV51D20N, EV51D20N_FG, EV51D20N_TS	20A 250V 单联带指示灯双极按钮开关

电子开关









	EV51RD400, EV51RD400_FG, EV51RD400_TS	400W 单联调光开关
	EV51RF250, EV51RF250_FG, EV51RF250_TS	250W 单联调速开关
	EV51ETPE, EV51ETPE_FG, EV51ETPE_TS	100W 250V 声光控节能开关
	EV51ETPE4, EV51ETPE4_FG, EV51ETPE4_TS	0.8A 250V 声光控节能开关 (感性负载,带消防应急功能)
	EV51ET90, EV51ET90_FG, EV51ET90_TS	100W 250V 轻触式延时开关
	EV51ET90/4, EV51ET90/4_FG, EV51ET90/4_TS	0.8A 250V 轻触式延时开关 (感性负载,带消防应急功能)
	EV51PIR, EV51PIR_FG, EV51PIR_TS	100W 250V 红外线感应开关
	EV51PIR/4, EV51PIR/4_FG, EV51PIR/4_TS	0.8A 250V 红外线感应开关 (感性负载,带消防应急功能)

插座产品


	EV426U2, EV426U2_FG, EV426U2_TS	10A 250V 双联二极扁圆插座
	EV426/10, EV426/10_FG, EV426/10_TS	10A 250V 三极扁脚插座
	EV15/10, EV15/10_FG, EV15/10_TS	10A 250V 带开关三极扁脚插座
	EV426/10U, EV426/10U_FG, EV426/10U_TS	10A 250V 二/三极插座

分类 **产品型号** **产品描述**

插座产品

	EV15/10U, EV15/10U_FG, EV15/10U_TS	10A 250V 带开关二/三极插座
	EV16/10UX, EV16/10UX_FG, EV16/10UX_TS	10A 250V 带双联开关二/三极插座
	EV426/16, EV426/16_FG, EV426/16_TS	16A 250V 三极扁脚插座
	EV426/16U2, EV426/16U2_FG, EV426/16U2_TS	10A 250V 单联三极扁脚及双联二极扁圆插座
	EV15/16, EV15/16_FG, EV15/16_TS	16A 250V 带开关三极扁脚插座
	EV426/3P16, EV426/3P16_FG, EV426/3P16_TS	16A 440V 三相四线插座
	EV426/3P25, EV426/3P25_FG, EV426/3P25_TS	25A 440V 三相四线插座
	EV15_10USB, EV15_10USB_FG, EV15_10USB_TS	250V 带USB充电二/三极插座 (USB充电规格: 5Vdc 1000mA)


酒店产品

	EV52BPD, EV52BPD_FG, EV52BPD_TS	门铃开关及“请勿打扰”指示
	EV52BPDM, EV52BPDM_FG, EV52BPDM_TS	门铃开关及“请勿打扰”“请即清理”指示
	EV51KTS, EV51KTS_FG, EV51KTS_TS	16A 光电式插卡取电开关
	EVT727, EVT727_FG, EVT727_TS	115/240V 剃须插座 (竖装)

弱电产品

	EV51TV, EV51TV_FG, EV51TV_TS	单联电视插座
	EV51/2TV, EV51/2TV_FG, EV51/2TV_TS	单联电视插座 (带一分支)
	EV52TV, EV52TV_FG, EV52TV_TS	双联电视插座
	EV51TS, EV51TS_FG, EV51TS_TS	单联电话插座
	EV52TS, EV52TS_FG, EV52TS_TS	双联电话插座
	EV52TVTS, EV52TVTS_FG, EV52TVTS_TS	电话、电视插座
	EV51RJ5, EV51RJ5_FG, EV51RJ5_TS	单联信息插座
	EV52RJ5, EV52RJ5_FG, EV52RJ5_TS	双联信息插座
	EV52TVRJ5, EV52TVRJ5_FG, EV52TVRJ5_TS	电视、信息插座
	EV52TSRJ5, EV52TSRJ5_FG, EV52TSRJ5_TS	电话、信息插座
	EV51V, EV51V_FG, EV51V_TS	调音开关
	EV51S, EV51S_FG, EV51S_TS	音箱接线座
	EV51TVF, EV51TVF_FG, EV51TVF_TS	宽频电视插座

附件产品

	EV50X, EV50X_FG, EV50X_TS	空白面板
---	---------------------------	------

注：产品型号中的“FG”表示颜色为辉煌金，“TS”为尊贵银，无下标为经典白。