

# Prize și fișe industriale Mureva PK

Catalog 2023



Life Is On

**Schneider**  
Electric

## Cofrete Mureva

Reprezintă o gamă de cofrete multifuncționale, rezistente la apă, utilizate pentru realizarea unei instalații complete de distribuție, alimentare și control.

- Finisaj impecabil
  - Mureva se evidențiază prin sobrietatea formei și robustețea
  - Designul modern al gamelor Mureva și Mureva PK permite integrarea lor în orice mediu.
- Montaj facil
  - Acces ușor pentru cablare
  - Un singur tip de deschidere pentru montajul prizelor sau fișelor industriale, butoanelor sau lămpilor, dar și a multor alte aparataje non-modulare.

- Evolutive

Cofretele se pot asocia ușor pentru a optimiza realizarea tablourilor electrice și pentru a permite evoluția instalației electrice fără constrângeri.



## Prize și fișe Mureva PK

Designul său nou se adaptează celui inovator și modern al cofretelor Mureva. Gama de prize și fișe industriale Mureva PK se integrează armonios.

Ideală pentru locațiile care necesită instalarea de echipamente rezistente la intemperii.





### Mureva PK

Siguranța este asigurată de prize cu interblocare, în care dispozitivul de blocare mecanică evită introducerea și extragerea fișei în timpul alimentării cu energie electrică. Scoaterea fișei este posibilă numai atunci când întrerupătorul se află în poziția "oprit".

Gama Mureva PK include soluția patentată FAST acest sistem de cablare inovator permite conectarea fără a dezizola conductorul și fără a fi nevoie de niciun șurub.



Prize cu interblocare

Prize și fișe

#### > Soluții complete:

- Ușor de conectat
- Siguranță la utilizare
- Funcționale și ergonomice
- Montaj ușor și intuitiv



### Mureva

Cofretele Mureva pentru prize industriale Mureva PK fac parte dintr-un sistem complet de tablouri electrice etanș de la 16 la 125 A, oferind soluții de protecție, control și distribuție electrică pentru aplicații terțiare și industriale.

Prize casnice 10 - 16 A

Curent nominal	Număr de poli	Frecvență Hz	Tensiune nominală	Prize casnice 50 x 50			Prize casnice 65 x 85		
				gri	albastru	negru	gri		albastru
				IP54	IP54	IP54	IP54	IP65	IP54
10 - 16 A	2P + $\perp$	50/60	200-250 V c.a.	PKS51G	PKS51B	PKS51N	PKS61G	81141	PKS61B
				PKS52G	PKS52B	PKS52N	PKS62G	-	PKS62B
<b>Descriere</b>									
Suport cu 1 adaptor RJ45 + (50/60 Hz)				-	-	-	-	81142	-
Suport cu 2 adaptori RJ45 + (50/60 Hz)				-	-	-	-	81143	-



Prize industriale 63 - 125 A

Curent nominal (A)	Număr de poli	Frecvență (Hz)	Tensiune nominală	Poz. contact pe cadranul de ceas	Prize mobile IP67	Prize cu montaj Prize înclinate IP67	În cofret Prize drepte IP67	Prize cu montaj pe perete IP67
63 A	2P+ $\perp$	50/60	200 - 250 V c.a.	6 h	81478	81278	-	81178
	3P+ $\perp$			9 h	81479	-	-	
	3P+N+ $\perp$	9 h	-	81280	-	-		
	3P+ $\perp$	50/60	380 - 415 V c.a.	6 h	81482	81282	81682	81182
3P+N+ $\perp$	6 h			81483	81283	81683	81183	
125 A	2P+ $\perp$	50/60	200 - 250 V c.a.	6 h	-	-	81690	-
	3P+ $\perp$			9 h	-	-	-	81191
	3P+ $\perp$	50/60	380 - 415 V c.a.	6 h	81494	81294	81694	81194
	3P+N+ $\perp$			6 h	81495	81295	81695	81195



(1) Pentru alte calibre vă rugăm contactați SER.

Fișe industriale 63 - 125 A

Curent nominal (A)	Număr de poli	Frecvență (Hz)	Tensiune nominală <sup>(1)</sup> (V)	Poz. contact pe cadranul de ceas	Fișe mobile IP67	Fișe cu montaj pe perete IP67
63 A	2P+ $\perp$	50/60	200 - 250 V c.a.	6 h	81378	-
	3P+ $\perp$			9 h	81379	-
	3P+ $\perp$	50/60	380 - 415 V c.a.	6 h	81382	81582
	3P+N+ $\perp$			6 h	81383	81583
125 A	3P+ $\perp$	50/60	200 - 250 V c.a.	9 h	81391	81591
	3P+ $\perp$	50/60	380 - 415 V c.a.	6 h	81394	81594
	3P+N+ $\perp$			6 h	81395	81595



(1) Pentru alte calibre vă rugăm contactați SER.



**Fișe industriale 16 - 32 A**

Curent nominal (A)	Număr de poli	Frecvență (Hz)	Tensiune nominală (V)	Poz. contact pe cadranul de ceas	Fișe mobile		Fișe mobile la 90°		Fișe fixe cu montaj pe perete
					IP44	IP67	IP44	IP67	IP67
16 A	2P+⊥	50/60	200 - 250 V c.a.	6 h	PKE16M423	PKE16M723	-	81754	83554
	9 h			-	-	-	-	83556	
	3P+⊥	50/60	380 - 415 V c.a.	6 h	PKE16M434	PKE16M734	-	81758	-
	6 h			PKE16M435	PKE16M735	81709	81759	-	
32 A	2P+⊥	50/60	200 - 250 V c.a.	6 h	PKE32M423	PKE32M723	81716	81766	83566
	9 h			-	-	-	-	83567	
	3P+⊥	50/60	380 - 415 V c.a.	6 h	PKE32M434	PKE32M734	-	81770	-
	6 h			PKE32M435	PKE32M735	81721	81771	83571	
	3P+N+⊥			6 h	-	-	-	-	-
	3P+⊥			3 h	-	PKE32M7C4	-	-	-



**Prize industriale 16 - 32 A**

Curent nominal (A)	Număr de poli	Frecvență (Hz)	Tensiune nominală (V)	Poz. contact pe cadranul de ceas	Prize mobile		Prize PK PratiKa cu montaj în cofret			
					IP44	IP67	Prize înclinate		Prize drepte	
					IP44	IP67	IP44	IP67	IP44	IP67
16 A	2P+⊥	50/60	200 - 250 V c.a.	6 h	PKF16M423	PKF16M723	PKF16F423	PKF16F723	PKF16G423	PKF16G723
	9 h			-	-	-	-	-		
	3P+⊥	50/60	380 - 415 V c.a.	6 h	PKF16M434	PKF16M734	PKF16F434	PKF16F734	PKF16G434	PKF16G734
	6 h			PKF16M435	PKF16M735	PKF16F435	PKF16F735	PKF16G435	PKF16G735	
32 A	2P+⊥	50/60	200 - 250 V c.a.	6 h	PKF32M423	PKF32M723	PKF32F423	PKF32F723	PKF32G423	PKF32G723
	9 h			-	-	-	-	-		
	3P+⊥	50/60	380 - 415 V c.a.	6 h	PKF32M434	PKF32M734	PKF32F434	PKF32F734	PKF32G434	PKF32G734
	6 h			PKF32M435	PKF32M735	PKF32F435	PKF32F735	PKF32G435	PKF32G735	



Fișe fixe cu montaj în cofret		Inversoare de fază Fișe mobile	
IP44	IP67	IP44	IP67
81804	83854	-	-
-	83855	83901	-
81808	83858	83902	83912
81809	83859	83903	83913
81816	83866		
-	-		
81820	83870		
81821	83871		
-	-		



Prize de dimensiuni reduse cu montaj pe perete		Prize cu montaj pe perete	
IP44	IP67	IP44	IP67
PKF16W423	PKF16W723	83104	83154
PKF16W424	PKF16W724	-	-
PKF16W434	PKF16W734	-	-
PKF16W435	PKF16W735	83109	83159
PKF32W423	PKF32W723	83116	83166
PKF32W424	PKF32W724	-	83167
PKF32W434	PKF32W734	-	-
PKF32W435	PKF32W735	83121	83171

Life Is On

**Schneider**  
Electric

Schneider Electric România  
Str. Gara Herăstrău nr. 4,  
Clădirea Green Court-A, Etaj 2,  
Sector 2, București, România  
[se.com/ro](http://se.com/ro)



© 2023 Schneider Electric.  
Toate drepturile rezervate.  
CU904000