

# Cedar Plus

Aparataj IP44 cu montaj aparent

Ghid de alegere rapidă



## Cedar Plus - Ghid de alegere rapidă



Înterupătoare  
16 AX - 250 V c.a.



WDE000550

**Înterupătoare**



	alb	gri
simplicu	WDE000510	WDE000610
dublu	WDE000550	WDE000650
cap scară	WDE000560	WDE000660
cruce	WDE000570	WDE000670
bipolar	WDE000520	WDE000620

**Înterupătoare cu indicator luminos**



simplicu	WDE000514	WDE000614
dublu	WDE000551	WDE000651
cap scară	WDE000561	WDE000661
cruce	WDE000571	-
bipolar	WDE000521	WDE000621

Înterupătoare cu revenire  
16 A - 250 V c.a.



WDE000512

**Înterupătoare cu revenire**



simplicu	WDE000511	WDE000611
cu simbol sonerie	WDE000512	WDE000612
cu simbol lumină	WDE000513	WDE000613

**Înterupătoare cu revenire cu indicator luminos**



cu simbol sonerie	WDE000515	-
cu simbol lumină	WDE000516	WDE000616

Prize  
16 A - 250 V c.a.



WDE000541

**Prize 2P+E cu obturatoare**



simplică, cu capac opac alb	WDE000541	WDE000641
simplică, cu capac transparent	WDE000543	WDE000643
dublu, cu capac opac alb	WDE000523	WDE000623
dublu, cu capac transparent	WDE000525	WDE000625

Funcții combinate  
16 AX - 250 V c.a.



WDE000500

**Înterupător + Priză 2P+E**



simplicu	WDE000500	WDE000600
bipolar	WDE000502	-
cap scară	WDE000504	WDE000604

**Înterupător cu indicator luminos + Priză 2P+E**



bipolar	WDE000503	-
---------	-----------	---



WDE000503