

Fiche technique du produit XZCPB1241L10

Caractéristiques

OsiSense XZ - Connecteur precable femelle le m12
4 pins



Principales

Catégorie d'accessoires / de pièces détachées	Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Application

Complémentaires

Raccordement électrique	Connecteur femelle coudé M12, 4 broches
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Métal
État LED	Sans
Longueur de câble	10 m
Diamètre extérieur du câble	5,9 mm
Composition du câble	4 x 0,34 mm ²
Isolement	PUR (câble blindé)
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 300 V CC
[In] courant nominal	4 A
Résistance de contact	5000 μΩ
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ
Poids	0,8 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP65 IP67
Température de fonctionnement	-25...80 °C statique
Température ambiante pour le stockage	-25...80 °C

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope
-------------------	--