

Magnetic contactor, Motor Circuit Breakers, Relays - Type 1 coordination

***ตารางเลือกแรงดันคอยล์ รหัสอ้างอิง สำหรับแรงดันคอยล์ที่ 2 หลักสุดท้าย

		24V	48V	110V	220V	240V	380V	415V	440V
LC1E06-300	50 Hz	B5	E5	F5	M5	U5	Q5	N5	R5
	60 Hz	B6	-	F6	M6	-	Q6	-	R6
LC1E06-95	50 / 60 Hz	B7	E7	F7	M7	-	Q7	-	-
LC1E400-630	50 / 60 Hz	-	E7	F7	M7	U7	Q7	N7	R7



EasyPact GZ1E
Thermal - Magnetic
circuit breaker



EasyPact CVS
Magnetic
circuit breaker



rotary handle for
EasyPact CVS

AC3, Type 1 coordination motor starters up to 250kW

มอเตอร์ 3 เฟส				Circuit Breaker เซอร์กิตเบรกเกอร์ แบบ Toggle / push-buttons			Extended rotary handle ลูกบิดสำหรับ เซอร์กิตเบรกเกอร์		
แรงม้า (HP)	พิกัดกำลังไฟฟ้า (kW)	พิกัดกระแสที่ 400V (A)	พิกัดกระแส ลัดวงจร สูงสุด (kArms)	ชนิดเซอร์กิตเบรกเกอร์	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	ลูกบิด	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
0.5	0.37	1.2	100kA	EasyPact GZ1E	GZ1E06				
0.74	0.55	1.6	100kA	Thermal - Magnetic circuit breaker	GZ1E07				
1	0.75	2	100kA		GZ1E07				
1.5	1.1	2.8	100kA		GZ1E08				
2	1.5	3.7	100kA		GZ1E08				
3	2.2	5.3	100kA		GZ1E10				
4	3	7	100kA		GZ1E14				
5.4	4	9	100kA		GZ1E14				
7.4	5.5	12	100kA		GZ1E16				
10	7.5	16	10kA		GZ1E20				
13	10	21	10kA		GZ1E21				
15	11	23	10kA		GZ1E22				
20	15	30	10kA		GZ1E32				
25	18.5	37	25kA (B), 36kA (F)	EasyPact CVS Magnetic circuit breaker	CVS100B MA50 หรือ CVS100F MA50	LV510434 หรือ LV510444	Extended rotary handle for EasyPact CVS	LV429338	
30	22	43	25kA (B), 36kA (F)		CVS100B MA100	LV510435		LV429338	
40	30	59	25kA (B), 36kA (F)		หรือ	หรือ		LV429338	
50	37	72	25kA (B), 36kA (F)		หรือ	หรือ		LV429338	
60	45	85	25kA (B), 36kA (F)		CVS100F MA100	LV510445		LV429338	
75	55	105	25kA (B), 36kA (F)		CVS160B MA150 หรือ	LV516431 หรือ		LV429338	
100	75	140	25kA (B), 36kA (F)		CVS160F MA150	LV516440		LV429338	
120	90	170	25kA (B), 36kA (F)		CVS250B MA220 หรือ	LV525436 หรือ		LV429338	
150	110	210	25kA (B), 36kA (F)		CVS250F MA220	LV525439		LV429338	
			36kA (F), 50kA (N)		หรือ	หรือ		LV432598	
180	132	250	36kA (F), 50kA (N)		CVS400F MA320	LV540550		LV432598	
220	160	300	36kA (F), 50kA (N)		หรือ	หรือ		LV432598	
300	220	388	36kA (F), 50kA (N)		CVS400N MA320	LV540552		LV432598	
335	250	430	36kA (F), 50kA (N)		CVS630F MA500 หรือ	LV563550 หรือ		LV432598	
					CVS630N MA500	LV563552		LV432598	

Magnetic contactor, Motor Circuit Breakers, Relays - Type 1 coordination



EasyPact TVS Contactors



EasyPact TVS Thermal Overload Relays

แบบ 2 อุปกรณ์ Motor เบรกเกอร์ + คอนแทคเตอร์

Magnetic contactor ดูตาราง***สำหรับคอลล์แรงดันอื่น ๆ สำหรับคอนแทคเตอร์เริ่มต้นถึง LC1E32 ถ้าต้องการ หน้าสัมผัส N/C แทน N/O ให้เปลี่ยนรหัสจาก 10 เป็น 01

ชนิดเซอร์กิตเบรกเกอร์	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
EasyPact TVS contactors with: 1 N/O contact (LC1E••10) or 1 N/C contact (LC1E••01)	LC1E0610M5	
	LC1E0610M5	
	LC1E0610M5	
	LC1E0610M5	
	LC1E0610M5	
	LC1E0610M5	
	LC1E0910M5	
	LC1E0910M5	
	LC1E1210M5	
	LC1E1810M5	
	LC1E2510M5	
	LC1E2510M5	
	LC1E3210M5	

Thermal overload protection relay

ชนิด	รหัสสินค้า	ช่วงสำหรับตั้งค่ากระแส (A)	ราคา (บาท)
EasyPact TVS thermal overload relays	LRE06	1 - 1.6	
	LRE06	1 - 1.6	
	LRE07	1.6 - 2.5	
	LRE08	2.5 - 4	
	LRE08	2.5 - 4	
	LRE10	4 - 6	
	LRE12	5.5 - 8	
	LRE14	7 - 10	
	LRE16	9 - 13	
	LRE21	12 - 18	
LRE22	16 - 24		
LRE22	16 - 24		
LRE32	23 - 32		

แบบ 3 อุปกรณ์ Motor เบรกเกอร์ + คอนแทคเตอร์ + overload relay

EasyPact TVS contactors (with 1 N/O +1 N/C contact)	LC1E40M5	LRE355	30 - 40
	LC1E50M5	LRE357	37 - 50
	LC1E65M5	LRE359	48 - 65
	LC1E80M5	LRE363	63 - 80
	LC1E95M5	LRE481	62 - 99
	LC1E120M5	LRE482	84 - 135
	LC1E200M5	LRE483	124 - 198
	LC1E200M5	LRE484	146 - 234
	LC1E200M5	LRE484	146 - 234
	LC1E250M5	LRE484	146 - 234
	LC1E300M5	LRE485	174 - 279
	LC1E300M5	LRE486	208 - 333
	LC1E500M7	LRE487	259 - 414
LC1E500M7	LRE488	321 - 513	
LC1E630M7			