

Elektrické riešenie pre obytné budovy

# Nová Mini Pragma modulárna rozvodnica



**Schneider**  
Electric

Nová modulárna rozvodnica Mini Pragma od Schneider Electric

# Vyberte si elektrickú inštaláciu, ktorá môže byť integrovaná vo vašom obytnom priestore: domácnosť, hotelová izba, obchodný priestor.

## Mini Pragma, srdce vašej elektroinštalácie

Mini Pragma je miestom pre modulárne prístroje Domae – ističe, chrániče, zvodniče. Je doplnkom k ponuke vypínačov a zásuviek Unica, ktoré sú nainštalované v jej bezprostrednej blízkosti.



## Modulárna rozvodnica, ktorú nebudete chcieť viac skrývať.

- Nenápadne integrovaná do svojho okolia, pre jej farby a atraktívny dizajn je veľmi vhodná pre obytný priestor.
- Dizajnovo zhodná s ponukou vypínačov a zásuviek Unica.



Zapustená Mini Pragma je dostupná v 5 farbách s bielymi plnými alebo matnými priehľadnými dvermi.

Povrchová Mini Pragma je dostupná v bielej farbe s bielymi plnými alebo matnými priehľadnými dvermi.



Navrhnutý atraktívny dizajn:

- matná povrchová úprava
- priehľadné alebo biele dvere dávajú celej rozvodnici jedinečnosť vzhľadu.

# Mini Pragma, navrhnutá pre jednoduchú inštaláciu a pripojenie.

## Jednoduchosť inštalácie:

- zapustená montáž: hĺbka základne poskytuje veľkorýsý priestor pre vedenie vodičov.
- povrchová montáž: zadný panel s podlhovastými otvormi je robustný a umožňuje zvislé prispôbovanie.

## Jednoduchosť pripojenia a vedenia vodičov

Káble, rúrky a žľaby môžu vstúpiť a vystúpiť zhora nadol a opačne

## Rýchlosť inštalácie



Optimálny priestor pre vodiče



Dva odnímateľné káblové vstupy vytvoria viac priestoru na pripojenie (povrchová montáž)



Clip-on svorkovnica pre rýchlu inštaláciu



Odnímateľné šasi pre jednoduchšiu montáž v dielni, ako aj možnosť horizontálnej aj vertikálnej úpravy (zapustená montáž)

## Spokojnosť zákazníka

- Uzamykatelné dvere zabránia prístupu do rozvádzača deťom alebo nekvalifikovaným osobám.
- Otváranie do 140°, po ktorom je možné demontovať dvierka bez poškodenia.
- Dvierka je možné namontovať ako pravé aj ľavé.
- Núdzové svetlo zaisťuje viditeľnosť rozvodnice aj v prípade celkového výpadku napätia a následného obnovenia prevádzky.



Postoj trvalo udržateľného rozvoja je srdcom stratégie a kultúry Schneider Electric

Cielom je nájsť spôsob:

- Na severe - predávať produkty a riešenia, ktoré nám pomôžu strácať menej energie, vyrábať a spotrebovať energiu v súlade s osvedčenými postupmi v oblasti životného prostredia.
- Na juhu - byť lídrom pre poskytovanie energie pre 1,6 miliardy ľudí, ktorí v súčasnosti nemajú prístup k čistej recyklovanej vode, elektrine a dlhodobému ekonomickému rozvoju.

Použitý materiál pre Mini Pragma a jej originálne balenie prispieva k ochrane životného prostredia.

- Vaňa zapustenej skrine je vyrobená z recyklovaného polystyrénu.
- Baliaca fólia je zhotovená z materiálu, ktorý je v súlade s EU13432. Tento bioplast má nízky vplyv na životné prostredie. Je vyrobený z obnoviteľných zdrojov získaných z poľnohospodárstva, znižuje emisie plynov a spotrebu energie. Je biologicky odbúrateľný a kompostovateľný.

## Elektrické riešenie pre domácnosť a kompletný sortiment výrobkov Schneider Electric

- Modulárna rozvodnica (zapustená alebo povrchová)
- Domaa ochrana a riadenie
- Vypínače, zásuvky, tlačidlá

### Zaručená bezpečnosť: Súlads národnými a medzinárodnými normami

### Bezpečné pre použitie s modulárnymi prístrojmi Domaa, Prispôsobené pre Mini Pragma

- Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom a požiarom v dôsledku skratu alebo preťaženia
- Atmosférickými prepätiami
- Ovládanie svetelných obvodov
- Izolácia

### Profesionálne prevedenie, atraktívny dizajn



Technické údaje rozvodnice		
V súlade s normami		IEC 60439-3, IEC 60529 IEC 60695-2-11, EN 50102 IEC 60670-24
Menovitý prúd (In)	4-modulová rozvodnica	50 A
	6 až 36 modulová rozvodnica	63 A
Menovité izolačné napätie (In)		400V
Izolácia		Trieda 2 (podľa IEC 60439-3)
Stupeň ochrany	IEC60529	IP 40
	Pred mechanickým nárazom	IK 07
Materiál		samozhášavý technoplastic, odolný voči plameňu a abnormálnemu teplu

### Núdzové svetlo (kat. č.: MIP99050):

- Svieta v prípade výpadku svetelných obvodov
- Jeho vlastnosti: dĺžka svietenia 15min., svetelný výstup 5 lumenov, napájacie napätie 240V AC
- Používa trvale výkonný superkondenzátor, ktorý nepotrebuje žiadne batérie, akumulátor alebo údržbu.

Rozvodnica				povrchová montáž		zapustená montáž	
Počet radov	počet modulov na rad	kapacita v 18mm moduloch	menovitý prúd In (A)	plné biele dvere	matné priehľadné dvere	plné biele dvere	matné priehľadné dvere
1	4	4	50	MIP12104	MIP12104T	MIP22104	MIP22104T
1	6	6	63	MIP12106	MIP12106T	MIP22106	MIP22106T
1	8	8	63	MIP12108	MIP12108T	MIP22108	MIP22108T
1	12	12	63	MIP12112	MIP12112T	MIP22112	MIP22112T
1	18	18	63	MIP12118	MIP12118T	MIP22118	MIP22118T
2	12	24	63	MIP12212	MIP12212T	MIP22212	MIP22212T
3	12	36	63	MIP12312	MIP12312T	MIP22312	MIP22312T

Rozvodnica s farebným čelným panelom *			vaňa	+	čelný panel
Počet radov	počet modulov na rad	kapacita v 18mm moduloch			matné priehľadné dvere
1	4	4	MIP82104	+	Slonovinová MIP40104T
1	6	6	MIP82106		Granátové jablko MIP50104T
1	8	8	MIP82108		Pistáciová MIP60104T
1	12	12	MIP82112		Bledošedá MIP70104T
1	18	18	MIP82118		MIP40106T
2	12	24	MIP82212		MIP50106T
3	12	36	MIP82312		MIP60106T
					MIP40108T
					MIP50108T
					MIP60108T
					MIP40112T
					MIP50112T
					MIP60112T
				MIP40118T	
				MIP50118T	
				MIP60118T	
				MIP40212T	
				MIP50212T	
				MIP60212T	
				MIP40312T	
				MIP50312T	
				MIP60312T	
				MIP70312T	

Príslušenstvo: pozri katalóg

\* objednať si vaňu + farebný čelný panel

Schneider Electric  
Slovakia s.r.o.

Borekova 10  
821 06 Bratislava  
Tel.: 02 - 4552 4010  
Fax.: 02 - 4552 4000

Jesenského 16  
010 01 Žilina  
Tel.: 041 - 564 3617  
Fax.: 041 - 564 3616

Letná 42  
040 01 Košice  
Tel.: 055 - 623 0125  
Fax.: 055 - 623 0126

Zákaznícke  
Centrum   
**0850 123 455**

<http://www.schneider-electric.sk>  
e-mail: [sk.schneider@sk.schneider-electric.com](mailto:sk.schneider@sk.schneider-electric.com)