









Caratteristiche UPS

						
	Back-UPS SX3	Easy-UPS BVS	Easy-UPS SMVS	Easy-UPS SRVS Easy-UPS SRVS LA	Easy-UPS SRVS rack Easy-UPS SRVS rack LA (*)	Smart-UPS SR1
Tecnologia secondo la norma EN620140-3	VI	VI	VI	VFI	VFI	VFI
Alimentazione ingresso / uscita	230 V / 230 V	230 V / 230 V	230 V / 230 V	230 V / 230 V	230 V / 230 V	230 V / 230 V (1 - 10 kVA) 400 V / 230 V (8 - 10 kVA)
Potenza apparente	500 VA - 1100 VA	500 VA - 1000 VA	750 VA - 3000 VA	1 kVA - 10 kVA	1 kVA - 10 kVA	1 kVA - 10 kVA
Potenza attiva	300 - 660 W	300 - 660 W	525 W - 2100 W	800 - 2400 W (1 - 3 kVA) 6000 - 10000 W (6 - 10 kVA)	800 - 2400 W (1 - 3 kVA) 6000 - 10000 W (6 - 10 kVA)	700 - 3500 W (1 - 5 kVA) 4800 - 8000 W (6 - 10 kVA)
Cosfi in uscita	0,6	0,6	0,7	0,8 (1 - 3 kVA) 1 (6 - 10 kVA)	0,8 (1-3 kVA) 1 (6 - 10 kVA)	0,7 (1 - 5 kVA) 0,8 (6 - 10 kVA)
Estensioni batterie	nd	nd	nd	4 moduli aggiuntivi solo per SRVS LA	4 moduli aggiuntivi solo per SRVS LA	4 moduli aggiuntivi
Bypass manuale interno	nd	nd	nd	✓	✓	✓
Collegamenti ingresso / uscita						
IEC 	✓	✓	✓	✓ (1 - 3 kVA)	✓ (1 - 3 kVA)	✓ (1 - 3 kVA)
Schuko 	✓ (modello GR)	✓	nd	nd	nd	nd
Morsettiera	nd	nd	nd	✓ (6 - 10 kVA)	✓ (6 - 10 kVA)	✓ (6 - 10 kVA)
Comunicazione						
USB	nd	nd	✓	✓	✓	nd
RS232	nd	nd	✓	✓	✓	✓
WEB/SNMP	nd	nd	opzione (APVS9602)	opzione (APVS9601)	opzione (APVS9601)	opzione (AP9640 o AP9641)
Contatti	nd	nd	✓	opzione (VLGS9901I)	opzione (VLGS9901I)	opzione (AP9613)
Modbus	nd	nd	nd	opzione (SRVSMB001)	opzione (SRVSMB001)	opzione (AP9640 o AP9641)
Display LCD	nd	nd	✓	✓	✓	LEDs
EPO	nd	nd	nd	✓ (6 -10 kVA)	✓ (6 -10 kVA)	✓ (6 -10 kVA)
Protezione linea tel/dati	nd	nd	nd	✓	✓	✓
Garanzia	24 mesi	24 mesi	24 mesi	24 mesi	24 mesi	24 mesi
Area applicazione						
Elettronica di consumo / home entertainment						
PC e periferiche						
Nodi di rete						
Server entry level						
Server di rete						
Cabina MT (CEI016)						
Applicazioni automazione industriale						
Applicazioni industriale						

Caratteristiche delle diverse Gamme UPS

Gamma UPS	Codice	Potenza apparente / attiva	Tensione ingresso / uscita	Frequenza ingresso / uscita	Forma d'onda	Autonomia	Moduli aggiuntivi di batterie	Display	Emergency Power Off (EPO)	CEI016	Comunicazione standard	Comunicazione opzionale	Conessioni ingresso	Conessioni uscita	Dimensioni (A x L x P)	Peso	Codice Modulo estensione batterie	
Back SX3	SX3500CI	500VA / 300W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	pseudosinusoidale	4 min	nd	LEDs	nd	nd	nd	nd	IEC 320-C14	3 x IEC 320-C13	185 x 115 x 213 mm	5 kg	nd	
	SX3650CI	650VA / 390W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	pseudosinusoidale	4 min	nd	LEDs	nd	nd	nd	nd	IEC 320-C14	6 x IEC 320-C13	200 x 115 x 257 mm	6 kg	nd	
	SX3650CI-GR		230V / 230V	50Hz / 50Hz	pseudosinusoidale	4 min	nd	LEDs	nd	nd	nd	nd	Cavo con spina Schuko CEE 7/7P	4 x Schuko CEE 7			nd	
	SX3800CI	800VA / 480W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	pseudosinusoidale	4 min	nd	LEDs	nd	nd	nd	nd	IEC 320-C14	6 x IEC 320-C13	215 x 130 x 336 mm	8 kg	nd	
	SX3800CI-GR		230V / 230V	50Hz / 50Hz	pseudosinusoidale	4 min	nd	LEDs	nd	nd	nd	nd	Cavo con spina Schuko CEE 7/7P	4 x Schuko CEE 7			nd	
	SX31K1CI	1100VA / 660W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	pseudosinusoidale	4 min	nd	LEDs	nd	nd	nd	nd	nd	IEC 320-C14	6 x IEC 320-C13	215 x 130 x 336 mm	12 kg	nd
	SX31K1CI-GR		230V / 230V	50Hz / 50Hz	pseudosinusoidale	4 min	nd	LEDs	nd	nd	nd	nd	nd	Cavo con spina Schuko CEE 7/7P	4 x Schuko CEE 7			nd
Easy BVS	BVS500CI-GR	500VA / 300W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	pseudosinusoidale	3 min	nd	LEDs	nd	nd	nd	nd	Schuko - cavo 1,5 m	(4) Prese Schuko (protezione da batteria)	93 x 160 x 300 mm	4 kg	nd	
	BVS650I-GR	650VA / 375W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	pseudosinusoidale	6 min	nd	LEDs	nd	nd	nd	nd				5 kg	nd	
	BVS800I-GR	800VA / 450W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	pseudosinusoidale	9 min	nd	LEDs	nd	nd	nd	nd				6 kg	nd	
	BVS100I-GR	1000VA / 600W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	pseudosinusoidale	10 min	nd	LEDs	nd	nd	nd	nd				6 kg	nd	
Easy SMVS	SMVS750CAI	750VA / 525W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	sinusoidale	5 min	nd	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB	Scheda SNMP APVS9602	Cavo con spina Schuko e IEC C 19	6 x IEC C13	455 x 180 x 240 mm	14 kg	nd	
	SMVS1000CAI	1000VA / 700W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	sinusoidale	4 min	nd	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB	Scheda SNMP APVS9602				18 kg	nd	
	SMVS1500CAI	1500VA / 1050W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	sinusoidale	3 min	nd	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB	Scheda SNMP APVS9602				24 kg	nd	
	SMVS2000CAI	2000VA / 1400W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	sinusoidale	4 min	nd	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB	Scheda SNMP APVS9602				26 kg	nd	
	SMVS3000CAI	3000VA / 2100W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	sinusoidale	4 min	nd	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB	Scheda SNMP APVS9602				26 kg	nd	
Easy SRVS Tower	SRVS1KI	1000VA / 800W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	sinusoidale	4 min	nd	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB	Scheda SNMP APVS9601	IEC C14	3 IEC C13	145 x 223 x 288 mm	9 kg	nd	
	SRVS2KI	2000VA / 1600W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	sinusoidale	4 min	nd	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB	Scheda SNMP APVS9601		4 IEC C13	145 x 238 x 400 mm	17 kg	nd	
	SRVS3KI	3000VA / 2700W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	sinusoidale	4 min	nd	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB	Scheda contatti VGLS9901	IEC C20	6 IEC C13, 1 C19	145 x 336 x 425 mm	27 kg	nd	
	SRVS6KI	6000VA / 6000W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	sinusoidale	4 min	nd	Alfanumerico	si	nd	RS232 - USB	Scheda Modbus SRVSMB001	morsettiere	morsettiere	190 x 685 x 374 mm	54 kg	nd	
	SRVS10KI	10000VA / 10000W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	sinusoidale	2 min	nd	Alfanumerico	si	nd	RS232 - USB	Scheda Modbus SRVSMB001	morsettiere	morsettiere	190 x 685 x 447 mm	65 kg	nd	
Easy SRVS Tower LA	SRVS1KIL	1000VA / 800W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	sinusoidale	21 min	fino a 4 moduli	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB	Scheda SNMP APVS9601	IEC C14	3 IEC C13	238 x 145 x 688 mm	25 kg	SRVS36BP-9A	
	SRVS2KIL	2000VA / 1600W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	sinusoidale	22 min	fino a 4 moduli	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB	Scheda SNMP APVS9601		4 IEC C13	336 x 190 x 713 mm	45 kg	SRVS72BP-9A	
	SRVS3KIL	3000VA / 2700W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	sinusoidale	13 min	fino a 4 moduli	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB	Scheda contatti VGLS9901	IEC C20	6 IEC C13, 1 C19	145 x 336 x 425 mm	46 kg	nd	
	SRVS6KIL	6000VA / 6000W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	sinusoidale	6 min	fino a 4 moduli	Alfanumerico	si	nd	RS232 - USB	Scheda Modbus SRVSMB001	morsettiere	morsettiere	190 x 685 x 374 mm	73 kg	nd	
	SRVS10KIL	10000VA / 10000W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	sinusoidale	3 min	fino a 4 moduli	Alfanumerico	si	nd	RS232 - USB	Scheda Modbus SRVSMB001	morsettiere	morsettiere	190 x 685 x 447 mm	77 kg	SRVS240BP-9A	
Easy SRVS Rack	SRVS1KRIRK	1000VA / 800W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	sinusoidale	4 min	nd	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB	Scheda SNMP APVS9601	IEC C14	3 IEC C13	86(2U) x 438 x 312 mm	11 kg	nd	
	SRVS2KRIRK	2000VA / 1600W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	sinusoidale	4 min	nd	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB			4 IEC C13	86(2U) x 438 x 462 mm	19 kg	nd	
	SRVS3KRIRK	3000VA / 2700W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	sinusoidale	4 min	nd	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB	Scheda contatti VGLS9901	IEC C20	6 IEC C13, 1 C19	86(2U) x 438 x 632 mm	27 kg	nd	
	SRVS6KRIRK	6000VA / 6000W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	sinusoidale	4 min	nd	Alfanumerico	si	nd	RS232 - USB	Scheda Modbus SRVSMB001	morsettiere	morsettiere	173(4U) x 438 x 710 mm	61 kg	nd	
	SRVS10KRIRK	10000VA / 10000W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	sinusoidale	2 min	nd	Alfanumerico	si	nd	RS232 - USB	Scheda Modbus SRVSMB001	morsettiere	morsettiere	173(4U) x 438 x 710 mm	69 kg	nd	
Easy SRVS Rack LA	SRVS1KRILRK	1000VA / 800W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	sinusoidale	23 min	fino a 4 moduli	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB	Scheda SNMP APVS9601	IEC C14	3 IEC C13	172(4U) x 438 x 412 mm	27 kg	SRVS36RLBP-9A	
	SRVS2KRILRK	2000VA / 1600W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	sinusoidale	26 min	fino a 4 moduli	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB			4 IEC C13	172(4U) x 438 x 632 mm	52 kg	SRVS72RLBP-9A	
	SRVS3KRILRK	3000VA / 2700W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	sinusoidale	14 min	fino a 4 moduli	Alfanumerico	nd	nd	RS232 - USB	Scheda contatti VGLS9901	IEC C20	6 IEC C13, 1 C19	145 x 336 x 425 mm	53 kg	nd	
	SRVS6KRILRK	6000VA / 6000W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	sinusoidale	6 min	fino a 4 moduli	Alfanumerico	si	nd	RS232 - USB	Scheda Modbus SRVSMB001	morsettiere	morsettiere	217(5U) x 438 x 615 mm	77 kg	nd	
	SRVS10KRILRK	10000VA / 10000W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	sinusoidale	3 min	fino a 4 moduli	Alfanumerico	si	nd	RS232 - USB	Scheda Modbus SRVSMB001	morsettiere	morsettiere	217(5U) x 438 x 615 mm	79 kg	SRVS240RLBP-9A	
Smart SR1	SR11KXIET	1000VA / 700W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	sinusoidale	14 min	fino a 4 moduli	LEDs	nd	AP9631X711 + AP9810	RS232 - DB9	Scheda SNMP AP9640	IEC-320 C20	6 x IEC 320 C13	432 x 85 x 483 mm	23 kg	SR148XBP	
	SR12KXIET	2000VA / 1400W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	sinusoidale	5 min	fino a 4 moduli	LEDs	nd	AP9631X711 + AP9810	RS232 - DB9					25 kg		
	SR13KXIET	3000VA / 2100W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	sinusoidale	14 min	fino a 4 moduli	LEDs	nd	AP9631X711 + AP9810	RS232 - DB9	Scheda SNMP AP9641	morsettiere 1ph	432 x 130 x 660 mm	55 kg	SR1192XBP		
	SR15KDXIET	5000VA / 3500W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	sinusoidale	7 min	fino a 4 moduli	LEDs	nd	nd	RS232 - RJ45	Scheda SNMP AP9641			55 kg			
	SR16KXIET	6000VA / 4800W	230V / 230V	50Hz / 50Hz	sinusoidale	6 min	fino a 4 moduli	LEDs	nd	AP9631X711 + AP9810	RS232 - DB9	Scheda contatti AP9613	morsettiere 1ph	432 x 263 x 736 mm	55 kg			
	SR18KXIET	8000VA / 6400W	230V / 230V 400V / 230V	50Hz / 50Hz	sinusoidale	8 min	fino a 4 moduli	LEDs	si	AP9631X711 + AP9810	RS232 - DB9	111 kg						
	SR110KXIET	10000VA / 8000W	230V / 230V 400V / 230V	50Hz / 50Hz	sinusoidale	5 min	fino a 4 moduli	LEDs	si	AP9631X711 + AP9810	RS232 - DB9	111 kg						

Autonomia UPS

	Easy UPS SRVS tower Lunga autonomia					Easy UPS SRVS rack Lunga autonomia					Smart UPS SR1						
Codice UPS standard	SRVS1KIL	SRVS2KIL	SRVS3KIL	SRVS6KIL	SRVS10KIL	SRVS1KRILRK	SRVS2KRILRK	SRVS3KRILRK	SRVS6KRILRK	SRVS10KRILRK	SR11KXIET	SR12KXIET	SR13KXIET	SR15KDXIET	SR16KXIET	SR18KXIET	SR110KXIET
Codice modulo batterie esterno	SRVS36BP-9A	SRVS72BP-9A	SRVS72BP-9A	SRVS240BP-9A	SRVS240BP-9A	SRVS36RLBP-9A	SRVS72RLBP-9A	SRVS72RLBP-9A	SRVS240RLBP-9A	SRVS240RLBP-9A	SR148XBP	SR148XBP	SR1192XBP	SR1192XBP	SR1192XBP	SR1192XBP	SR1192XBP
UPS standard (senza modulo aggiuntivo)	21 min	22 min	13 min	6 min	3 min	23 min	26 min	14 min	6 min	3 min	14 min	5 min	14 min	7 min	6 min	8 min	5 min
UPS standard + 1 modulo batterie esterno	51 min	52 min	33 min	17 min	8 min	54 min	60 min	33 min	18 min	9 min	56 min	24 min	56 min	31 min	18 min	15 min	14 min
UPS standard + 2 moduli batterie esterni	84 min	86 min	54 min	28 min	15 min	85 min	95 min	60 min	29 min	15 min	101 min	46 min	102 min	58 min	36 min	28 min	25 min
UPS standard + 3 moduli batterie esterni	118 min	122 min	76 min	39 min	21 min	118 min	131 min	84 min	42 min	22 min	148 min	68 min	149 min	85 min	54 min	41 min	36 min
UPS standard + 4 moduli batterie esterni	155 min	159 min	100 min	51 min	28 min	152 min	169 min	95 min	54 min	29 min	196 min	91 min	198 min	114 min	72 min	55 min	47 min