



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	002584-TSE-05/07
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	09.10.2015
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	07.04.2021
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	SCHNEIDER ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	MANİSA OSB IV.KISIM KEÇİLİKÖY OSB MAHALLESİ ZEKİ ŞAİROĞLU CADDESİ NO:13 YUNUS EMRE MANİSA/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	GÜNSAN ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	OSMAN GAZİ MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:29 SANCAKTEPE İSTANBUL / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	002584-TSE-05/06
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	SCHNEIDER ELECTRIC
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015 -- TS 40 / 11.11.1997
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	



-16A, 250V ~ NORMAL KORUMALI, SIVA ALTI, A TASARIMLI, ÖRTÜCÜSÜZ, VİDALI BAĞLANTILI, TOPRAKSIZ PRİZ

Ana Gövde Tip Referansı: 151

Kapak Tip Referansı: 113

Ürün Tip Referansı: LNA30001XX

XX: RENK KODU

Seri Adı/Kodu: LEONA/36 XX XX

-16A, 250V ~ NORMAL VE ARTIRILMIŞ KORUMALI, SIVA ALTI, A TASARIMLI, ÖRTÜCÜLÜ VE ÖRTÜCÜSÜZ, VİDALI BAĞLANTILI, İKİ KUTUPLU, YAN TOPRAKLAMA KONTAKLI PRİZ

Ana Gövde Tip Referansı: 152

Kapak Tip Referansı: 115, 116, 138

*e-ımalı/e-signed*

07.04.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
GÜRSEL ERATAK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI ( 002584-TSE-05/07nolu belge devamı) : SCHNEIDER ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015 -- TS 40 / 11.11.1997**

Ürün Tip Referansı: LNA29001XX, LNA29002XX, LNA31002XX  
Seri Adı/Kodu: LEONA/36 XX XX

-16A, 250V ~ NORMAL KORUMALI, SIVA ALTI, A TASARIMLI, ÖRTÜCÜSÜZ, VIDALI BAĞLANTILI, İKİ KONTAKLI, KONTAK ÇUBUĞU BİÇİMLİ TOPRAKLI PRİZ  
Ana Gövde Tip Referansı: 153  
Kapak Tip Referansı: 118  
Ürün Tip Referansı: LNA28001XX  
XX: RENK KODU  
Seri Adı/Kodu: LEONA/36 XX XX  
Çerçeve Tip Referansı: 36 XX XX XXX 140, 36 XX XX XXX 141, 36 XX XX XXX 143, 36 XX XX XXX 145  
XX: RENK KODU, XX: KORDON RENGİ, XXX: JOKER

-16A, 250V ~ , Normal korumalı, siva altı, A tasarımı, örtücüsüz, vidalı bağlantılı, iki kutuplu, topraklama kontaklı priz  
Seri adı: ASFORA  
Ana gövde tip referansı: P0185B  
Kapak tip referansları: QGH1524702  
Çerçeve tip referansları: QGH2817002, 300101-xx, 300102-xx, 300103-xx, 300104-xx, 300105-xx, 300106-xx, 300112-xx, 300113-xx

-16A, 250V ~ , Normal korumalı, siva altı, A tasarımı, örtücülü ve örtücüsüz, vidalı bağlantılı, iki kutuplu, kontak çubuğu biçimli topraklama kontaklı priz  
Seri adı: ASFORA  
Ana gövde tip referansı: P0385B  
Kapak tip referansları: QGH1524302 (Örtücüsüz), NVE8318602 (Örtücülü)  
Çerçeve tip referansları: QGH2817002, 300101-xx, 300102-xx, 300103-xx, 300104-xx, 300105-xx, 300106-xx, 300112-xx, 300113-xx, 300121-xx

-16A, 250V ~ , IP 44 Koruma sınıfı, arttırılmış korumalı, siva altı, A tasarımı, örtücülü, vidalı bağlantılı, iki kutuplu, kontak çubuğu biçimli topraklama kontaklı priz  
Seri adı: ASFORA  
Ana gövde tip referansı: P0385B  
Kapak tip referansları: NVE8318602, NVE8319102, 300425-xx, QGH3467802  
Çerçeve tip referansları: QGH2817002, 300101-xx, 300102-xx, 300103-xx, 300104-xx, 300105-xx, 300106-xx, 300112-xx, 300113-xx, 300121-xx

-16A, 250V ~ , Normal korumalı, siva altı, A tasarımı, örtücülü ve örtücüsüz, vidalı bağlantılı, iki kutuplu, yan topraklama kontaklı priz  
Seri adı: ASFORA

*e-imzalı/e-signed*

07.04.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
GÜRSEL ERATAK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI ( 002584-TSE-05/07nolu belge devamı ) : SCHNEIDER ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015 -- TS 40 / 11.11.1997**

Ana gövde tip referansı: P0285B

Kapak tip referansı: QGH1524502(Örtücüsüz), NVE8318702(Örtüçülü)

Çerçeve tip referansları: QGH2817002, 300101-xx, 300102-xx, 300103-xx, 300104-xx, 300105-xx, 300106-xx, 300112-xx, 300113-xx, 300121-xx

-16A, 250V ~ , Arttırılmış korumalı, siva altı, A tasarımı, örtücüsüz, vidalı bağlantılı, iki kutuplu, yan topraklama kontaklı priz

Seri adı: ASFORA

Ana gövde tip referansı: P0285B

Kapak tip referansı: NVE8318802, QGH3467902

Çerçeve tip referansları: QGH2817002, 300101-xx, 300102-xx, 300103-xx, 300104-xx, 300105-xx, 300106-xx, 300112-xx, 300113-xx, 300121-xx

-16A, 250V ~ , IP 44 Koruma sınıfı, arttırılmış korumalı, siva altı, A tasarımı, örtüçülü, vidalı bağlantılı, iki kutuplu, yan topraklama kontaklı priz

Seri adı: ASFORA

Ana gövde tip referansı: P0285B

Kapak tip referansları: NVE8318702, 300425-xx

Çerçeve tip referansları: QGH2817002, 300101-xx, 300102-xx, 300103-xx, 300104-xx, 300105-xx, 300106-xx, 300112-xx, 300113-xx, 300121-xx

-16A, 250V ~ , Normal korumalı, siva altı, A tasarımı, örtüçülü, vidalı bağlantılı, iki kutuplu, kontak çubuğu biçimli topraklama kontaklı priz

Seri adı: LEONA

Ana gövde tip referansı: 153

Kapak tip referansı: 137

Çerçeve tip referansları: 36XXXXXXXX140

-16A, 250V ~ , IP 44 Koruma sınıfı, arttırılmış korumalı, siva altı, A tasarımı, örtüçülü, vidalı bağlantılı, iki kutuplu, kontak çubuğu biçimli topraklama kontaklı priz

Seri adı: LEONA

Ana gövde tip referansı: 153

Kapak tip referansı: 136

Çerçeve tip referansları: 36XXXXXXXX140

-16A ,250V ~ Arttırılmış korumalı, IP54 koruma sınıfı, siva üstü, A tasarımı, vidalı bağlantılı, örtücüsüz, iki kutuplu, yan topraklama kontaklı, tekli ve ikili prizler

Ana gövde tip referansı: P0285B

*e-imzalı/e-signed*

07.04.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
GÜRSEL ERATAK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



**BELGE KAPSAMI ( 002584-TSE-05/07nolu belge devamı ) : SCHNEIDER ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015 -- TS 40 / 11.11.1997**

Ürün Tip Referansları: NML3100121 (tekli, beyaz), NML3100133 (tekli, gri), NML7500121 (ikili, beyaz), NML7500133 (ikili, gri),

Düğme Tip Referansı: 757508

(Tekli ürünler için) Kasa-Çerçeve Tip Ref.: 757501, 757504, 3120-00, 3120-11

(İkili ürünler için) Kasa-Çerçeve Tip Ref.: 757502, 3120-15

-16A ,250V ~ Arttırılmış korumalı, IP54 koruma sınıfı, sıva üstü, A tasarımı, vidalı bağlantılı, örtücüsüz, iki kutuplu, kontak çubuğu biçimli topraklama kontaklı prizler

Ana gövde tip referansı: P0385B

Ürün Tip Referansları: NML2800121 (beyaz), NML2800133 (gri)

Düğme Tip Referansı: 757514

Kasa-Çerçeve Tip Ref.: 757501, 757504, 3120-00, 3120-11

*e-imzalı/e-signed*

07.04.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
GÜRSEL ERATAK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

