

# AENOR

## Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002478

AENOR certifica que / certifies that

### SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS

Domicilio social / Registered office	35, RUE JOSEPH MONIER - 92506 RUEIL MALMAISON CEDEX (Francia)
suministra / supplies	Interruptores para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas Switches for household and similar fixed-electrical installations
conformes con / in compliance with	UNE-EN 60669-1/A1:2003 (EN 60669-1:1999/A1:2002) UNE-EN 60669-1:2002 (EN 60669-1:1999) UNE-EN 60669-1:2002/A1:2003 CORR:2007 (EN 60669-1:1999/A1:2002 CORR:2007) UNE-EN 60669-1:2002/A2:2009 (EN 60669-1:1999/A2:2008)
Referencias / References	Detalladas en el Anexo al Certificado / Specified in Annex to the Certificate
Centro de producción / Production site	CR PAMPLONA-LOGROÑO, S/N 31100 PUENTE LA REINA (Navarra - España)
Esquema de certificación / Certification scheme	Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 30.11. This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 30.11.
Fecha de emisión / First issued on	2018-09-06
Fecha de expiración / Validity date	2023-09-06

Rafael GARCÍA MEIRO  
Director General / General Manager

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación n°/  
Product certification body accredited by ENAC, number  
01/C-PR275

# AENOR

## Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002478

### Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca Comercial | Trade mark: Schneider Electric

Referencia/ Type Ref.	Nº de función/ Pattern number	Intensidad asignada/ Rated current	Tensión asignada/ Rated voltage	Código IP   IP Code	Información adicional/ Additional information
H1110	1	10 AX	250 V-	IP20	Sin tornillo   Screwless; Módulo simple   Single module
H1111	1 momentáneo   momentary	10 A	250 V-	IP20	Sin tornillo   Screwless; Módulo simple   Single module
H1160	6	10 AX	250 V-	IP20	Sin tornillo   Screwless; Módulo simple   Single module
H1160N	6 con borne neutro   with neutral terminal	10 AX	250 V-	IP20	Sin tornillo   Screwless; Módulo simple   Single module
H1161	6 momentáneo   momentary	10 A	250 V-	IP20	Sin tornillo   Screwless; Módulo simple   Single module
H1170	7	10 AX	250 V-	IP20	Sin tornillo   Screwless; Módulo simple   Single module
H1410	1	16 AX	250 V-	IP20	Con tornillo   Screw-type; Módulo simple   Single module
H1420	2	16 AX	250 V-	IP20	Con tornillo   Screw-type; Módulo simple   Single module
H1460	6	16 AX	250 V-	IP20	Con tornillo   Screw-type; Módulo simple   Single module
H2110	1	10 AX	250 V-	IP20	Sin tornillo   Screwless; Módulo doble   Double module
H2111	1 momentáneo   momentary	10 A	250 V-	IP20	Sin tornillo   Screwless; Módulo doble   Double module
H2150	5	10 AX	250 V-	IP20	Sin tornillo   Screwless; Módulo doble   Double module
H2151	5 momentáneo   momentary	10 A	250 V-	IP20	Sin tornillo   Screwless; Módulo doble   Double module
H2160	6	10 AX	250 V-	IP20	Sin tornillo   Screwless; Módulo doble   Double module
H2161	6 momentáneo   momentary	10 A	250 V-	IP20	Sin tornillo   Screwless; Módulo doble   Double module
H2180	1 + 6	10 AX	250 V-	IP20	Sin tornillo   Screwless; Módulo doble   Double module
H2190	6 + 6	10 AX	250 V-	IP20	Sin tornillo   Screwless; Módulo doble   Double module

Fecha de emisión / First issued on 2018-09-06  
Fecha de expiración / Validity date 2023-09-06

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº  
Product certification body accredited by ENAC, number  
01/C-PR275

# AENOR

## Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002478

### Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia/ <i>Type Ref.</i>	Nº de función/ <i>Pattern number</i>	Intensidad asignada/ <i>Rated current</i>	Tensión asignada/ <i>Rated voltage</i>	Código IP / <i>IP Code</i>	Información adicional/ <i>Additional information</i>
H2540	4	6 AX	250 V-	IP20	Con tornillo  <i>Screw-type</i> ; Módulo doble  <i>Double module</i>
H2541	4 momentáneo  <i>momentary</i>	6 A	250 V-	IP20	Con tornillo  <i>Screw-type</i> ; Módulo doble  <i>Double module</i>

Tipo de producto| *Type of product*: Parte principal| *Main part*

Para montar con la Ref. | *Assembled with Ref.* : Tecla + Lámpara piloto opcional + Accesorios serie Unica NU... | *Rocker + Optional pilot light + Accessories Series Unica NU...*

Tecla: Rocker

Referencia <i>Reference</i>	Para montar con <i>To be mounted with</i>	Información adicional <i>Additional information</i>
NVE7056302 (NU-100--)	H1110, H1111, H1160, H1161, H1170, H1160N, H1410, H1420, H1460, H2150, H2151, H2180, H2190	estrecha <i>narrow</i>
NVE7056702 (NU-100--N)		estrecha con visor <i>narrow with Visor</i>
NVE7056502 (NU-200--)	H1110, H1111, H1160, H1161, H1170, H1160N, H1410, H1420, H1460, H2110, H2111, H2160, H2161	ancha <i>wide</i>
NVE7056902 (NU-200--N)		ancha con visor <i>wide with Visor</i>
NVE7057002	H2110, H2111, H2160, H2161	con portaetiquetas <i>with Label holder</i>
NVE7057302	H2111, H2161	con cordón tirador <i>cord-operated</i>
NVE7058102 + NVE7058202		para tarjeta <i>for Key card</i>
NVE7057402 + NVE7057502	H2540	para interruptor persianas <i>for Roller blinds</i>
NVE7057602	H2541	para pulsador persianas <i>for momentary Roller blinds</i>

Fecha de emisión / First issued on 2018-09-06  
Fecha de expiración / Validity date 2023-09-06

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/  
Product certification body accredited by ENAC, number  
01/C-PR275

# AENOR

## Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002478

### Anexo al Certificado Annex to Certificate

Lámpara piloto opcional| *Optional pilot light.*

Referencia <i>Reference</i>	Para montar con <i>To be mounted with</i>	Información adicional <i>Additional information</i>
NU9825AZ	H1110, H1111, H1160, H1161, H1170, H1160N, H1410, H1460, H2110, H2111, H2160, H2161	0,15 mA, LED verde con cables <i>0,15 mA, green LED with wires</i>
QGH2583902	H1110, H1111, H1410	0,15 mA, LED verde con conexiones <i>0,15 mA, green LED with plugs</i>
QGH2585802	H2110, H2111	
QGH2585902	H2160, H2161	
QGH2586002	H2150, H2151	
QGH2586102	H2190	
NU9825A	H1160N, H1420	1,5 mA, LED rojo con cables <i>1,5 mA, red LED with wires</i>
QGH2584002	H1420	1,5 mA, LED rojo con conexiones <i>1,5 mA, red LED with plugs</i>

Fecha de emisión / First issued on 2018-09-06  
Fecha de expiración / Validity date 2023-09-06

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación n°/  
Product certification body accredited by ENAC, number  
01/C-PR275