

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2005010304141150

发证日期: 2022年03月23日

有效期至: 2031年12月15日

委托人名称 施耐德电气(中国)有限公司上海分公司
及注册地址 上海市普陀区绥德路669号

制造商名称 Schneider Electric Industries SAS
及注册地址 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称 无锡普洛菲斯电子有限公司
及生产地址 江苏省无锡市汉江路20号

产品名称和系列、规格、型号 软起动器
ATS48D62Q、ATS48D62QMT、ATS48D75Q、ATS48D75QMT、ATS48D88Q、ATS48D88QMT、ATS48C11Q、ATS48C11QMT;参数详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.6-2016

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年09月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2005010304141150

纸 号:

ATS48D62Q、ATS48D62QMT、ATS48D75Q、ATS48D75QMT、ATS48D88Q、ATS48D88QMT、
ATS48C11Q、ATS48C11QMT;

额定绝缘电压(U_i): 690V;

约定发热电流(I_{th}): ATS48D62Q, ATS48D62QMT: 62A;
ATS48D75Q, ATS48D75QMT: 75A;
ATS48D88Q, ATS48D88QMT: 88A;
ATS48C11Q, ATS48C11QMT: 110A;

额定工作电压(U_e): AC 230V~415V;

额定工作电流(I_e): ATS48D62Q, ATS48D62QMT: 62A;
ATS48D75Q, ATS48D75QMT: 75A;
ATS48D88Q, ATS48D88QMT: 88A;
ATS48C11Q, ATS48C11QMT: 110A;

控制电动机的功率(P_e): ATS48D62Q, ATS48D62QMT : 15kW(230V), 30kW(415V),
ATS48D75Q; ATS48D75QMT : 18.5kW(230V), 37kW(415V),
ATS48D88Q; ATS48D88QMT : 22kW(230V), 45kW(415V) ,
ATS48C11Q; ATS48C11QMT : 30kW(230V), 55kW(415V) ; ;

使用类别: AC-53a; 极数: 3P; 外壳防护等级: IP20;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心