

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2008010307280177

发证日期: 2024年03月15日

有效期至: 2031年07月22日

委托人名称 施耐德(北京)低压电器有限公司
及注册地址 北京经济技术开发区凉水河二街2号

制造商名称 施耐德(北京)低压电器有限公司
及注册地址 北京经济技术开发区凉水河二街2号

生产企业名称 施耐德(北京)低压电器有限公司
及生产地址 北京经济技术开发区凉水河二街2号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
Compact NSX100/160/250B/F/N/H/S/L, NSX100/160/250F SG/N SG/H SG,
NSU100/160/250F/N/H, NSX100/160/250F B/N B; 具体参数请见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年09月03日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2008010307280177

第 1 页 / 共 5 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

Compact NSX100/160/250B/F/N/H/S/L, NSX100/160/250F SG/N SG/H SG,
NSU100/160/250F/N/H, NSX100/160/250F B/N B

Ui:800V;

Uimp: 8kV;

Ue:

NSX B: 220/240VAC, 380/415VAC, 440VAC, 500VAC;

NSX F/N/H: 220/240VAC, 380/415VAC, 440VAC, 500VAC, 525VAC, 660/690VAC;

NSX F SG/N SG/H SG, F B/N B: 220/240VAC, 380/415VAC, 660/690VAC;

NSX S/L: 220/240VAC, 380/415VAC; NSU: 220/240VAC, 380/415VAC, 660/690V;

In:配电保护型:16/25/32/40/50/63/80/100/125/160/200/250A(热磁式), 25/40/100/160/250A(电子式);

马达保护型: 2.5/6.3/12.5/25/50/100/150/220A(电磁式),

MIC2.2M:25/50/100/150/220A(电子式);

过载报警不脱扣型: 16/32/63/100/125/160/200/250(热磁式);

过电流脱扣器类型: 热磁式,电子式,电磁式;

Ics: Ics=100%Icu, Ics=50%Icu(NSX100B/F:AC660/690V);

Icu:

NSX100/160/250B:40kA(AC220/240V),25kA(AC380/415V),20kA(AC440V),
15kA(AC500V);

NSX100/160/250F,F B:85kA(AC220/240V),36kA(AC380/415V),
35kA(AC440V),25kA(AC500V),22kA(AC525V),8kA(AC660/690V);

NSX100/160/250N,N B:90kA(AC220/240V),50kA(AC380/415V), 50kA(AC440V),36kA(AC500V),
35kA(AC525V),10kA(AC660/690V);

NSX100/160/250H:100kA(AC220/240V),70kA(AC380/415V),65kA(AC440V),
50kA(AC500V),35kA(AC 525V),10kA(AC660/690V);

NSX100/160/250S:120kA(AC220/240V),100kA(AC380/415V);

NSX100/160/250L:150kA(AC220/240V),150kA(AC380/415V);

NSX100/160/250F SG:85kA(AC220/240V),36kA(AC380/415V),8kA(AC660/690V);



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2008010307280177

第 2 页 / 共 5 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NSX100/160/250N SG:90kA(AC220/240V),50kA(AC380/415V),10kA(AC660/690V);
NSX-S100/160/250H SG:100kA(AC220/240V),70kA(AC380/415V),10kA(AC660/690V);
NSU100/160/250F:85kA(AC220/240V),36kA(AC380/415V),8kA(AC660/690V);
NSU100/160/250N:90kA(AC220/240V),50kA(AC380/415V),10kA(AC660/690V);
NSU100/160/250H:100kA(AC220/240V),70kA(AC380/415V),10kA(AC660/690V);
选择性类别: A;
适用于隔离;
极数:配电保护型: 3P, 4P(NSX B/F/F B/N/N B/H/S/L, NSU F/N/H, NSX F SG/N SG/H SG);
马达保护型: 3P(NSX F/F B/N/N B/H, F SG/N SG/H SG);
过载报警不脱扣型: 3P(NSX B/F/N/H/S/L, NSU F/N);
配用的辅助触头:(1NO1NC)
标准:Ith:6A;
AC-12: Ue/Ie:24V/6A,48V/6A,110V/6A,220/240V/6A,380/440V/6A,480V/6A,660/690V/6A;
AC-15: Ue/Ie:24V/6A,48V/6A,110V/5A,220/240V/4A,380/440V/2A,480V/1.5A,660/690V/0.1A;
DC-12: Ue/Ie:24V/6A,48V/2.5A,110V/0.6A,250V/0.3A;
DC-14: Ue/Ie:24V/1A,48V/0.2A,110V/0.05A,250V/0.03A;
低水平:Ith:5A;
AC-12: Ue/Ie:24V/5A,48V/5A,110V/5A,220/240V/5A,250V/5A,380/440V/5A,480V/5A;
AC-15: Ue/Ie:24V/3A,48V/3A,110V/2.5A,220/240V/2A,380/440V/1.5A,480V/1A;
DC-12: Ue/Ie:24V/5A,48V/2.5A,110V/0.6A,250V/0.3A;
DC-14: Ue/Ie:24V/1A,48V/0.2A,110V/0.05A,250V/0.03A;
符合附录 N 的电子附件:

电动操作机构:

NSU160MT220ACX	电动操作机构 AC220-240V 50/60Hz 208-277V 60Hz 用于 NSU100/160
NSU160MT380ACX	电动操作机构 AC380-415V 50/60Hz 440-480V 60Hz 用于 NSU100/160
NSU250MT220ACX	电动操作机构 AC220-240V 50/60Hz 208-277V 60Hz 用于 NSU250
NSU250MT380ACX	电动操作机构 AC380-415V 50/60Hz 440-480V 60Hz 用于 NSU250



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2008010307280177

第3页 / 共5页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

NSU160MT024DCX	电动操作机构 24-30V DC 用于 NSU100/160
NSU160MT250DCX	电动操作机构 250V DC 用于 NSU100/160
NSU250MT024DCX	电动操作机构 24-30V DC 用于 NSU250
NSU250MT250DCX	电动操作机构 250V DC 用于 NSU250
LV429433	电动操作机构 AC 110-130V 50/60Hz MT63~160A
LV429434	电动操作机构 AC 220-240V 50/60Hz 208-277V 60Hz MT63~160A
LV429435	电动操作机构 AC 380-415V 50/60Hz 440-480V 60Hz MT63~160A
LV429438	电动操作机构 DC 110-130V MT63~160A
LV429439	电动操作机构 DC 250V MT63~160A
LV431540	电动操作机构 AC 110-130V 50/60Hz MT250A
LV431541	电动操作机构 AC 220-240V 50/60Hz 208-277V 60Hz MT250A
LV431542	电动操作机构 AC 380-415V 50/60Hz 440-480V 60Hz MT250A
LV431545	电动操作机构 DC 110-130V MT250A
LV431546	电动操作机构 DC 250V MT250A
LV429441	带通信功能的电动操作机构(带 SDE 适配器) MT100/160, 220-240VAC 50/60 Hz
LV431549	带通信功能的电动操作机构(带 SDE 适配器) MT250, 220-240VAC 50/60 Hz
LV429436	带 SDE 适配器的电动操作机构 24-30 VDC MT100/160
LV431543	带 SDE 适配器的电动操作机构 24-30 VDC MT250
LV429437	带 SDE 适配器的电动操作机构 48-60 VDC MT100/160
LV429440	带 SDE 适配器的电动操作机构 48-60VAC 50/60Hz MT100/160
LV431544	带 SDE 适配器的电动操作机构 48-60VDC MT250
LV431548	带 SDE 适配器的电动操作机构 48-60VAC 50/60Hz MT250

欠压脱扣器：

LV429426	MN 带延时功能的欠电压脱扣器 48VAC 50/60Hz
LV429427	MN 带延时功能的欠电压脱扣器 220-240VAC 50/60Hz



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2008010307280177

第4页 /共5页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

热磁式 型号解释:

NSX/NSU



塑料外壳式断路器
NSX: 全球市场
NSU: 中国供电局市场
NSX F SG,
N SG, H SG: 行业专用;
NSX F B/N B: 长期
战略房地产市场

电流段
100A,
160A,
250A

分断能力
B: 25kA/415V
F, F B, F SG: 36kA/415V
N, N B, N SG: 50kA/415V
H, H SG: 70kA/415V
S: 100kA/415V
L: 150kA/415V
NSX: B, F, N, H, S, L
NSU: F, N, H
NSX: F SG, N SG, H SG



中国质
CHINA QUALITY

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2008010307280177

第 5 页 / 共 5 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

注：

- 1、B、F型为同一产品，N、H型为同一产品，S、L型为同一产品，仅标志有区别。
- 2、NSX F SG 与 NSX F型，NSX N SG 与 NSX N型，及 NSX H SG 与 NSX H型均为同一产品，仅标志有区别。
- 3、NSU 与 NSX 系列为同一产品，仅标志不同。
- 4、F 与 FB 型，N 与 NB 型系同一产品，仅标志不同。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE