



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2009010304372668

委托人名称、地址

上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路629号

生产者(制造商)名称、地址

Schneider Electric Industries
Zone Industrielle N° 3 - 16340 L'Isle d'Espagnac - France

生产企业名称、地址

Schneider Electric France
Zone Industrielle N° 3 - 16340 L'Isle d'Espagnac - France

产品名称和系列、规格、型号

主令控制器

XD4 PA, XD5 PA, ZD4 PA, ZD5 PA, Ith=10A; AC-15: Ue=240V, Ie=3A, DC-13: Ue=250V, Ie=0.1A, Φ22, 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB 14048.5-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2014年08月18日 有效期至: 2019年08月18日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2009年11月13日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0978259



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2009010304372668

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Schneider Shanghai Industrial Control Co., Ltd
No.629 Suide Road, Putuo District, Shanghai, P.R.China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Schneider Electric Industries
Zone Industrielle N° 3 - 16340 L'Isle d'Espagnac - France

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Schneider Electric France
Zone Industrielle N° 3 - 16340 L'Isle d'Espagnac - France

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Joystick Controller

XD4 PA, XD5 PA, ZD4 PA, ZD5 PA; Ith=10A, AC-15:Ue=240V, Ie=3A, DC-13:Ue=250V, Ie=0.1A; Φ22, See the Appendix for type explanation

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 14048.5-2008

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification (REF NO. CNCA-01C-011:2007).

Date of issue: Aug. 18, 2014 Date of expiry: Aug. 18, 2019

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Nov. 13, 2009

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Wang Kejiao



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>

Q 0978259



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2009010304372668

纸号: 978259

型号解释

<u>XD4 PA</u>	<u>12</u>		
I	II	III	IV

I- 产品基本型号

XD4 PA : 主令控制器 (镀铬或黑色金属固定卡箍)

XD5 PA : 主令控制器 (塑料固定卡箍)

ZD4 PA : 基座触头部件或金属卡箍操作头

ZD5 PA : 基座触头部件或塑料卡箍操作头

II- 基座触头部件

103: 2 方向 (2 个 1NO 触头模块)

203: 4 方向 (2 个 2NO 触头模块)

成品或操作头, 是否弹簧返回

12: 2 方向操作头, 无弹簧返回

2 方向主令控制器 (2 个 1NO 触头模块), 无弹簧返回

22: 2 方向操作头, 弹簧返回

2 方向主令控制器 (2 个 1NO 触头模块), 弹簧返回

14: 4 方向操作头, 无弹簧返回

4 方向主令控制器 (2 个 2NO 触头模块), 无弹簧返回

24: 4 方向操作头, 弹簧返回

4 方向主令控制器 (2 个 2NO 触头模块), 弹簧返回

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 2 页 共 2 页

证书编号: 2009010304372668

纸号: 978259

III- 接线方式
空白: 螺钉接线
3: 6.35 mm 快速接线片

IV- 可选项
7: 黑色金属固定卡箍

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

