

American Power Conversion Holding
Inc., Taiwan Branch
Mr. Ken Hsieh Sr. Regulatory
Engineer
-
3F., No. 205, Sec. 3, Beixin Rd.,
Xindian Dist. New Taipei City 231
Taiwan

Date : 11.06.2019
Our ref. : LuJi ZTW1
Your ref.: 12111597/JL071218

Ref : S GS-Mark Approval

Type of Equipment : Uninterruptible Power Supply
Model Designation : See Certificate
Certificate No. : S 50438773 0001
Report No. : 10028297 006

Dear Mr. Ken Hsieh,

The above specified equipment has been tested and found to be in
accordance with the relevant requirements.

Please find enclosed your certificate as specified above.

If cancellation of the certificate is submitted by 15 November in a
given year, no fee will be charged for the following year.

The certificate is issued with the reservation that the license holder
applies all information required in § 6 of the ProdSG related to name
and address of the manufacturer or his authorized representative /
importer, including their respective contact addresses on the product
prior to marketing of the product in the European Economic Area.

With kind regards,

Certification Body


Dipl.-Ing. F. Stoelzel

Enclosure

TÜV RHEINLAND TAIWAN LTD.

11F., No. 758, Sec. 4, Bade Rd.,
Songshan Dist., Taipei City 105,
Taiwan R. O. C.
Tel. (02) 2172-7000
Fax (02) 2172-1322
<http://www.tuv.com>

TAICHUNG BRANCH:
No. 9, Lane 36, Sec. 3, Minsheng Rd.,
Daya Dist., Taichung City 428,
Taiwan, R. O. C.
Tel. (04) 2521-8888
Fax (04) 2521-8899

KAOSIUNG BRANCH:
27F-3, No.80, Minzu 1st Rd.,
Sanmin Dist., Kaohsiung City 807,
Taiwan, R. O. C.
Tel. (07) 262-6000
Fax (07) 380-0577

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 50438773

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Längstens gültig bis <i>Latest expiration date</i>
12111597/JL071218	ZTW1-LuJi-10028297 006	10.06.2024 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
American Power Conversion Holding
Inc., Taiwan Branch
3F., No. 205, Sec. 3, Beixin Rd.,
Xindian Dist. New Taipei City 231
Taiwan

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen *Test Mark*



www.tuv.com
ID 1419070072

Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 62040-1:2008+A1

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Stromrichtergerät (Uninterruptible Power Supply)

Bezeichnung (Type Designation) :	BR900GXYYYYYY (APC)	10
X steht für (stands for) :	I, -FR oder (or) -GR	1
Y steht für (stands for) :	alphanumerisch (alphanumeric), +, *, #, -, - oder freibleibend (or blank)	1
Nennspannung (Rated Voltage) :	1) AC 220-240V, 50/60Hz 2) AC 230V, 50/60Hz	
Nennstrom (Rated Current) :	8A, 10	
Ausgang (Output) :	Battery Backup Outlets : AC 230V, 50/60Hz, 900VA, 540W Surge Only Outlets : 1) AC 220-240V, 50/60Hz 2) AC 230V, 50/60Hz Total Outlet Current : 8A MAX	

max. Umgebungstemperatur (max. Ambient Temperature): 0-40°C
max. Betriebshöhe (max. Operating Altitude) : 1000m
Schutzklasse (Protection Class) : I
Hinweis: Anforderungen der AfPS GS 2014:01 PAK Klausel 3.1
berücksichtigt. (Remark: Requirements of AfPS GS 2014:01 PAK
clause 3.1.)

12

ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des
Produktsicherheitsgesetzes.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the
Product Safety Law.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 11.06.2019 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. F. Stoelzel

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 50438773

Blatt *Sheet*
0002

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Längstens gültig bis <i>Latest expiration date</i>
12111597/JL071218	ZTW1-LuJi-10028297 006	10.06.2024 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
American Power Conversion Holding
Inc., Taiwan Branch
3F., No. 205, Sec. 3, Beixin Rd.,
Xindian Dist. New Taipei City 231
Taiwan

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Refer to latest revision
of the annex list of factories

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 62040-1:2008+A1



www.tuv.com
ID 1419070072

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Stromrichtergerät (Uninterruptible Power Supply)

wie Blatt (as page) 01
Ergänzung
(Addition)

Bezeichnung (Type Designation)	: 1) BR1300MI (APC)	1
	: 2) BR1600MI (APC)	1
Nennspannung (Rated Voltage)	: AC 220-240V, 50/60Hz	
Nennstrom (Rated Current)	: 10A, 1Ø	

Ausgang : Battery Backup Outlets : AC 220-240V, 50/60Hz,
(Output) 1) 5.91A, 1300VA, 780W
2) 7.28A, 1600VA, 960W

Surge Only Outlets : AC 220-240V, 50/60Hz

Total Outlet Current : 10A MAX

Hinweis: Anforderungen der AfPS GS 2014:01 PAK Klausel 3.1
berücksichtigt. (Remark: Requirements of AfPS GS 2014:01 PAK
clause 3.1.)

2

ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des
Produktsicherheitsgesetzes.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the
Product Safety Law.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com

Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 11.06.2019 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. F. Stoelzel

Anlage Fertigungsstättenliste
/Attachment List of Factories



S 50438773 0001

- 1 Danam Philippines Inc.
Lot 1-A, Block 15, Phase III, PEZA
Rosario Cavite 4106
Philippines



Dieser Anhang ersetzt den Vorgänger vom/
This annex replaces the previous annex dated

Datum / Date 11.06.2019

Zertifizierungsstelle
/ Certification Body

Dipl.-Ing. F. Stoelzel

