

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2007010305256493

发证日期: 2021年12月03日

有效期至: 2031年12月03日

**委托人名称** 上海施耐德工业控制有限公司  
**及注册地址** 上海市普陀区绥德路 629 号

**制造商名称** Schneider Electric Industries SAS  
**及注册地址** 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

**生产企业名称** Schneider Electric Industries S.A.  
**及生产地址** 20 rue de la Croix blanche - 86361 - Chasseneuil de Poitou - France

**产品名称和系列、规格、型号** 辅助触头模块  
LA1DX, LA1DY, LA1DZ, LA1DX..S207, LA1DY..S207, LA1DZ..S207; 参数及型号解释详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.5-2017

**认证模式** 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年08月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号: GQC2007010305256493

纸 号:

LA1DX, LA1DY, LA1DZ, LA1DX..S207, LA1DY..S207, LA1DZ..S207;

LA1DX, LA1DY:

防尘湿触头:  $U_i:125V$ ;  $U_{imp}:2.5kV$ ;  $I_{th}:0.1A$ ;

AC-12:  $I_e/U_e: 0.1A/125V$ ;

DC-12:  $I_e/U_e:0.1A/30V$

LA1DX..S207, LA1DY..S207:

防尘湿触头:  $U_i:125V$ ;  $U_{imp}:2.5kV$ ;  $I_{th}:0.1A$ ;

AC-12:  $I_e/U_e:0.1A /125V$ ;

DC-12:  $I_e/U_e:0.1A /30V, 0.01A/110V$

LA1DZ:

防尘湿触头:  $U_i:125V$ ;  $U_{imp}:2.5kV$ ;  $I_{th}:0.1A$ ;

AC-12:  $I_e/U_e:0.1A/125V$ ;

DC-12:  $I_e/U_e:0.1A/30V$

标准触头:  $U_i:690V$ ;  $U_{imp}:6kV$ ;  $I_{th}:10A$ ;

AC-15:  $I_e/U_e:6A /120V, 1.04A /690V$ ;

DC-13:  $I_e/U_e:0.55A /125V, 0.1A /600V$

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

证书编号: GQC2007010305256493

第 2 页 共 3 页

纸 号:

LA1DZ..S207:

防尘湿触头:  $U_i:125V$ ;  $U_{imp}:2.5kV$ ;  $I_{th}:0.1A$ ;

AC-12:  $I_e/U_e: 0.1A /125V$ ;

DC-12:  $I_e/U_e: 0.1A / 30V, 0.01A/110V$

标准触头:  $U_i:690V$ ;  $U_{imp}:6kV$ ;  $I_{th}:10A$ ;

AC-15:  $I_e/U_e:6A /120V, 1.04A /690V$ ;

DC-13:  $I_e/U_e:0.55A /125V, 0.1A /600V$ ;

IP20 ;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号: GQC2007010305256493

纸 号:

型号的解释(Explanation of model/ type):

LA1DX	11	S207
I	II	III

I	产品基本型号 LA1DX: 2对尘湿保护触头的触头模块 LA1DY: 2对尘湿保护触头的触头模块 + 2个连续连接 LA1DZ: 2对防尘湿触头 + 2对标准触头的触头模块
II	触头型式 20: 2NO 防尘湿触头 (对 LA1DX 和 LA1DY) 11: 1NO 防尘湿触头 +1NC 防尘湿触头(对 LA1DX) 02: 2NC 防尘湿触头 (对 LA1DX) 31: 2NO 防尘湿触头+1NO 标准触头+1NC 标准触头(对 LA1DZ) 40: 2NO 防尘湿触头+2NO 标准触头(对 LA1DZ)
III	可选项 空白: 标准产品 S207: 铁路行业专用

注: 铁路行业专用的产品 LA1DX..S207、LA1DY..S207、LA1DZ..S207 分别与标准的 LA1DX、LA1DY、LA1DZ 产品完全等同, 仅附加宣称 DC-12:0.01A/110V

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心