

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010304059281

发证日期: 2022年07月20日

有效期至: 2031年07月15日

委托人名称 上海施耐德工业控制有限公司
及注册地址 上海市普陀区绥德路 629 号

制造商名称 Schneider Electric Industries SAS
及注册地址 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称 Schneider Electric a. s.
及生产地址 Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
LC1D115, LC2D115, LC1D150, LC2D150, LC1D115004, LC2D115004; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010304059281

第 1 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

LC1D115, LC2D115, LC1D150, LC2D150, LC1D115004, LC2D115004

Ui:1000V;

Uimp: 8kV;

Ith : 250A ;

LC1D115, LC2D115, LC1D115004, LC2D115004:

AC-3 : Ue/Ie:230V/96A,400V/97A,440V/115A,500V/106A,690V/82.33A,1000V/46A ;

AC-3e : Ue/Ie:230V/96A,400V/97A,440V/115A,500V/106A,690V/82.33A,1000V/46A ;

AC-4 : Ue/Ie : 230V/80A,400V/80.84A,440V/95.84A,500V/88.34A,690V/68.61A,
1000V/38.34A ;

AC-1 : Ue/Ie : 230V/400V/440V/500V/690V/1000V/250A ;

LC1D150, LC2D150;

AC-3: Ue/Ie:230V/123.1A,400V/132A,440V/150A,500V/128A,690V/103A,1000V/53A;

AC-3e: Ue/Ie:230V/123.1A,400V/132A,440V/150A,500V/128A,690V/103A,1000V/53A;

AC-4: Ue/Ie: 230V/102.6A,400V/110A,440V/125A,500V/106.7A,690V/85.84A,
1000V/44.17A;

AC-1: Ue/Ie:230V/400V/440V/500V/690V/1000V/250A ;

Us:AC24V/32V/42V/48V/110V/115V/127V/220V/230V/240V/380V/400V/415V/440V/500V 50Hz ;

AC24V/48V/110V/120V/208V/220V/240V/277V/380V/440V/480V 60Hz ;

AC24V/32V/42V/48V/100-110V/110V/115V/120V/127V/200-220V/208V/220-230V/230V/
240V/277V/380-400V/400V/415V/440V/480V/500V 50/60Hz;

DC24V/36V/48V/60V/72V/96V/110V/125V/220V/250V/440V;

极数 : 3P , 4P

IP20;

配用的辅助触头:(本体)

1NO1NC

Ith:10A

AC-15: Ue/Ie:120V/6A,690V/1.04A;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010304059281

第 2 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

DC-13:Ue/Ie:125V/0.55A,600V/0.1A

型号的解释:

LC1	D115	6	M7
I	II	III	IV

I	产品基本型号 LC1 交流或直流线圈单个接触器(直流仅适用 3 极) LC2 交流线圈可逆接触器(直流仅适用 3 极)
II	规格 D115 (3P) D115004 (4P) D150 (3 P)
III	接线方式 空白: 螺纹 6: 环型接线片
IV	线圈代码 见附表



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010304059281

第 3 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

附件表 1: 总装配图

规格 Reference	线圈 Coil	交流接触器型式 AC Contactor Type	图号 N°
LC1D115, LC1D150	ac or dc	3P	1382345
LC2D115, LC2D150	ac or dc	3P	1382251
LC1D115004	ac	4P	1382207
LC2D115004	ac	4P	1382245

线圈代码表

交流线圈 50Hz (用于 LC1D115, LC2D115, LC1D115004, LC2D115004)

线圈代码	Us (V)	频率	线圈代码	Us (V)	频率
B5	24	50Hz	P5	230	50Hz
C5	32	50Hz	U5	240	50Hz
D5	42	50Hz	Q5	380	50Hz
E5	48	50Hz	V5	400	50Hz
F5	110	50Hz	N5	415	50Hz
FE5	115	50Hz	R5	440	50Hz
FC5	127	50Hz	S5	500	50Hz
M5	220	50Hz			

交流线圈 60Hz (用于 LC1D115, LC2D115, LC1D115004, LC2D115004)

线圈代码	Us (V)	频率	线圈代码	Us (V)	频率
B6	24	60Hz	U6	240	60Hz
E6	48	60Hz	W6	277	60Hz
F6	110	60Hz	Q6	380	60Hz
G6	120	60Hz	R6	440	60Hz
L6	208	60Hz	T6	480	60Hz
M6	220	60Hz			



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010304059281

第 4 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

交流线圈 50/60Hz

线圈代码	Us (V)	频率	线圈代码	Us (V)	频率
B7	24	50/60Hz	M7	220-230	50/60Hz
C7	32	50/60Hz	P7	230	50/60Hz
D7	42	50/60Hz	U7	240	50/60Hz
E7	48	50/60Hz	UE7	277	50/60Hz
K7	100-110	50/60Hz	Q7	380-400	50/60Hz
F7	110	50/60Hz	V7	400	50/60Hz
FE7	115	50/60Hz	N7	415	50/60Hz
G7	120	50/60Hz	R7	440	50/60Hz
FC7	127	50/60Hz	T7	480	50/60Hz
L7	200-220	50/60Hz	S7	500	50/60Hz
LE7	208	50/60Hz			

直流线圈 (用于 3 极)

线圈代码	Us (V)	频率	线圈代码	Us (V)	频率
BD	24	DC	FD	110	DC
CD	36	DC	GD	125	DC
ED	48	DC	MD	220	DC
ND	60	DC	UD	250	DC
SD	72	DC	RD	440	DC
DW	96	DC			



中国质量认证中心