

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS LICENCE

American Power Conversion Corp.
85 Rangeway Road Building #2
NORTH BILLERICA MA 01862
USA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen *Uninterruptible power supplies*

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen für die
ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60950 (VDE 0805):1997-11+A11:1998-08
IEC 60950:1991+A1:1992+A2:1993+A3:1995+A4:1996
DIN EN 50091-1-1 (VDE 0558 Teil 511):1997-07
IEC 146-4:1986-09

EN 60950:1992+A1:1993+A2:1993+A3:1995+A4:1997+A11:1997
EN 50091-1-1:1996

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle
Certification

Aktenzeichen: 19244-3335-0020 / 32HA7 F13 / RC

File ref.:

Ausweis-Nr.: 133054

Licence No.:

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2001-09-03

Blatt 1
page

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /
Licence No.
133054

Blatt /
page
2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Licence holder

American Power Conversion Corp.
85 Rangeway Road Building #2
NORTH BILLERICA MA 01862, USA

Aktenzeichen / File ref.

19244-3335-0020 / 32HA7 F13 / RC

letzte Änderung / updated

2001-09-04

Datum / Date

2001-09-03

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 133054.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Licence No. 133054.

Jahresgebühren-Einheiten /
Annual fee units

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen *Uninterruptible power supplies*

15,00

Typ(en) / Type(s):

1	SUOL1000XLI	3,00
2	SUOL2000XLI	3,00

Nennspannung
Rated voltage AC 200 - 240 V

Nennstrom
Rated current 10A

Nennfrequenz
Rated frequency 50 / 60 Hz

Schutzklasse
Protection class I

Schutzmaßnahme
Protection type abgedeckte Ausführung
covered version

Umgebungstemperatur
Ambient temperature 40 °C

Transformator <i>Transformer</i>	Falco Electronics, Type:460-7200	7,00
	Falco Electronics, Type:460-0016	7,00
	Falco Electronics, Type:430-7208	3,00
	Falco Electronics, Type:430-7207	3,00
	Falco Electronics, Type:430-7205	3,00
	Falco Electronics, Type:430-7203	3,00
	Falco Electronics, Type:430-7200	3,00
	Eastar, Type:430-0025	7,00

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3