



中国质量认证中心

RoHS符合性认证证书

证书编号: CQC08130023683

产品名称

低压断路器

型号/规格

OSMC65H: U_e : AC 240V, 1 P, I_{cu} =10 KA; 2, 3, 4P, I_{cu} = 15 KA; AC 415V , 1P, I_{cu} =4.5 KA; 2, 3, 4P, I_{cu} =10 KA; AC 440V, 2, 3, 4P, I_{cu} =6 KA; I_n : 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A; I_{cs} =0.5 I_{cu} ; B, C, D 特性.

申请人名称及地址

施耐德电气低压(天津)有限公司
天津经济技术开发区第七大街睦宁路66号

制造商名称及地址

施耐德电气低压(天津)有限公司
天津经济技术开发区第七大街睦宁路66号

生产厂名称及地址

施耐德电气低压(天津)有限公司
天津经济技术开发区第七大街睦宁路66号

产品标准和技术要求

2002/95/EC, 2005/618/EC

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后的监督

上述产品符合CQC的RoHS认证实施规则要求,特发此证.

李怀林

主任:

发证日期: 2008年05月22日
有效期至: 2011年05月22日



中国质量认证中心

中国北京南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

R 0004127