

Table of contents / Table des matières

test reference / nature de l'essai	file / fichier
insulation / isolement	
Dielectric strength <i>Rigidité diélectrique</i>	944341.pdf
Impulse wave withstand <i>Tenue à l'onde de choc</i>	944342.pdf
1 MHz damped wave <i>Onde oscillatoire amortie 1 MHz</i>	944330.pdf
electromagnetic compatibility / compatibilité électromagnétique	
Fast transients bursts <i>Transitoires rapides en salves</i>	944331.pdf
Susceptibility to radiated interference <i>Susceptibilité aux perturbations rayonnées</i>	944332.pdf
Electrostatic discharge <i>Décharges électrostatiques</i>	961420.pdf
mechanical sturdiness / robustesse mécanique	
Behavior to vibrations <i>Comportement aux vibrations</i>	950203.pdf
Vibrational resistance <i>Endurance aux vibrations</i>	944339.pdf
Behavior to shocks <i>Comportement aux chocs</i>	950204.pdf
Shock resistance <i>Tenue aux chocs</i>	944336.pdf
Bumps <i>Secousses</i>	944337.pdf
Seismic tests <i>Tenue aux séismes</i>	950205.pdf
climatic sturdiness / robustesse climatique	
Cold <i>Froid</i>	944333.pdf
Dry heat <i>Chaleur sèche</i>	944334.pdf
Damp heat <i>Chaleur humide</i>	950206.pdf
Fast temperature variations <i>Variations rapides de température</i>	944340.pdf