

# Fiche technique du produit 18073

## Caractéristiques

Multi 9 - commutateur à 3 positions CM -  
modulaire - 1OF - 20A - 250V



### Principales

Fonction produit	Commutateur linéaire
Nom de l'appareil	CM
Fonction de l'appareil	Commande de circuit électrique
Description des contacts	1 F/O
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA
Normes	IEC 60947-5-1 CEI 60669-1
Labels qualité	NF

### Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	20 A
Type de commande	Par maneton 3 positions
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Partie supérieure: Clario Partie supérieure: Libro Partie supérieure: ProDis
Pas de 9 mm	2
Hauteur	82 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	75 mm
Couleur	Gris
Endurance électrique	AC-22: 30000 cycle
Type de raccordement	Bornier tunnel échelonné 2 câble(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> souple avec embout de câble Bornier tunnel échelonné 2 câble(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> souple sans embout de câble Bornier tunnel échelonné 2 câble(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> rigide avec embout de câble Bornier tunnel échelonné 2 câble(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> rigide sans embout de câble
Longueur de dénudage des fils	9 mm pour dessous connexion
Couple de serrage	1 N.m dessous

### Environnement

Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % à 55 °C

---

Température de fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C

---

### Garantie contractuelle

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---