

Statut commercial: Commercialisé



### Principales

Gamme de produits	Modicon Quantum
Fonction produit	Adaptateur de baisse de signal Ethernet RIO
Nombre de ports	3
Type de connexion intégrée	Ethernet IP/Modbus TCP pour Port de service Ethernet IP/Modbus TCP pour Réseau équipements
Protocole de communication	Ethernet IP/Modbus TCP
Destination du produit	Modicon Quantum
Fonction de l'appareil	Pour donner la capacité à un système M580 de contrôler le bus coaxial Modicon S908
Service de communication	Les modules de sortie sont actualisés avec les données reçues de l'adaptateur de tête des E/S à distance Les données d'entrée sont recueillies et publiées à l'adaptateur de tête des E/S à distance

### Complémentaires

Topologie	Boucle de connexion en série Bus S908
Signalisation locale	État du module (Mod Status): 1 LED (vert/rouge) État des communications réseau (NetStatus): 1 LED (vert/rouge) RUN: 1 LED (vert) E/S: 1 LED (rouge)
Accessoires associés	BMEP584040 BMEP585040 BMEP586040 BMEH586040 BMEH584040
Caractéristique d'environnement	Zone dangereuse Classe I Division 2 se conformer à EN/CEI 61131-1 Environnement rude
Largeur	167 Mm
Hauteur	50 Mm
Poids du produit	0,554 Kg

## Environnement

Certifications du produit	CE C-Tick UL 508
Normes	IEC 61000-4-16 CSA C22.2 No 142 EN 55011
Degré de protection IP	IP20 se conformer à EN 61131-2 IP20 se conformer à CEI 60527
Catégorie de surtension	Classe I se conformer à EN 61131-2
Température de fonctionnement	0...60 °C se conformer à IEC 60068-2-2 0...60 °C se conformer à IEC 60068-2-2
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C se conformer à IEC 60068-2-2 -40...85 °C se conformer à IEC 60068-2-2
Tenue aux vibrations	3,5 mm constant amplitude (f= 0,5...8,4 Hz) se conformer à EN 61131-2 1 gn accélération constante (f= 8,4...150 Hz) se conformer à EN 61131-2
Altitude de fonctionnement	2000 m
Transport altitude maxi	3000 M
Humidité relative	93 % se conformer à IEC 60068

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) <a href="#">Déclaration-RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un-protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Product Life Status : **Commercialisé**