

Fiche produit

Caractéristiques

15663

Resi9 SF - 10 cartouches fusibles - NFC cylindrique 10,3x31,5mm - courbe B - 25A

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme de produits	SF'clic
Fonction produit	Cartouche fusible
Quantité par lot	Lot de 10

Complémentaires

Courant nominal	25 A
Type de fusible	B
Taille du fusible	10,3 x 31,5 mm
Pouvoir de coupure	Icc 8 kA à 400 V CA 50/60 Hz se conformer à NF C 61-201

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Déclaration-RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Product Life Status : **Commercialisé**