

Présentation

Model Name	Capot Performance NetShelter SX, 800 mm de largeur x 1 200 mm de profondeur, gris
Délai de mise en œuvre habituel	Généralement disponible en stock
Disponibilité	Albanie , Algérie , Andorre , Angola , Arménie , Autriche , Azerbaïdjan , Bahreïn , Bélarus , Belgique , Bénin , BOSNIE-HERZÉGOVINE , Botswana , Bulgarie , Burkina Faso , Burundi , Cameroun , République centrafricaine , Tchad , Congo , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , <![CDATA[CÔTE D'IVOIRE]]> , Croatie , Chypre , République tchèque , Danemark , Djibouti , Égypte , Guinée équatoriale , Érythrée , Estonie , Éthiopie , Finlande , France , Gabon , Gambie , Géorgie , Allemagne , Ghana , Gibraltar , Grèce , Guadeloupe , Guinée , Guyane , Hongrie , Islande , <![CDATA[IRAN (République islamique d'Iran)]]> , Iraq , Irlande , Israël , Italie , Jordanie , Kazakhstan , Kenya , Koweït , Lettonie , Liban , Lesotho , Libéria , Liechtenstein , Lituanie , Luxembourg , Macédoine , Madagascar , Malawi , Malte , Martinique , Mauritanie , Île Maurice , MAYOTTE , Moldavie , république de , Mongolie , Maroc , Mozambique , Namibie , Pays-Bas , Niger , Nigeria , Norvège , Oman , Pakistan , Pologne , Portugal , Qatar , Réunion , Roumanie , FÉDÉRATION DE RUSSIE , Rwanda , Arabie saoudite , Sénégal , Sierra Leone , SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) , Slovénie , Somalie , Afrique du Sud , Espagne , Soudan , Suriname , Suède , Suisse , Tadjikistan , TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIFIÉE DE , Togo , Tunisie , Turquie , Turkménistan , ÎLES TURQUES-ET-CAÏQUES , Ouganda , Ukraine , Émirats arabes unis , Ouzbékistan , Sahara occidental , Yémen , Zambie , Zimbabwe

Physique

Poids net	9.73 kg
Hauteur max.	1023.0 mm
Largeur max.	774.0 mm
Profondeur max.	27.0 mm
Poids avec emballage	11.8 kg
Hauteur (avec emballage)	1115.0 mm
Largeur (avec emballage)	1137.0 mm
Profondeur	106.0 mm
Couleur	Gris

Conformité

Garantie standard	2 Ans, réparation ou remplacement
-------------------	-----------------------------------

État de l'offre de développement durable

RoHS	Conforme
REACH	REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.