



Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

General

Equipo suministrado	Manual de usuario
Number of tare power	4 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

Físico

Longitud de cable	1.52 M
Profundidad	10.5 Cm
Altura	13.9 Cm
Mounting preference	No preference
Peso del producto	3.49 Kg
Tipo de montaje	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No
Anchura	27.4 Cm

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Plug standard	NEMA 5-15P
Barras de separación	92...139 V
Tensión de entrada	120 V

Salida

Potencia nominal en W	330 W
Máxima potencia configurable (vatios)	330 W
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica-principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Topología	De reserva
Tipo de forma de onda	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Nb of power socket outlets	5 NEMA 5-15R 2 NEMA 5-15R surge
Curve equation	Efficiency
Curve fixed loss	0.0087
Curve load maximum	100 %
Curve load minimum	1 %
Curve proportional loss	0
Curve square loss	0.0038
Curve X-axis maximum	100 %
Curve test cond ID	Curve fit of data measured in accordance with the US DOE Test Procedure for Uninterruptible Power Supplies. All measurements taken in normal mode(s), at typical environmental conditions, with 120V/60Hz electrical input and balanced resistive load (PF = 1.0) output.
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Graph display	1
Output voltage	120 V
Maximum configurable power in VA	600 VA
Potencia nominal en VA	600 VA
Tiempo de transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms

Conformidad

Certificaciones de producto	CTUVus NOM
Normas	FCC parte 15 clase B UL 1778
Política de protección del equipo	De por vida: \$75.000

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...90 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
Altitud de almacenamiento	0.00...15240.00 M
Nivel acústico	35 dBA
Disipación térmica en línea	16 Btu/H
Show note OP temperature	No

Baterías y autonomía

Tipo de batería	Batería sellada de plomo
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	10 H
Valor de electrolito líquido	0

Battery curve	C
Potencia de carga de la batería (vatios)	8 W rated
Battery power in VAH	81 VAh capacity 81 VAh runtime
Vida de la batería	3...5 Año(S)
Battery option	APCRBC154 1 81 VAh
Duración prolongable	0

Comunicaciones y manejo

Panel de control	Visualizador de estatus led en línea: batería en actividad: batería de reemplazo e indicadores de sobrecarga
Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	490 J
Filtrado	Filtrado constante de ruidos multipolares: 5% de sobretensión pasante-de ieee: tiempo de respuesta de limitador: instantáneo
Clasificación de tolerancia de tensión	5 V

Packing Units

Paquete 1 Peso	3.81 Kg
Paquete 1 Altura	19.6 Cm
Paquete 1 ancho	36.3 Cm
Paquete 1 Largo	16.8 Cm
SCC14	10731304336522
Número de Unidades en el Paquete 2	2
Paquete 2 Peso	8.40 Kg
Paquete 2 Altura	203.20 Mm
Paquete 2 Ancho	330.20 Mm
Paquete 2 Largo	355.60 Mm
Número de Unidades en el Paquete 3	60
Paquete 3 Peso	229 Kg
Paquete 3 Altura	106.8 Cm
Paquete 3 Ancho	75.7 Cm
Paquete 3 Largo	105.5 Cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Eficiencia energética optimizada	Producto eficiente en materia energética

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 3 años
---------------------	-----------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**