



### Commercial status

End-of-Sale Notice :

### ⚠ End-of-Sale Notice

#### نظرة عامة

وقت التسليم	طالما لا يزال متوفرا
-------------	----------------------

#### أساسي

القدرة المقننة بالواط	٢٧٠٠ W
Rated power in VA	٣٠٠٠ VA
عدد منافذ براريز الطاقة	٨ IEC 320 C13 ٣ IEC وصلات ١ IEC 320 C19
جهد الإخراج	٢٣٠ فولت
جهد المدخل	٢٣٠ فولت
القابس المعياري	IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P بريطانني BS1363A
رقم وحدة الحامل	2U
طول الكابل	٢,٤٤ م
عدد الكابلات	٢

#### عام

عدد الفتحات التي تشغلها وحدة الطاقة	٠
عدد الفتحات الخلفية من وحدة الطاقة	٠
رقم طاقة الإسقاط	٣٠ W
إضافي	No

#### الخواص الفيزيائية

موقع التركيب	أمامي
وضع التركيب	مركب في الحامل
تفضيلات التركيب	Lower
العمق	٦٦ Cm
الارتفاع	٨,٩ Cm
صافي الوزن	٤٣,٦٤ كجم
العرض	٤٨,٣ Cm
يمكن التركيب على عمودين	0

USB compatible	No
اللون	أسود

### مدخل

حدود جهد المدخل	قابل للضبط 151...302 V 160...286 V
تردد الشبكة	استشعار تلقائي Hz هرتز +/- 3 50/60

### مخرج

الحد الأقصى للطاقة القابلة للتعبئة بالفولت	٣٠٠٠ VA
الحد الأقصى للطاقة القابلة للتعبئة بالوات	٢٧٠٠ W
وقت الإرسال	مللي ثانية بشكل نموذجي 2
نوع UPS	تفاعلي خطي

### المطابقة

شهادات المنتج	C-Tick CE GOST IRAM VDE
المعيار	EN 50091-1 EN 50091-2

### بيئي

المستوى الصوتي	47 (dBA) ديسيبل صوتي
التشتت الحراري	٤٠٠ Btu/H
ارتفاع التشغيل	0 ... 10000 قدم
درجة حرارة الهواء المحيطة للتشغيل	٤٠...٠٠ درجة مئوية
درجة حرارة الهواء المحيطة للتخزين	٤٥...١٥# درجة مئوية
ارتفاع التخزين	١٥٢٤,٠٠٠...٠,٠٠٠ متر
الرطوبة النسبية	٩٥...٠ %
التخزين بالرطوبة	٩٥...٠ %

### البطارية

المعمل الإضافية	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
نوع البطارية	بطارية من الرصاص-الحمض
وقت تشغيل ممتد	0
قيمة السائل	0
عدد الفتحات التي تشغلها البطارية	٠
عدد الفتحات الخالية من البطارية	٠
زمن إعادة شحن البطارية	٣ H
عدد مرات استبدال البطارية	١
عمر البطارية	٥...٣) سنة (سنوات)
طاقة البطارية بالفولت/أمبير/ساعة (VAh)	528 VAh وقت التشغيل
طاقة شاحن البطارية	١٧٥ W مقدر

### الاتصال

تنبيه	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays
لوحة التحكم	LED status display with load and battery bar-graphs and on line : on battery : replace battery : and
إيقاف تشغيل الطاقة الطارئ	معم
فتحات خالية	١

### صاعق

معدل طاقة التمرير	٤٨٠ J
تخميد الضوضاء	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : m

### وحدات التعبئة

وزن الحزمة 1	٥٦,٨٢ كجم
ارتفاع الحزمة 1	٢٥,٤ Cm
عرض الحزمة 1	٦٢,٢ Cm
طول الحزمة 1	٩٨ Cm
عدد الوحدات في الحزمة 2	١
عدد الوحدات في الحزمة 3	٨

### الضمان التعاقدية

الضمان	180 days
--------	----------

Product Life Status : ما بعد العمل التجاري: