



Principales

Gamme	Mureva Styl
Gamme de produit	Mureva Styl
Type de produit ou équipement	Prise électrique
Présentation du produit	Produit complet
Configuration des pôles de la prise	2P+T
Description standard de la prise	Avec contact de terre
Écart-type de sortie	Français
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7016)

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Type de plaque	Avec volet
Nombre de prises d'alimentation	1
Composition de l'appareil	Contacts renforcés
Courant assigné d'emploi	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA
Conditions d'utilisation	Intérieur/Extérieur
Matière	Laiton Polypropylène Plastique
Mode de fixation	Par vis
Entrée de câble	Accès facile aux vannes (diamètre : 6...12 mm)
Hauteur	76 Mm
Largeur	76 Mm
Profondeur	64 Mm
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Labels qualité	NF
Degré de protection (IP)	IP55
Tenue aux chocs (IK)	IK08
Tenue à la flamme	Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-25...55 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,400 Cm
Largeur de l'emballage 1	8,900 Cm
Longueur de l'emballage 1	9,300 Cm
Poids de l'emballage 1	126,000 G
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	60
Hauteur de l'emballage 2	30,000 Cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 Cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 Cm
Poids de l'emballage 2	8,343 Kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Product Life Status : **Commercialisé**