

Product data sheet

Characteristics

SRT2200UXI-NCLI

APC Smart-UPS SRT 2200VA, 230V, no battery, LCD, rackmount w/kit, 2U, 8x 60320 C13 & 2x 60320 C19 IEC outlets, used w/ Lithium-ion XBP, network card



Pregled

Prezentacija	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Vreme isporuke	Usually in Stock

Opšte

Obezbeđena oprema	CD sa softverom Komunikacioni kabl CD sa dokumentacijom Vodič za ugradnju Odvojiva noseća stopa USB kabl Kartica sa garancijom
Additional specification	High density
Number of tare power	15 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	S

Fizički

Dužina kabla	1,83 M
Broj jedinice reka	2U
Boja	Crna
Dubina	50,8 Cm
Visina	43,2 Cm
Pozicija montiranja ručice	Vertikalno
Mounting preference	No preference
Masa proizvoda	22 Kg
Način montiranja	Rek montaža sa setom
Two post mountable	0
USB kompatibilno	Yes
Širina	8,5 Cm

Ulaz

Frekvencija mreže	40...70 Hz automatsko prepoznavanje
Plug standard	BS1363A britanski IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Ograničenje napona ulaza	50...150 V 40% opterećenja 80...150 V
Broj kablova	1
Naponski ulaz	230 V

Izlaz

Nazivna snaga u w	1980 W
Maximum configurable power in W	1980 W
Harmonijsko izobličenje	Manje od 2 %
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizacija na napajanje
Mera talasnosti	3 : 1
UPS type	Dvostruka online konverzija
Wave type	Sinusni talas
Nb of power socket outlets	8 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
Tip bypass-a	Ugrađeni bypass
Curve equation	Efficiency
Curve load maximum	100 %
Curve X-axis maximum	100 %
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Graph display	1
Output voltage	230 V
Maximum configurable power in VA	2200 VA
Nazivna snaga u VA	2200 VA

Usklađenost

Sertifikacija proizvoda	CE EAC
-------------------------	-----------

Okolina

Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Relativna vlažnost	0...95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad	0...10000 ft
Temperatura okoline za skladištenje	-20...50 °C
Storage Relative Humidity	Bez kondenzacije 0...95 %
Nadmorska visina skladištenja	0,00...15240,00 M
Nivo zvuka	50 dBA
Toplotna disipacija	317 Btu/H
Show note OP temperature	No
IP stepen zaštite	IP20

Baterija i runtime

Tip baterije	Olovna baterija
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Liquid value	0
Battery curve	D
Battery power in VAH	0 VAh runtime
Extended runtime	1

Komunikacija i upravljanje

Slobodni slotovi	0
Preinstalled device	Network management card 2 with environmental monitoring
Control panel	Multifunkcionalni LCD status i upravljačka konzola
Alarm	Audible and visible alarms prioritized by severity
Emergency power off	Da

Prenaponska zaštita i filtriranje

Surge energy rate	432 J
-------------------	-------

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	29,6 Kg
Pakovanje 1 visina	24,6 Cm
Pakovanje 1 širina	59,4 Cm
Pakovanje 1 dužina	74,9 Cm
Broj jedinica u pakovanju 3	12

Ugovorna garancija

Garancija	5 year repair or replace
-----------	--------------------------

Product Life Status : **Commercialised**