



أساسي

النطاق	EcoStruxure Security Expert
متطلبات النظام	سعتها 8 جيجابايت RAM ذاكرة Microsoft SQL Server خادم .NET Framework 4.0 بسرعة 2.8 جيجا هرتز Intel Core Quad المعالجة المركزية مساحة محرك القرص الثابت 100 جيجا بايت سعتها 100 ميجابايت Ethernet بطاقة
اسم المنتج	EcoStruxure خدمات الويب
الاسم المختصر للجهاز	SX-SRVR
وظيفة البرنامج	الوصول/الأمان في المبنى للتحكم في درجة حرارة الغرفة شاشة رسوميات التحسين واجهة رسوميات مخصصة شاهد الفيديو المباشر والمسجل عرض الأحداث عرض الإنذارات ديناميكيات إعداد التقارير
اللغة	الفرنسية الإسبانية الإنجليزية الألمانية الإيطالية الروسية الإستونية
تعيين البرنامج	EcoStruxure Security Expert
نظام التشغيل	Windows 7 Windows 10 مشغل برامج وندوز 2008 Windows 8 Windows 8.1 مشغل برامج وندوز 2012
نوع المنتج أو المكونات	برامج
التنسيق	رقمي
نوع البرنامج	حزمة البرامجيات
Installation Type	New Server License###No##3###Yes Extension to Existing License###No##3###Yes Transition Site License###No##3###Yes
Migration Type	NA###No##3###Yes INET###No##3###Yes Continuum###No##3###Yes

Software Order Form inform	2##Yes##Delivery Email 2##Yes##Contact Name 2##No##Server License number 2##Yes##Provide number of doors to be transitioned
Type of license	New Server License##Yes##3##Yes Extension to Existing License##No##3##Yes Transition Site License##No##3##No

تكميلي

الوظيفة المتاحة	عميل الويب
علامة المنتج التجارية	Schneider Electric
شهادات المنتج	الجزء 15 CFR 47 هيئة الاتصالات الفيدرالية توافق مع CE A-Tick C-Tick
المعايير	EN 50131-1:2006 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2008 EN 50133 AS/ACIF S002:2005 AS/NZS 60950-1:2003 EN 55022 AS/NZS CISPR 22:A1 AS/NZS CISPR 22:2009 AS/NZS 3548 الفئة 5:2008:5 AS/NZS 2201.5 NIST
نوع الرخصة	رخصة واحدة للعميل 51 رخصة الجهاز مخطة عمل

وحدات التعبئة

وزن الحزمة 1	1,000 كجم
--------------	-----------

Product Life Status : تجارية