



Principales

Gamme de produits	TeSys B
Gamme	TeSys
Fonction produit	Bobine de contacteur
Compatibilité de gamme	TeSys B CR1B contacteur
Type de circuit de commande	CA
Type de bobine	Basse consommation
Tension circuit de commande	110...120 V CA 50...400 Hz

Complémentaires

Plage de tension du circuit de commande	88...94 V à 50...400 Hz
Résistance moyenne	19,7 Ohm à 20 °C
Puissance d'appel en VA	450...620 VA 1P
Puissance d'appel en W	380...520 W pour 1P
Consommation moyenne au maintien en VA	0,15...0,2 VA 50...400 Hz 1P
Consommation moyenne au maintien en W	0,15...0,2 W pour 1P
Temps de fonctionnement	25 ms scellé
Endurance mécanique	1200000 Cycle
Vitesse de commande maxi	120 Cyc/Mn à <55 °C
Poids du produit	1,12 Kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Déclaration-RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Product Life Status : **Commercialisé**