



Pos-Nr.	Artikelnummer	Nummer	Benennung I	H mm	SZMNT01N2	SZMNT02N2	SZMNT03N2	SZMNT04N2	SZMNT05N2	SZMNT06N2	SZMNT07N2	SZMNT08N2	SZMNT09N2	SZMNT10N2	SZMNT11N2	SZMNT12N2
1	69294	GE69286-02	Grundträger Profil 1800	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
2	72270	GE72270-00	Adapter/Schraubenführung		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	E-LKM5x25S	ABN008868	Linsenkopfschraube M5x25		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	69285	GE69286-02	Grundträger Profil 150	150	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	69286	GE69286-02	Grundträger Profil 300	300	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	69287	GE69286-02	Grundträger Profil 450	450	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	69288	GE69286-02	Grundträger Profil 600	600	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
8	69289	GE69286-02	Grundträger Profil 750	750	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
9	69290	GE69286-02	Grundträger Profil 900	900	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
10	69291	GE69286-02	Grundträger Profil 1050	1050	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
11	69292	GE69286-02	Grundträger Profil 1200	1200	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
12	69293	GE69286-02	Grundträger Profil 1350	1350	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
13	E-MNT11	ABN006538	Grundträger Profil 1650	1650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
14	E-MNT10	ABN006538	Grundträger Profil 1500	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-

Index	Änderung	Datum
Oberfläche / Farbe:	Artikelnummer / Typ:	IEC-60695-2-13 Glühdrahttest : DIN EN 61439: VDE 0603-1: VDE 0603-2-1: DIN EN 62208:
Baureihe/Baugröße	siehe Tabelle	
DIN ISO 2768-m: DIN 16742-TG5: Stanzten/Lasern DIN 6930-m: Biegen: DIN 6935-m: Schweißen: DIN EN ISO 13920-BF:	Maßstab: 1:1	Gewicht:-
	Werkstoff: Dicke: mm	
	Benennung:	
Bearb. 22.07.2013 DH	NT-Profilschienen	
Gepr. 12.01.2020 DHO	ohne Scheibe	
	Form. A3	Blatt: 2
	Zeichnungsnummer: ABN004392	Index: 00
	3d Model: ABN004392	15 Bl.
27.02.2020 09:59:01	Ers. für:	Ers. durch:

**Prüfmaße**  
 lackierte Blechteile zunderfrei  
 verzinkte Blechteile gestanzt  
 fehlende Maße dem 3d Model entnehmen

