



CASSETTO OTTICO FISSO MULTIPLUS



DESCRIZIONE

Cassetto ottico da 19" 1 unità (U) per cablaggi ottici orizzontali e verticali per fibre monomodali e multimodali. Compatibile ed interfacciabile col sistema Multiplus per la fibra ottica. Alloggia supporti per connettori e bussole ST/SC/MTRJ/LC. Piano posteriore per l'organizzazione e la posa delle fibre. Duo supporto-connettore estraibile dal fronte permettendo così una realizzazione e manutenzione estremamente facile e veloce. Capacità modulare fino a 24 porte duplex per connettori MTRJ ed LC, fino a 12 porte duplex per connettori ST e SC con identificazione numerica delle porte. Fornito di 4 pressacavi da 16mm di diametro. Fornito di 2 supporti in plastica per l'avvolgimento della fibra. Bussole e relativi supporti per l'installazione dei connettori sono esclusi

Specifiche d'installazione:

Fissaggio arretrante o affiorante
Fissaggio a 19" con viti e dadi a gabbia LEEX6054 (non incluse)
Installazione frontale di tutti i supporti ottici Multiplus LEEX99xxx
Installazione dei supporti, bussole e connettori senza utilizzo di attrezzi.

INFORMAZIONI TECNICHE

Materiale	Acciaio
Dimensioni LxHxP	482.6 x 44.5 x 295 mm
Colore	Nero satinato
Temperatura di servizio	da -40°C a + 70°C (a pannello completato)

RIFERIMENTI

Descrizione prodotto	Codice	Confezione
Cassetto ottico fisso Multiplus	LEEX96660	1
Accessori non inclusi		
Supporto Multiplus 1 bussola SC duplex, 2 moduli	LEEX9943	12
Supporto Multiplus 2 bussole LC, 2 moduli	LEEX9945	12
Supporto Multiplus 2 bussole ST, 2 moduli	LEEX9944	12
Supporto Multiplus 1 bussola MTRJ 1 modulo	LEEX9909	24
Supporto Multiplus 1 bussola MTRJ con sportello, 1 modulo	LEEX9909V	24
Supporto Multiplus 2 bussole MTRJ con sportello, 2 moduli	LEEX9942V	12