



MULTIPLUS PATCH PANEL 24 UTP e/o FTP 19" 1U



DESCRIZIONE

Uso:

Cablaggio orizzontale e verticale: rame fonica, dati Cat. 5, Cat.6 e fibra ottica

Adatto a tutte le applicazioni networking

Trasmissione digitale ed analogica, segnali dati e video, ISDN, Ethernet 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, Token Ring, 4/16/100Mbit/s e ATM 155 Mbit/s, per applicazioni Gigabit Ethernet

Caratteristiche:

1 UNITA',

19" Arretrato e/o Affiorante

Capacità modulare fino a 24 porte

Identificazione numerica delle porte da 1 a 24, con la possibilità di inserire etichette opzionali (VDI9907x) secondo gli standard ANSI/TIA/EIA 606A

Fissaggio con dadi e viti M6

Specifiche d'installazione:

Installazione frontale

Tool Less

Dotato di passacavi posteriore



INFORMAZIONI TECNICHE PANNELLO

Materiale	Acciaio
Dimensioni LxHxP	19" (482.6 mm) x 1U (44.5 mm) x 158mm Arretrato 19" (482.6 mm) x 1U (44.5 mm) x 118mm Affiorante
Temperature	Storage -40°C to +70°C
Peso	0,71 kg
Colore	Nero

RIFERIMENTI

Descrizione prodotto	Codice	Confezione
Patch panel MULTIPLUS UTP 19" 1U	LEEX9910U	1
Patch panel MULTIPLUS FTP 19" 1U	LEEX9910F	1
Accessori non inclusi		
Portaetichette Multiplus, 6 moduli	LEEX9907	24
Portaetichette Multiplus, 6 moduli BLU	LEEX99071	24
Portaetichette Multiplus, 6 moduli GIALLO	LEEX99072	24
Portaetichette Multiplus, 6 moduli VERDE	LEEX99073	24
Portaetichette Multiplus, 6 moduli ROSSO	LEEX99074	24
Accessorio Multiplus ammarraggio 6 cavi	LEEX9905	16