

## PATCH PANEL FONIA 48 RJ45 19" 1U



### DESCRIZIONE

#### Uso:

Applicazione voce 4-wire type

Sistema di collegamento Classe D (1995)

RJ45 collegamento coppie: 3.6 e 4.5

Progettato per accogliere i cavi telefonici, o altri tipi di cavi LAN, allo scopo di ottenere un'alta densità: 48 prese in una sola unità.

#### Caratteristiche:

1 UNITA',

19" Affiorante e/o Arretrato

48 x RJ45 : 4 elementi telefonici da 12 porte

Fissaggio con dadi e viti M6

#### Specifiche d'installazione:

Raccordo su contatti CAD, con attrezzo dedicato

### INFORMAZIONI TECNICHE

Materiale	Acciaio
Dimensioni	19" (482.6 mm) x 1U (44.5 mm)
Temperatura	-40°C to +70°C
Peso	2 Kg
Colore	Nero

### RIFERIMENTI

Descrizione prodotto	Codice	Confezione
Patch panel 48 RJ45 telefonico 19" 1U	LEEX9995	1
Coperchio di protezione (accessorio non incluso)	LEEX9990	1
Utensile installazione cavi IBCS (accessorio non incluso)	LEEX9151	1