

⚠ 危険

感電、爆発やアーク光の危険

- SurgeArrestは、屋内専用に設計されています。内部コンポーネントは、外部環境から密閉されていません。
- 高温多湿な環境ではSurgeArrestのご使用を控えてください。
- SurgeArrestには、延長コードを使用しないでください。
- SurgeArrestは2線コンセントにのみ接続してください。
- 雷雨発生時に電気配線を行わないでください。
- PE66NW-JPモデル：SurgeArrestをネットワーク保護のために使用する場合は、標準のRJ-45ネットワークケーブルにのみ接続してください。

これらの指示に従わないと、死亡または重傷を招きます。

インジケーター、コネクタおよびスイッチ

オン/オフスイッチおよびサーキットブレーカー： オン/オフスイッチは、サーキットブレーカーの機能を兼ねており、コンセントをオン/オフすることが可能です。機器のつなぎ過ぎで定格容量を超えた場合(過負荷状態)には、サーキットブレーカーとして作動してスイッチがオフになります。その際には、スイッチをオンにする前に、SurgeArrestからすべての機器を取り外してください。

✓ 保護動作： 通常、LEDが点灯し、サージ保護がオンで、機器を保護できる状態が整った状態であることを示しています。LEDが点灯していない場合、サージ保護回路に障害が発生しています。このガイドに記載されている連絡先から、シュナイダーエレクトリック社テクニカルサポート (SEIT) までお問い合わせください。

ネットワーク保護コネクタ (PE66NW-JP)： このコネクタは、イーサネットデータライン上に侵入するサージから保護します。ネットワークケーブルをLANコンセントから、Ⓣ とラベル付けされたサージコネクタに接続します。別のネットワークケーブルの一端を Ⓡ とラベル付けされたサージコネクタに、他端をルーターまたはモデムに接続します。

USB充電ポート (PE6U2W-JP)： 2つのUSBポートから、タブレットを含むモバイルデバイス用に、合計2.4アンペアの充電電力を提供します。スマート充電がデバイスを認識し、充電速度を最大化します。

仕様

	PE66W-JP	PE6U2W-JP	PE66NW-JP
定格電圧	AC 125V; 50/60Hz	AC 100-125V; 50/60Hz	AC 125V; 50/60Hz
最大電流	15 A		
エネルギー耐量	1080 ジュール		
コード長	1.8 m (6フィート)		
寸法 高さ×幅×奥行	1.2インチ×2インチ×11インチ (3 cm×5.2 cm×28 cm)	1.2インチ×2インチ×13.7インチ (3 cm×5.2 cm×34.8 cm)	
USB充電ポート	該当なし	5V=2.4A (合計)	該当なし

保証およびお問い合わせ

品質保証規定と無償保証期間

シュナイダーエレクトリック株式会社は、本装置が購入日から2年間無償保証期間中に、万一故障した場合は、製品をご交換致します。この保証は、事故、過失、誤用によって破損を受けた製品、改造や修正が施された装置には適用されません。この保証は購入日から一か月以内にユーザ登録された装置を購入されたお客様ご本人にのみ適用されるものです。

シュナイダーエレクトリック株式会社は、保証書の規定以外には商品性および特定の目的に対する適合性を含み、明示的または暗示的な保証は一切いたしません。シュナイダーエレクトリック株式会社はいかなる場合においても、本製品の仕様から生じる、直接的、間接的、特別、偶発的、必然的な損害に関して、そのような損害の可能性についての連絡をいただいた場合でも、上記の保証規定以外は一切の責任を負わないものとします。特に利益や収益の損失、装置の損失、装置使用不能による損害、ソフトウェアの損失、データの損失、代用品の費用、第三者からの損害請求、その他の費用については一切の責任を負いません。

製品保証

本装置には製品保証書が同梱されていません。購入日より1ヶ月以内に以下のURLよりオンラインでの保証登録をもって製品保証とさせていただきます。

ご登録完了後、弊社よりメールにて製品保証登録完了のお知らせを送信させていただきます。

Club APC エンドユーザ様無償保証登録サイト

<https://clubapc.jp/>

製品に関する問い合わせ

シュナイダーエレクトリック株式会社 カスタマーケアセンター

<http://www.schneider-electric.com/jp>