



#### För infälld takdosa T26

|               |                     |                     |
|---------------|---------------------|---------------------|
| Ledararea:    | 2,5 mm <sup>2</sup> | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Max. klämmor: | 6 st                | 7 st                |
| Max. ledare:  | 18 st               | 21 st               |