

APC 防浪涌电源保护插座 安全之星 (Essential SurgeArrest) P6U-CN/P10U-CN

安全事项

- 防浪涌电源保护插座(SurgeArrest)内部电子零件并不密闭及防水，只适合室内环境使用。
- 请勿在过度潮湿及高温环境安装使用防浪涌电源保护插座(SurgeArrest)。
- 请勿将防浪涌电源保护插座(SurgeArrest)连接至其他延长线插座使用。
- 请将防浪涌电源保护插座(SurgeArrest)插入 3 孔接地插座使用。当红色“接地失效”LED 指示灯亮起时代表电路的连线故障，请停止使用并联系有执照的电工检查建筑物市电电路如电力线路过载，线路电极颠倒，无接地线路等问题。
- 请勿在闪电暴风雨期间安装电力线路。
- 请勿将防浪涌电源保护插座(SurgeArrest)连接至 UPS 后端使用。

指示灯号，保护接口，电源开关

多功能电源开关 - 电源开关提供所有插座孔的“开”与“关”之电源控制并带有短路，过载自动保护功能。当电源输出过载发生时，多功能电源开关将弹至“关”的位置。在将电源开关切换至“开”的位置之前，请将所有设备从防浪涌电源保护插座(SurgeArrest)上移除。

电源净化指示灯 - 指示灯亮起显示电源净化转化插座使用中而且电源净化保护功能正常。当指示灯熄灭时，代表浪涌保护电路已发挥功效，吸收了浪涌冲击能量并功能性地断开电路来保护负载的安全，避免浪涌冲击导致的损坏。在这种情况下，虽然插座仍能给负载继续供电，但电源净化功能已经失效。请参考说明书内提供的联络资讯，与 APC 服务人员联系。

接地失效指示灯 - 指示灯亮起显示所在地建筑物的市电电路无效地线路，电力线路过载或线路电极颠倒。当指示灯亮起时，防浪涌电源保护插座(SurgeArrest)将无法保证提供保护功能。请联系有执照的电工来检查建筑物的电力线路。

技术参数

产品型号	P6U-CN	P10U-CN
使用电压	220 Vac, 50Hz	
使用电流	10 Amp	
电涌能量	600 焦耳	
浪涌保护插座数	7	11
USB 充电模块输出电压	5 Vdc +/-5%	
USB 充电模块输出电流	1 Amp	
电源线长	1.8 米	
产品尺寸	284*56*39.5mm	374*56*39.5mm
长*宽*高		

保修说明

施耐德电气旗下 APC 公司承诺，为我们的防浪涌电源保护插座的原始购买者，在正常使用状况下，对材料和制造方面的缺陷提供三年免费保修。在保修期内，APC 的职责仅限于维修或者更换有缺陷的产品，选择进行维修或更换的权利仅属于 APC。保修期不因为维修或者更换服务而延长。

联络资讯

北京市朝阳区望京东路 6 号施耐德电气大厦 客户关怀热线: +86 4008101315

www.apc.com/cn

©2012 APC by Schneider Electric. APC, APC 徽标和 Back-UPS 归 Schneider Electric Industries S.A.S, 美国电力转换公司及两者的子公司所有。其他所有商标是他们各自所有者的财产。