

Acti9 segédérintkezők kiváltó táblázata

Acti9 iC40, iDT40, iC60					
	Megszűnő referencia /alsó bekötés felső bekötés/		Ha névleges áram >100 mA	Ha névleges áram 2 mA-100 mA	
			Helyettesítő referencia /alsó bekötés felső bekötés/		
			A9A	→	A9A
iOF (nyitás/zárás)	A9A26924 A9A26869	→	A9A26904 A9A26905	A9A26914 A9A26915	-
iSD (hibajelző érintkező)	A9A26927 A9A26855	→	A9A26907 A9A26906	A9A26917 A9A26916	-
Kombinált	A9A26929 (iOF/SD+OF)	→	A9A26909 (iOF/SD+OF)	A9A26919 (iSD+OF)	A9A26897 A9A26898 (iOF+SD24)
Jellemzők					
Névleges áram	10 mA - 6 A		100 mA - 6 A	2 mA - 100 mA	2 mA - 100 mA
Hálózat	AC/DC		AC/DC	AC/DC	24 VDC
Szabványok	IEC/EN 60947-5-1		IEC/EN 60947-5-1	IEC/EN 60947-5-1 IEC/EN 60947-5-4	IEC/EN 60947-5-1 IEC/EN 60947-5-4
Bekötés	Alsó vagy felső		Alsó vagy felső	Alsó vagy felső	Alsó vagy felső
Csatlakozás	csavaros		csavaros	csavaros	Ti24 csatlakozó (külön kapható)
Sorba kötés	nem		nem	igen	igen
QR-kód	nem		igen	igen	nem

Acti9 C60H-DC, C120, iDPN				
	Megszűnő referencia		Ha névleges áram >100 mA	Ha névleges áram 2 mA-100 mA
			Helyettesítő referencia	
	A9N	→	A9N	A9N LCA
OF (nyitás/zárás)	A9N26924	→	A9N26904	A9N26914
SD (hibajelző érintkező)	A9N26927	→	A9N26907	A9N26917
Kombinált	A9N26929	→	A9N26909	(A9N26914+A9N26917 együttes használata)
				A9N26899
Jellemzők				
Névleges áram	10 mA - 6 A		100 mA - 6 A	2 mA - 100 mA
Hálózat	AC/DC		AC/DC	24VDC
Szabványok	IEC/EN 60947-5-1		IEC/EN 60947-5-1	IEC/EN 60947-5-1 IEC/EN 60947-5-4
Bekötés	Alsó		Alsó	Alsó
Csatlakozás	csavaros		csavaros	Ti24 csatlakozó (külön kapható)
Sorba kötés	nem		nem	igen
QR-kód	nem		igen	igen