

## Easy9 EU Tehnički podaci

### Glavne karakteristike

Usklađenost sa standardima		IEC 60670-1-24
Nazivna struja (In)	8, 12, 18 i 24 modula razdjelnici	63 A
	36 modula razdjelnik	80 A
Nazivni radni napon (Ue)		400 V
Nazivni izolacijski napon (Ui)		500 V
Izolacija		Klasa 2

### Dodatne karakteristike

Stupanj zaštite	prema IEC 60529	IP40 zatvorena vrata
		IP30 otvorena vrata
	prema IEC 62262	od mehaničkih udara IK07
Stupanj zagađenja		2
Radna temperatura		-5°C do +60°C
Skladišna temperatura		-15°C do +70°C
Boja		Bijela RAL9003
Materijali	prema IEC 60695-2-10	Samogasiva tehnoplastika, otporna na vatru i nenormalnu toplinu 650°C/30 minn

Podžbukni razdjelnik ne može se instalirati na suhozidne ploče


## Karakteristike Easy9 EU

Easy9 EU razdjelnici su predviđeni za ugradnju modularne opreme na DIN šinu u stambenim objektima.

- Koriste se u zatvorenim prostorima i dostupni su u 8, 12, 18, 24 i 36 modula od 18 mm.
- Imaju ergonomski dizajn i jednostavni su za instalaciju.
- Dolaze u verziji sa zatamnjanim ili bijelim reverzibilnim vratima (mogu se postaviti na obje strane) koja se otvaraju do 180°.
- Predviđene mjesta za uvodnice kabela na 4 strane razdjelnika.
- Dolaze sa DIN šinama, šasija omogućuje kabliranje sa stražnje strane razdjelnika.
- Uključuje dvije sabirnice za uzemljenje i nul vodič.



Skeniraj QR kod za katalog



Schneider Electric prodajno mjesto



## Easy9 EU

Razvodne stanske table



[se.com/ba](https://se.com/ba)

Life Is On

**Schneider**  
Electric

## Podžbukni razdjelnik

Razdjelnik za podžbuknu ugradnju sastoji se od:

1. Asimetrične stražnje kutije
  - Koja je robusna i postavlja se podžbuk
  - Ima dubinu prilagođenu tankim zidovima
  - Ima izvlačivo kućište za nosače osigurača i FID sklopki
  - Ima predviđene uvodnice kabela na 4 strane razdjelnika
2. Prednje maske
  - Koja je odvojiva od kutije radi lakše instalacije
  - Koja ima bijela ili transparentna vrata koja se otvaraju 180°
  - Koja ima vrata koja su potpuno ravna



### Kataloške oznake

Podžbukni razdjelni ormarići						
Br. redova	Br. modula po redu	Kapacitet (18mm)	Nazivna struja In (A)	Bijela vrata	Zatamnjena vrata	Sabirnice
1	8	8	63	EZ9EUB108	EZ9EUA108	2 x 8 stezaljki
1	12	12	63	EZ9EUB112	EZ9EUA112	2 x 8 stezaljki
1	18	18	63	EZ9EUB118	EZ9EUA118	2 x 16 stezaljki
2	12	24	63	EZ9EUB212	EZ9EUA212	2 x 16 stezaljki
3	12	36	80	EZ9EUB312	EZ9EUA312	2 x 22 stezaljki

## Nadžbukni razdjelnik

Razdjelnik za nadžbuknu ugradnju sastoji se od:

1. Stražnje kutije za ugradnju nadžbuk
  - Koja ima centrirani prorez za jednostavniju instalaciju
  - Predviđene otvore za vertikalno podešavanje
  - Ima nosače osigurača i FID sklopki
  - Dovoljno prostora za ugradnju
2. Prednje maske
  - Koja je odvojiva od kutije radi lakše instalacije
  - Koja ima bijela ili transparentna vrata koja se otvaraju 180°
  - Koja ima vrata koja su potpuno ravna



### Kataloške oznake

Nadžbukni razdjelni ormarići						
Br. redova	Br. modula po redu	Kapacitet (18mm)	Nazivna struja In (A)	Bijela vrata	Zatamnjena vrata	Sabirnice
1	8	8	63	EZ9EUD108	EZ9EUC108	2 x 8 stezaljki
1	12	12	63	EZ9EUD112	EZ9EUC112	2 x 8 stezaljki
1	18	18	63	EZ9EUD118	EZ9EUC118	2 x 16 stezaljki
2	12	24	63	EZ9EUD212	EZ9EUC212	2 x 16 stezaljki
3	12	36	80	EZ9EUD312	EZ9EUC312	2 x 22 stezaljki



### Diskrecija

Razdjelni ormarić ravnog dizajna, Easy9 EU zna kako ostati diskretan.

### Jednostavnost i brzina instalacije

Izvlačivo kućište na podžbuknoj verziji omogućuje jednostavnu instalaciju i ožičenje na licu mjesta.

