990-3084B-005
Erscheinungsdatum: 12/2021

Basic Rack PDU (Einfache Verteilerleiste)

Übersicht

Die Einfache Verteilerleiste von APC™ verteilt Strom an die Geräte im Rack.

Steckdosen. Die Verteilerleiste verfügt über dreißig sechs (36) IEC-309-C13-Steckdosen und sechs (6) IEC-309-C19-Steckdosen.

Netzkabel. Das 0,91 m lange Netzkabel ist mit einem IEC-309 16-A Stecker ausgestattet.

AP7557



APC
70 Mechanic Street
02035 Foxboro, MA
USA

www.apc.com

Da Normen, Spezifikationen und Bauweisen sich von Zeit zu Zeit ändern, sollten Sie um Bestätigung der in dieser Veröffentlichung gegebenen Informationen nachsuchen.

© 2021 Schneider Electric. APC und das APC-Logo sind Marken von Schneider Electric SE oder seiner Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken können Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Technische Daten

Elektrisch	
Eingangsanschluss	IEC-309 16 A
Nominale Ausgangsspannung	220–240 VAC
Ausgangsanschlüsse	(36) IEC-309-C13 (6) IEC-309-C19
Kabellänge	0,91 m
Maximaler Ausgangsstrom (Steckdosen)	10 A–IEC-309-C13 16 A–IEC-309-C19
Maximaler Ausgangsstrom (Phase)	16 A
Maximaler Eingangsstrom (Phase)	16 A
Nenneingangsspannung	230/400 VAC, 3-phasig
Zulässige Eingangsspannung	±10% der Normalspannung
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Abmessungen	
Abmessungen (H x B x T)	177.80 x 5.56 x 4.39 cm
Versandgröße (H x B x T)	213,36 x 15,24 x 12,7 cm
Gewicht	5,4 kg
Versandgewicht	8,8 kg
Umgebungsbedingungen	
Maximale Höhe(über dem Meeresspiegel)	
Betrieb	3.000 m
Lagerung	15.000 m
Temperatur	
Betrieb	–5 bis 45°C
Lagerung	–25 bis 65°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5–95% RH, keine Kondensation
Lagerung	5–95% RH, keine Kondensation
Konformität	
Sicherheitsprüfung	UL-EU, CE, RCM, EAC, UKCA