


5 generationers

branschfarenhet och 22 stycken nya patent gör Acti 9 till en helt ny och innovativ serie normprodukter för lågspänningsinstallationer



> Acti 9

Estetiskt tilltalande design, hög kvalitet och finish



100% återvinningsbart material, uppfyller kraven enligt ROHS och REACH

member of
voltimum
Schneider Electric Sverige AB
Box 1009
611 29 Nyköping
Tel: 0155-26 54 00
Fax: 0155-21 42 86
info@se.schneider-electric.com
www.schneider-electric.com/se

MK0236

©2012 Schneider Electric. All Rights Reserved. All trademarks are owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. 998-2918_SE

5000 April 2012

Schneider
Electric

"Du märker att produkterna håller hög kvalitet när du håller i dem"

Ta kontroll med > Acti 9

Det kompletta normprogrammet för lågspänningsfördelningar och gruppcentraler



Schneider
Electric

> Acti 9

De nya unika funktionerna ger dig de säkraste, enklaste och mest effektiva installationerna

Det mest flexibla och innovativa normprogrammet

Acti 9 ger dig en unik effektivitet, reducerar konstruktions- och installationstid, eliminerar spiltider och bidrar därmed till att göra ditt företag ännu mer konkurrenskraftigt. Med en optimal lösning för varje tillämpning förenklas resultatet. Du adderar enkelt både kontroll och kommunikation som integreras med överordnat övervakningssystem anpassat för både offentliga byggnader, kontor och industriapplikationer.

VisiTrip™




Snabb information om utlöst dvärgbrytare minimerar stilleståndstiden.

Acti 9 Smartlink



Ansluter Acti 9 apparater i ett moment med prefabricerade kablar för att integreras till överordnat system




VisiSafe™



Garanterat beröringssäker på plats

Klass 2 framifrån



Kontinuerlig säkerhet även för ej elutbildade handhavare.

Reflex™ iC60




Acti 9 systemet har ett allt-i-ett koncept med integrerad fjärrmanövrering i dvärgbrytaren

> Acti 9

Det säkraste, enklaste och mest effektiva systemet för lågspänningsfördelningar

“När jag installerar Acti 9 vet jag att jag inte behöver komma tillbaka till det jobbet“.



- 100%** säker för installatörer och användare i de mest krävande miljöer
- 100%** koordination mellan dvärgbrytare och manöverapparat
- 100%** förebyggande underhåll
- 15%** tidsbesparing vid konstruktion och installation
- 0%** spiltid
- >** bästa valet för kontor, offentliga och industriella byggnader

Tekniska data

Dvärgbrytare	iC60 N, H, L, LMA
ICU (A) vid 400V - IEC/EN 60898-1	6000, 10000, 15000
ICU (kA) vid 415V - IEC/EN 60947-2	10, 15, 20, 25, 50, 70, 100
Typ	1P, 1P+N, 2P, 3P, 4P
Märkström (A)	0,5 till 63
Karakteristik	B, C, D
Standards	IEC/EN 60947-2, 60898-1



Jordfelsmodul personskyddsbrytare	Vigi iC60	iDPN Vigi
Typ	2P, 3P, 4P	1P + N
Märkström (A)	25, 40, 63	4 till 40
Standard	IEC/EN 61009-1	IEC/EN 61009-1
Märkfelström (mA)	10, 30, 100, 300, 300[S], 500, 500[S], 1000[S]	10, 30, 100, 300
Anslutning mellan iC60 och iC60 Vigi	Skruvanslutning upp till 63A	



Jordfelsbrytare	iID
Typ	2P, 4P
Märkström (A)	16 till 125
Standard	IEC/EN 61008-1
Märkfelström (mA)	10, 30, 100, 300, 300[S], 500, 500[S]



Elektriska och mekaniska tillbehör




Kombinationen med de elektriska tillbehören iOF, iSD, iMN, iMX, iMSU med dvärgbrytare iC60, jordfelsbrytare iID, automatisk återkoppling ARA samt för fjärrmanövrering RCA.

Beröringsskydd, skiljevägg mellan faserna, synligt brytställe, låsadapter, märkskyttar och vridhandtag

Överspänningsskydd typ 2 eller 3	iPRD
Typ	1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P
Imax (kA)	8, 20, 40, 65
Standard	IEC 61643-1, IEC 61643-11
Kapslingsklass	IP20/IP40



Dvärgbrytare med integrerad fjärrmanövrering	Reflex iC60N, iC60H
Utlösningsskurva	B, C, D
Typ	2P, 3P, 4P
Märkström (A))	10, 16, 25, 40
Standard	IEC 60947-2
Elektrisk livslängd	30 000 cykler (AC1) 6 000 cykler (AC5 a/b) 50 000 cykler (AC21)



Manöverprodukter	iCT	iTL	iPB	iSSW	iIL	iEM, iME
Funktion	Kontaktorer	Impulsreläer	Tryckknappar	Strömställare	Indikeringslampor	kWh-mätare
Typ	1P, 2P 3P, 4P	1P, 2P, 3P, 4P	enkla dubbla enkla + indikeringslampa	1P, 2P, 3P, 4P	enkla dubbla blinkfunktion spänningsindikering	enfas trefas trefas med nolla
Märkström (A)	16, 25, 40, 63, 100	16 & 32	20	20 till 125		40 till 6000



Belysning, tid och energistyrning

MIN	IH, IHP, ITM	IC	TH, THP	CDS	STD, SCU
Elektroniska och mekaniska trappautomater	Programmerbara och mekaniska kopplingsur	Ljusreläer med och utan programfunktion	Termostater med och utan veckoprogrammering	1-fas och 3-fas lastfördelningsskydd	Dimmer

Installation och inkoppling	Multiclip™ fördelningsplintar	Acti 9 Smartlink	Distribloc™ fördelningsplintar
Märkström (A)	80	--	63
Kapslingsklass	IP20	IP20	IP20

