



Kereskedelmi állapot
„Értékesítés vége” értesítő :

⚠ „Értékesítés vége” értesítő

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony 9001KS
Termék vagy alkatrész típusa	Jelzőfény
Készülék rövid neve	9001K

Kiegészítő jellemzők

Külső tokozat anyaga	Fém
Szerelési átmérő	30 Mm
Jelzőegység fej	Kerek
Lencse típusa	Fresnel műanyag
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe	Vörös
Fényforrás	Piros LED
Izzó foglalat	BA 9s
Fénytomb betáplálás	Beépített transzformátoron át 220...240 V AC 50/60 Hz 6 V)
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm ² megfelel IEC 60947-1
Meghúzási nyomaték	0,8 N.M megfelel IEC 60947-1
A csavarfej formája	Keresztben hornyolt
Működési helyzet	Tetszőleges pozíció
[Ui] névleges szigetelési feszültség	250 V (szennyezési fok 2) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	2,5 KV megfelel IEC 60947-1
Rövidzárlat-védelem	10 A megszakító megfelel IEC 60947-5-1/1991
Fényforrás	LED
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	10 A
CAD teljes szélesség	54 Mm
CAD teljes magasság	70 Mm
CAD teljes mélység	42 Mm
Nettó súly	0,21 Kg
Lencse típusa	Fresnel
[Us] névleges betáplálási feszültség	220...240 V
Fénytomb betáplálása	Beépített transzformátoron át
Fényforrás színe	Vörös
Betáplálási frekvencia	50...60 Hz
Lencse anyaga	Polikarbonát
Méret	30 mm

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 CSA C22.2 No 14 JIS G 3141 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész JIS C 4520 UL 508-CM JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok	NEMA 1[RETURN]JUL 508, 212533 sz. fájl
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Rezgési ellenállás	7 mm (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	5 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Tűlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettség szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529
NEMA védettség szint	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,572 Cm
1. csomag szélessége	5,334 Cm
1. csomag hossza	9,144 Cm
1. csomag súlya	226,796 G

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően

Product Life Status : **End of commerc. - Block**