


Coffrets et mini-coffrets pour appareillage modulaire

Mini-coffrets



Accessoires livrés ⁽¹⁾		Offre A	Offre B	Offre C	Offre D
1 rangée					
3 modules (150 x 80 x 98 mm)		13975	13956	10311	-
4 modules (200 x 123 x 112 mm)		13976	13957	10312	13441
6 modules (200 x 159 x 112 mm)		13977	13958	10313	13442
8 modules (200 x 195 x 112 mm)		13978	13959	10314	13443
12 modules (200 x 267 x 112 mm)		13979	13960	10315	13444

(1) accessoires également livrés : 1 kit de repérage, bouchons de classe II.

Coffrets




Accessoires livrés ⁽¹⁾		Offre A	Offre B	Offre C	Offre D
1 rangée					
12 modules (280 x 340 x 160 mm)	1 support de bornier, 2 borniers (1 x 4 trous, 1 x 8 trous)	13981	13962	10340	13431
18 modules (280 x 448 x 160 mm)	1 support de bornier, 2 borniers (1 x 4 trous, 1 x 16 trous)	13982	13963	10341	13432
2 rangées					
24 modules (460 x 340 x 160 mm)	1 support de bornier, 2 borniers (1 x 4, 1 x 22 trous)	13983	13964	10342	13433
36 modules (460 x 448 x 160 mm)	1 support de bornier, 2 borniers (1 x 4, 1 x 32 trous)	13984	13965	10343	13434
3 rangées					
36 modules (610 x 340 x 160 mm)	1 support de bornier, 2 borniers (1 x 4 trous, 1 x 32 trous)	13985	13966	10344	13435
54 modules (610 x 448 x 160 mm)	2 supports de bornier, 3 borniers (1 x 4 trous, 2 x 22 trous)	13986	13967	10345	13436
4 rangées					
72 modules (842 x 448 x 160 mm)	2 supports de bornier, 3 borniers (1 x 4 trous, 2 x 32 trous)	13987	13968	10346	13437

(1) accessoires également livrés : 1 kit de repérage par rangée, 1 bracelet de filerie par rangée, bouchons de classe II et obturateurs (5 modules de 18 mm par rangées).

Coffrets pour appareillage modulaire avec interface

Coffrets (ouvertures 90 x 100 mm)



Accessoires livrés ⁽¹⁾		Offre A	Offre B	Offre C	Offre D
1 rangée + 1 ouverture					
12 modules (280 x 448 x 160 mm)	1 bracelet de filerie 1 support de bornier, 2 borniers (1 x 4 trous, 1 x 16 trous) 1 plaque pour boutons voyants (13138)	13990	13970	10350	13438
2 rangées + 3 ouvertures					
24 modules (460 x 448 x 160 mm)	2 bracelets de filerie 1 support de bornier, 2 borniers (1 x 4 trous, 1 x 22 trous) 3 plaques pour boutons voyants (13138) 1 plaque pour prise 65 x 85 mm (13136)	13991	13971	10351	13439
3 rangées + 4 ouvertures					
36 modules (610 x 448 x 160 mm)	3 bracelets de filerie 1 support de bornier, 2 borniers (1 x 4 trous, 1 x 32 trous) 4 plaques pour boutons voyants (13138) 1 plaque pour prise 65 x 85 mm (13136)	13992	13972	10352	13440

(1) accessoires également livrés : 1 kit de repérage par rangée, bouchons de classe II et obturateurs (5 modules de 18 mm par rangée).

Coffrets d'interface

Coffrets (ouvertures 65 x 100 mm)




Accessoires livrés ⁽¹⁾		Offre A	Offre B	Offre C	Offre D
3 ouvertures					
460 x 138 x 160 mm	3 plaques pour boutons voyants (13138) 1 plaque pour prise 65 x 85 mm (13136)	13993	13973	10353	-
4 ouverture					
610 x 138 x 160 mm	4 plaques pour boutons voyants (13138) 1 plaque pour prise 65 x 85 mm (13136)	13994	13974	10354	-

(1) accessoires également livrés : bouchons de classe II.

Coffrets pour prises


Mini-coffrets pour prises (ouvertures 65 x 85 mm)



Accessoires livrés ⁽¹⁾		Offre A	Offre B	Offre C	Offre D
1 ouverture					
4 modules (248 x 98 x 98,5 mm)		13175	13150	13360	-
2 ouvertures					
4 modules (310 x 98 x 98,5 mm)	1 plaque référence 13135	13176	13151	13361	-
3 ouvertures					
4 modules (392 x 98 x 98,5 mm)	1 plaque référence 13135	13177	13152	13362	-

(1) accessoires également livrés : bouchons de classe II.

Coffrets pour prises (ouvertures 90 x 100 mm)



Accessoires livrés ⁽¹⁾		Offre A	Offre B	Offre C	Offre D
2 ouvertures					
5 modules (460 x 138 x 160 mm)	2 plaques référence 13136 , 1 plaque référence 13138	13178	13153	10363	-
4 ouvertures					
8 modules (460 x 236 x 160 mm)	2 bracelets de filerie 4 plaques référence 13136 , 1 plaque référence 13138	13179	13154	10364	-
3 ouvertures					
12 + 1 modules (335 x 340 x 160 mm)	2 bracelets de filerie 3 plaques référence 13136 , 1 plaque référence 13138	13180	13155	10365	-
6 ouvertures					
12 + 1 modules (460 x 340 x 160 mm)	2 bracelets de filerie 6 plaques référence 13136 , 2 plaques référence 13138	13181	13156	10366	-
8 ouvertures					
18 + 1 modules (460 x 448 x 160 mm)	2 bracelets de filerie 8 plaques référence 13136 , 2 plaques référence 13138	13182	13157	10367	-

(1) accessoires également livrés : bouchons de classe II, obturateurs (5 modules de 18 mm) et kit de repérage.

Coffrets pour prises interverrouillées (ouvertures 103 x 225 mm)




Accessoires livrés ⁽¹⁾		Offre A	Offre B	Offre C	Offre D
1 ouverture					
5 modules (460 x 138 x 160 mm)		13185	13160	10370	-
2 ouvertures					
8 modules (460 x 236 x 160 mm)	2 bracelets de filerie, 1 plaque référence 13143	13186	13161	10371	-
3 ouvertures					
12 + 1 modules (460 x 340 x 160 mm)	2 bracelets de filerie, 1 plaque référence 13143	13187	13162	10372	-
4 ouvertures					
18 + 1 modules (460 x 448 x 160 mm)	2 bracelets de filerie, 1 plaque référence 13143	13188	13163	10373	-

(1) accessoires également livrés : bouchons de classe II, obturateurs (5 modules de 18 mm) et kit de repérage.

Coffrets polyvalents


Coffrets polyvalents porte opaque



Accessoires livrés ⁽¹⁾		Offre A	Offre B	Offre C	Offre D
460 x 340 x 160 mm		13195	13170	10380	-
610 x 340 x 160 mm		13196	13171	10381	-
460 x 448 x 160 mm		13197	13172	10382	-
610 x 448 x 160 mm		13198	13173	10383	-
842 x 448 x 160 mm		13199	13174	10384	-


















(1) accessoires également livrés : bouchons de classe II, platine perforée.

Coffrets polyvalents pour prises




Accessoires livrés ⁽¹⁾		Offre A	Offre B	Offre C	Offre D
5 modules (460 x 138 x 160 mm)		13189	13164	10374	-
8 modules (460 x 236 x 160 mm)		13190	13165	10375	-
12 + 1 modules (335 x 340 x 160 mm)		13191	13166	10376	-
12 + 1 modules (460 x 340 x 160 mm)		13192	13167	10377	-
18 + 1 modules (460 x 448 x 160 mm)		13193	13168	10378	-

(1) accessoires également livrés : bouchons de classe II, obturateurs (5 modules de 18 mm) et kit de repérage.


Pour la mise en oeuvre des coffrets		
Lot d'association		
	ER8345 2 manchons + 4 écrous + 4 joints	13934
Pattes de fixation murale		
	ER8346 Pattes de fixation murale (lot de 4)	13935
Séparateur de rangée		
	ER8347 12 modules de large	13936
	18 modules de large	13937
Rehausse		
	ER8348 Rehausse	13938
Jonction pour goulotte		
	Jonction pour goulotte	coffret 340 mm de large
		coffret 448 mm de large
		13939
		13929
Obtuteur		
	ER8350 Obtuteur (lot de 10 x 5 modules)	13940
Pour la mise en oeuvre de l'appareillage		
Plaque pour emplacement 65 x 85 mm		
	ER8818 pour prises 50 x 50	13135
Plaque pour emplacement 90 x 100 mm		
	ER8351 adaptation pour socle de prises 65 x 85 mm	13136
	ER8352 obturation ou adaptation pour socle de prises 65 x 65 mm ou 75 x 75 mm (plaque vissée)	13137
	E95165 obturation ou adaptation pour boutonerie Ø 16 et 22 mm (plaque clipsée)	13138
	ER8843 obturation et identification	13141
Kit pour emplacement 90 x 100 mm		
	ER8353 INS40/63/80 A	13139
	ER8844 interrupteurs différentiels et autres appareils modulaires (max. 4 modules)	13140
Plaque pour emplacement 103 x 225 mm		
	ER8354 adaptation (1 emplacement 85 x 65 mm + 1 emplacement 90 x 100 mm)	13142
	ER8820 obturation ou adaptation pour socle de prises 65 x 65 mm ou 75 x 75 mm	13143
	ER8819 adaptation pour socle de prises BT 63 A (100 x 107 mm)	13144
Plastron plein		
	ER8355 12 modules	13944
	18 modules	13945
Platine perforée		
	ER8356 150 x 250 mm	13941

Pour le raccordement électrique





Support de bornier pour mini-coffret

	4 modules	13361
	6 modules	13362
	8 modules	13363
	12 modules	13364

Support de bornier pour coffret

	Sur châssis	12 modules	13599
		18 modules	13595


Lot de borniers

	E95147	5 x 4 trous (2 bleus, 3 noirs) 2 capots noirs 2 capots verts	13445
	E95148	1 x 8 trous (bleu) 1 capot vert 1 support pour montage sur fond 8	13446
	E95149	1 x 8 trous (bleu) 1 capot vert 1 support pour montage sur fond 12	13448
	E95150	1 x 32 trous (bleu) 1 capot vert 1 support pour montage sur fond 18	13450

Têtes

	E88361	Sachet de diamètres variés	14190
---	--------	----------------------------	-------

Presse-étoupe

	E88362	PG11	83992
		PG13,5	83993
		PG16	83994
		PG21	83995
		PG29	83996
		PG36	83997

Bracelet de filerie


	E88363	Bracelet de filerie (lot de 5)	13946
---	--------	--------------------------------	-------

Pour le repérage

Symboles autocollants

	E88364	courants	13735
		spéciaux	13736

Feuilles autocollantes

	E88365	Feuilles autocollantes pour impression SiSmarker	13260
---	--------	--	-------

Pour la protection du coffret

Kit de plombage

	E88366	Kit de plombage (2 vis, 5 agrafes)	13947
---	--------	------------------------------------	-------

Serrure à clé

	E88367	Serrure à clé (Euro Locks n° 850)	13948
---	--------	-----------------------------------	-------

Insert

	E88368	triangle	13949
		carré	13950