

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307005442

施耐德(北京)中低压电器有限公司(生产者)确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

施耐德(北京)中低压电器有限公司(生产者)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 施耐德(北京)中低压电器有限公司  
生产者地址: 北京市大兴区北京经济技术开发区凉水河二街2号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 具有剩余电流保护的断路器  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称: 施耐德(北京)中低压电器有限公司  
生产企业地址: 北京经济技术开发区凉水河二街2号

联系人: Zou Jijun  
电话: 010 65039999-9034  
电子邮箱: jijun.zou@se.com  
指定签字人: 



自我声明时间: 2021-11-10  
自我声明地点: 北京  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005442

产品系列、型号、规格:

VigiComPacT NSX100B, VigiComPacT NSX100F, VigiComPacT NSX100N, VigiComPacT NSX100H, VigiComPacT NSX100S, VigiComPacT NSX100L, VigiComPacT NSX160B, VigiComPacT NSX160F, VigiComPacT NSX160N, VigiComPacT NSX160H, VigiComPacT NSX160S, VigiComPacT NSX160L, VigiComPacT NSX250B, VigiComPacT NSX250F, VigiComPacT NSX250N, VigiComPacT NSX250H, VigiComPacT NSX250S, VigiComPacT NSX250L, VigiComPacT NSU100F/N/H, VigiComPacT NSU160 F/N/H, VigiComPacT NSU250 F/N/H; 详见参数附件

联系人:  
电话:  
电子邮箱:  
指定签字人:

Zou Jijun  
010 65039999-9034  
jjun.zou@se.com



自我声明时间: 2021-11-10  
自我声明地点: 北京  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。



# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005442

产品系列、型号、规格(附件):

VigiComPacT NSX100B, VigiComPacT NSX100F, VigiComPacT NSX100N,  
VigiComPacT NSX100H, VigiComPacT NSX100S, VigiComPacT NSX100L,  
VigiComPacT NSX160B, VigiComPacT NSX160F, VigiComPacT NSX160N,  
VigiComPacT NSX160H, VigiComPacT NSX160S, VigiComPacT NSX160L,  
VigiComPacT NSX250B, VigiComPacT NSX250F, VigiComPacT NSX250N,  
VigiComPacT NSX250H, VigiComPacT NSX250S, VigiComPacT NSX250L,  
VigiComPacT NSU100F/N/H, VigiComPacT NSU160 F/N/H, VigiComPacT NSU250  
F/N/H  
Ui: 800V;  
Uimp:8kV  
Ue: AC220/240V, AC380/415V, AC440V;  
In: 热磁式: 16A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 250A  
电子式: 25A, 40A, 100A, 160A, 250A  
过电流脱扣器类型: 热磁式、电子式  
VigiComPacT NSX100/160/250B: Icu=Ics=40kA (AC220/240V),  
25kA(AC380/415V),20kA(AC440V)  
VigiComPacT NSX100/160/250F: Icu=Ics=85kA (AC220/240V), 38kA(AC380/415V), 35  
kA(AC440V)  
VigiComPacT NSX100/160/250N: Icu=Ics=90kA (AC220/240V), 50kA(AC380/415V), 50  
kA(AC440V)  
VigiComPacT NSX100/160/250H: Icu=Ics=100kA (AC220/240V), 70kA(AC380/415V), 65  
kA(AC440V)  
VigiComPacT NSX100/160/250S: Icu=Ics=120kA (AC220/240V), 100kA(AC380/415V),  
90 kA(AC440V)  
VigiComPacT NSX100/160/250L: Icu=Ics=150kA (AC220/240V), 150kA(AC380/415V),  
130kA(AC440V)  
VigiComPacT NSU100/160/250F: Icu=Ics=85kA (AC220/240V), 38kA(AC380/415V),  
35kA(AC440V)  
VigiComPacT NSU100/160/250N: Icu=Ics=90kA (AC220/240V), 50kA(AC380/415V),  
50kA(AC440V)  
VigiComPacT NSU100/160/250H: Icu=Ics=100kA (AC220/240V), 70kA(AC380/415V),  
65kA(AC440V)  
VIGI8.8 模块:  
非延时型(A 型): Idn: 0.03A,  
延时型(A 型): Idn: 0.1/0.3/0.5/1/3A 可调,  
延时型 (AC 型): Idn: 10/30A 可调  
VIJ3.0 模块:  
延时型(AC 型): Idn: 0.1/0.3/0.5A 可调  
剩余电流脱扣器的类型: 电子式  
Idm: 21.25kA(B/F), 25kA(N/H), 37.5kA(S/L)  
选择性类别: A  
适用于隔离  
级数: 3P, 4P  
配用的熔断器: 1NO1NC

联系人:

Zou Jijun

电话:

010 65039999-9034

电子邮箱:

jijun.zou@se.com

指定签字人:

周贺文



自我声明时间:

2021-11-10

自我声明地点:

北京

生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005442

产品系列、型号、规格(附件):

标准型:  
Ith: 6A;  
AC-12: Ue/Ie: 24V/6A, 48V/6A, 110V/6A, 220/240V/6A, 380/440V/6A, 480V/6A, 660/690V/6A  
AC-15: Ue/Ie: 24V/6A, 48V/6A, 110V/5A, 220/240V/4A, 380/440V/2A, 480V/1.5A, 660/690V/0.1A  
DC-12: Ue/Ie: 24V/6A, 48V/2.5A, 110V/0.6A, 250V/0.3A  
DC-14: Ue/Ie: 24V/1A, 48V/0.2A, 110V/0.05A, 250V/0.03A  
依容量型:  
Ith: 5A;  
AC-12: Ue/Ie: 24V/5A, 48V/5A, 110V/5A, 220/240V/5A, 380/440V/5A, 480V/4A  
AC-15: Ue/Ie: 24V/3A, 48V/3A, 110V/2.5A, 220/240V/2A, 380V/440V/1.5A, 480V/1A  
DC-12: Ue/Ie: 24V/5A, 48V/2.5A, 110V/0.6A, 250V/0.3A  
DC-14: Ue/Ie: 24V/1A, 48V/0.2A, 110V/0.05A, 250V/0.03A  
符合附录N 的电子附件:  
电动机结构: Us: AC48V 50Hz; AC110/130-200/240V, 380/440V 50/60Hz; DC24/30-48/60-110/130-250V  
分励脱扣器: Us: AC24-48-100/130-200/240 V 50/60Hz; AC380/415V 50Hz; AC208/277V 60Hz; DC12-24-30-48-60-125-250V  
欠电压脱扣器: Us: AC24-48-100/130-200/240V 50/60Hz; AC380/415V 50Hz; AC208/277V 60Hz;  
DC:12-24-30-48-60-125-250V

联系人:  
电话:  
电子邮箱:  
指定签字人:

Zou Jijun  
010 65039999-9034  
jijun.zou@se.com

周加俊



自我声明时间: 2021-11-10  
自我声明地点: 北京  
生产者签章:




# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005442

产品系列、型号、规格(附件):



Remark:  
1. B and F is same; N and H is same; S and L is same; Just the label is different.  
注: B型和F型内部结构是相同的, N型和H型内部结构是相同的, S型和L型内部结构是相同的, 它们各自之间的区别都仅仅在于标志不同。  
2. 配备 Mic5.2B, Mic5.2B LS, Mic5.2B LI, Mic5.2B SI 电子脱扣单元的产品只支持 F 分断等级

联系人: Zou Jijun  
电话: 010 65039999 - 9034  
电子邮箱: jijun.zou@se.com  
指定签字人:



自我声明时间: 2021-11-10  
自我声明地点: 北京  
生产者签章: