



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303627908

认证委托人名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路 629 号

生产者名称及地址
Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址
Schneider Electric France
2 Rue du Pont Vert, 27100 Le Vaudreuil, France

产品名称和系列、型号、规格
控制继电器

CA2KN, CA3KN, CA4KN, CAK...S207, CAK...S335; U_i : 690V; U_{imp} : 8kV; AC-15: U_e/I_e : 120V/6A, 690V/1.04A; DC-13: U_e/I_e : 125V/0.55A, 600V/0.1A; I_{th} : 10A; CA2KN: U_s : AC12V, 20V, 24V, 36V, 42V, 48V, 60V, 100V, 110V, 115V, 120V, 127V, 150V, 180V, 200/208V, 220/230V, 230V, 230/240V, 256V, 277V, 380/400V, 400V, 400/415V, 440V, 480V, 500V, 575V, 600V, 660/690V, 50/60Hz; CA3KN: U_s : DC12V, 20V, 24V, 36V, 40V, 48V, 60V, 72V, 80V, 100V, 110V, 125V, 155V, 174V, 200V, 220V, 230V, 240V, 250V; CA4KN: U_s : DC(Low Consumption)12V, 20V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 110V, 120V; CAK...S207: U_s : DC(Low Consumption) 24V, 72V, 110V; CAK...S335: U_s : AC24V, 230V, 50/60Hz; DC12V, 24V; 外壳防护等级: IP20; 型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025 年 08 月 12 日 有效期至: 2029 年 05 月 09 日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024 年 05 月 10 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303627908

证书附页：第 1 页 共 2 页

CA2KN	22	3	M7	2	—
I	II	III	IV	V	VI
I-	产品基本型号 CA2KN: 控制继电器 (交流线圈) CA3KN: 控制继电器 (直流线圈) CA4KN: 控制继电器 (直流线圈低功耗) CAK: 控制继电器 (直流线圈低功耗铁路行业应用; 交流/直流线圈工业电气应用)				
II-	触头形式 40: 4NO 31: 3NO + 1NC 22: 2NO + 2NC				
III-	接线方式: 空白: 螺钉瓦形垫圈 3: 弹簧 5: 印刷线路板 6: 环型接线件 7: 快速接线端子				
IV-	线圈代码 见“线圈代码表”				
V-	抑制器 空白: 不带抑制器 2: 带抑制器交流线圈 3: 带抑制器直流线圈				
VI-	后缀(仅标注在外包装标签和单独标注在产品正面端子盖) 空白: 标准型 S207: 铁路行业应用 (仅适用环形接线件, 直流线圈(低功耗), 灰色面盖) S335: 工业电气应用 (仅适用螺钉瓦形垫圈接线方式, 交流/直流线圈)				

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303627908

证书附页：第 2 页 共 2 页

线圈代码表

CA2K N (50/60 Hz)	Code	J7	Z7	B7	C7	D7	E7	EE7	K7	F7	FE7	G7	FC7	GG 7	GK 7
	Vac	12	20	24	36	42	48	60	100	110	115	120	127	150	180
	Code	L7	M7		P7	U7	W7	UE7	Q7	V7	N7	R7	T7	S7	SC7
	Vac	200/ 208	220/ 230		230	230/ 240	256	277	380 / 400	400	400/ 415	440	480	500	575
	Code	X7	Y7												
Vac	600	660/ 690													

CA3K N	Cod e	JD	ZD	BD	CD	CC D	ED	ND	SD	EP D	KD	FD	GD	PD	QD
	Vdc	12	20	24	36	40	48	60	72	80	100	110	125	155	174
	Cod e	LD	MD	MP D	MU D	UD									
	Vdc	200	220	230	240	250									

CA4K N	Code	JW3	ZW3	BW3	CW3	EW3	NW3	SW3	FW3	GW3
	Vdc	12	20	24	36	48	60	72	110	120

CAK...S207	Code	BL	SL	FL
	Vdc	24	72	110

CAK...S335	Code	B7	P7
	Vac (50/60Hz)	24	230
	Code	JD	BD
	Vdc	12	24

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司