



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303631417

认证委托人名称及地址

施耐德电气制造(武汉)有限公司
武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路一号

生产者名称及地址

施耐德电气制造(武汉)有限公司
武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路一号

生产企业名称及地址

施耐德电气制造(武汉)有限公司
湖北省武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路一号

产品名称和系列、型号、规格

控制继电器

CAE22...N; CAE31...N; CAE40...N; CAN22...N; CAN31...N, CAN40...N;
CAE22...; CAE31...; CAE40...; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月21日 有效期至：2029年05月20日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303631417

证书附页：第 1 页 共 2 页

CAE22...N; CAE31...N; CAE40...N; CAN22...N; CAN31...N,
CAN40...N; CAE22...; CAE31...; CAE40...

Ui: 690V;

Uimp: 6kV;

Ith:10A;

Ue/Ie: AC-15:220V/2.1A, 380V/1.3A, 600V/0.75A;

DC-13: 220V/0.3A;

Us: AC24V, 36V, 48V, 110V, 220V, 240V, 380V, 415V, 440V 50Hz;

AC24V, 110V, 220V, 380V, 440V 60Hz;

AC24V, 48V, 110V, 220V, 230V, 380V 50/60Hz;

IP20;

型号解释:

<u>CAE</u>	<u>22</u>	<u>M5</u>	<u>N</u>
I	II	III	IV

I	CAE/CAN 控制继电器基本型号
II	触头对数: 22: 2 NO+2 NC 31: 3 NO+1 NC 40: 4 NO
III	线圈电压, 频率代码: 见表 1
IV	可选项 N: - CAE...N 控制继电器经济型, 国内销售产品 - CAN...N 控制继电器优化型, 国内销售产品 空白: - CAE... 控制继电器优化型, 出口产品

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303631417

证书附页：第 2 页 共 2 页

表 1

代码	电压-频率
B5	24V-AC50Hz
CC5	36V-AC50Hz
E5	48V- AC50Hz
F5	110V- AC50Hz
M5	220V- AC50Hz
U5	240V- AC50Hz
Q5	380V- AC50Hz
N5	415V- AC50Hz
R5	440V- AC50Hz
B6	24V-AC60Hz
F6	110V-AC60Hz
M6	220V-AC60Hz
O6	380V-AC60Hz
R6	440V-AC60Hz
B7	24V-AC50/60Hz
E7	48V- AC50/60Hz
F7	110V- AC50/60Hz
M7	220V- AC50/60Hz
P7	230V- AC50/60Hz
Q7	380V- AC50/60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司